

**HTI 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">9014400000</a>
Typ	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
VPE	1 Stück
Ersatzteile	<a href="#">1246370000</a>

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 23:11:25 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	440,68 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
---------------------	--

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimppart/-profil	Doppelcrimp		
Crimpprofil 1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>		
Crimpprofil 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>		
Crimpprofil 2, min.	1,1 mm <sup>2</sup>		
Crimpstation	Crimpstation Nummer	1	
	Leiterquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
	Leiterquerschnitt, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	Leiterquerschnitt AWG, min.	21 AWG	
	Leiterquerschnitt AWG, max.	16 AWG	
	Farbe des Crimping Profil	Rot	
	Crimpstation Nummer	2	
	Leiterquerschnitt, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	Leiterquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
	Leiterquerschnitt AWG, min.	16 AWG	
	Leiterquerschnitt AWG, max.	14 AWG	
	Farbe des Crimping Profil	Blau	

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet
----------------	--

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Anwenderdokumentation

[Manual](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

