


**Ausführung mit Gewindebohrung** RoHS



**Ausführung mit Bolzenbohrung** RoHS



Spezifikation	Typ		Tisch		Raumbetriebstemperatur	Führungsschiene	Funktion
	Gewindebohrung	Bolzenbohrung	□	■			
Ausführung mit Fixierschiene	<b>SYZ</b>	<b>SYZD</b>	1,1191/C45E	brüniert	-20~110°C	SV	
	<b>SYMZ</b>	<b>SYMZD</b>	1,1191/C45E	chemisch vernickelt			
Standardausführung	<b>SYT</b>	<b>SYTD</b>	1,1191/C45E	brüniert	-20~110°C	SV	
	<b>SYTS</b>	<b>SYTSD</b>	SUS	-			



Teilenummer	Hauptmaße		Maß der Tischbefestigungsbohrung				Tischmaß		Seitenmaße				Maß der Schienenbefestigungsbohrung														
	Typ	Anz.	Hub	A	B	L	G	F	MxF	H2	O1	N	P	MxP	a	b	c	h	SYZ · SYMZ · SYT · SYTS				SYZD · SYMZD · SYTD · SYTSD				
Gewindebohrung <b>SYZ</b> <b>SYMZ</b> Art der Bohrung <b>SYZD</b> <b>SYMZD</b>	1025	12				25	3.5	18	1x18					1x10					5	7.5	3		3.5	-	2		
	1035	18				35		28	1x28					2x10								3		5	-	2	
	1045	25	9±0.1	20±0.1	45		20	1x20	14	M2,6	7.5	10		3x10	3.5	7.5	5	6.6	M2,6	7.5	10	4	2.5	4.1	3.5	6.5	4
	1055	32			55	12.5	30	1x30						4x10								5			9.5	4	
	1065	40			65		20	2x20						5x10								6			5	12	4
	2035	18			35		28	1x28						1x15								2			5	-	2
	2050	30			50		43	1x43						2x15								3			7.5	-	2
	2065	40			65		30	1x30						3x15								4			11	4	
	2080	50	12±0.1	30±0.1	80	17.5	45	1x45	22	M3	10	15		4x15	4.5	10.5	7	12	M3	10	15	5	3.5	6	5	15	4
	2095	60			95		30	2x30						5x15								6			20	4	
	2110	70			110	32.5	45	1x45						6x15								7			7.5	22.5	4
	2125	80			125	17.5	45	2x45						7x15								8			27.5	4	
	3055	30			55		40	1x40						1x25								2			7.5	-	2
	3080	45			80	7.5	65	1x65						2x25								3			6	12.5	4
	3105	60	16±0.1	40±0.1	105		50	1x50	30	M4	15	25		3x25	6.5	14.5	9	16	M4	15	25	4	4.5	7.5	7.5	17.5	4
3130	75			130	27.5	75	1x75						4x25								5			25	4		
3155	90			155		50	2x50						5x25								6			22.5	4		
3180	105			180	52.5	75	1x75						6x25								7			40	4		
Gewindebohrung <b>SYT</b> <b>SYTS</b> (Rostfreier Stahl)	1025	12				25	3.5	18	1x18					1x10							3			3.5	-	2	
	1035	18				35		28	1x28					2x10								3			5	-	2
	1045	25	8±0.1	20±0.1	45		20	1x20	14	M2,6	7.5	10		3x10	3.5	7.5	4	6.6	M2,6	7.5	10	4	2.5	4.1	3.5	6.5	4
	1055	32			55	12.5	30	1x30						4x10								5				9.5	4
	1065	40			65		20	2x20						5x10								6			5	12	4
	2035	18			35		28	1x28						1x15								2			5	-	2
	2050	30			50		43	1x43						2x15								3			7.5	-	2
	2065	40			65		30	1x30						3x15								4			11	4	
	2080	50	12±0.1	30±0.1	80	17.5	45	1x45	22	M3	10	15		4x15	4.5	10.5	7	12	M3	10	15	5	3.5	6	5	15	4
	2095	60			95		30	2x30						5x15								6			20	4	
	2110	70			110	32.5	45	1x45						6x15								7			7.5	22.5	4
	2125	80			125	17.5	45	2x45						7x15								8			27.5	4	
	3055	30			55		40	1x40						1x25								2			7.5	-	2
	3080	45			80	7.5	65	1x65						2x25								3			6	12.5	4
	3105	60	16±0.1	40±0.1	105		50	1x50	30	M4	15	25		3x25	6.5	14.5	9	16	M4	15	25	4	4.5	7.5	7.5	17.5	4
3130	75			130	27.5	75	1x75						4x25								5			25	4		
3155	90			155		50	2x50						5x25								6			22.5	4		
3180	105			180	52.5	75	1x75						6x25								7			40	4		
Bolzenbohrung <b>SYTD</b> <b>SYTSD</b> (Rostfreier Stahl)	1025	12				25	3.5	18	1x18					1x10							3			3.5	-	2	
	1035	18				35		28	1x28					2x10								3			5	-	2
	1045	25	8±0.1	20±0.1	45		20	1x20	14	M2,6	7.5	10		3x10	3.5	7.5	4	6.6	M2,6	7.5	10	4	2.5	4.1	3.5	6.5	4
	1055	32			55	12.5	30	1x30						4x10								5				9.5	4
	1065	40			65		20	2x20						5x10								6			5	12	4
	2035	18			35		28	1x28						1x15								2			5	-	2
	2050	30			50		43	1x43						2x15								3			7.5	-	2
	2065	40			65		30	1x30						3x15								4			11	4	
	2080	50	12±0.1	30±0.1	80	17.5	45	1x45	22	M3	10	15		4x15	4.5	10.5	7	12	M3	10	15	5	3.5	6	5	15	4
	2095	60			95		30	2x30						5x15								6			20	4	
	2110	70			110	32.5	45	1x45						6x15								7			7.5	22.5	4
	2125	80			125	17.5	45	2x45						7x15								8			27.5	4	
	3055	30			55		40	1x40						1x25								2			7.5	-	2
	3080	45			80	7.5	65	1x65						2x25								3			6	12.5	4
	3105	60	16±0.1	40±0.1	105		50	1x50	30	M4	15	25		3x25	6.5	14.5	9	16	M4	15	25	4	4.5	7.5	7.5	17.5	4
3130	75			130	27.5	75	1x75						4x25								5			25	4		
3155	90			155		50	2x50						5x25								6			22.5	4		
3180	105			180	52.5	75	1x75						6x25								7			40	4		

Bestellbeispiel **Teilenummer SYZ3055**

Lieferzeit **8 Arbeitstage**

Preis

Bei noch größeren Bestellmengen bitte Preis gesondert anfragen.

Teilenummer	Tragzahl	SYZ · SYZD Stückpreis		SYMZ · SYMZD Stückpreis		SYT · SYTD Stückpreis		SYTS · SYTSD Stückpreis		
		Anz.	Stück.	Anz.	Stück.	Anz.	Stück.	Anz.	Stück.	
1025	340	312	158,00	150,10	170,90	162,30	185,90	176,60	260,10	247,10
1035	572	624	174,30	165,60	188,10	178,60	205,00	194,80	286,90	272,60
1045	676	780	203,60	193,40	219,10	208,10	239,50	227,50	335,10	318,30
1055	776	936	232,30	220,60	249,80	237,30	271,60	258,00	380,30	361,30
1065	871	1090	258,20	245,20	277,30	263,40	298,00	283,10	417,30	396,40
2035	594	588	155,50	147,70	168,20	159,70	182,90	173,80	256,30	243,50
2050	805	882	186,00	176,70	200,50	190,40	218,80	207,90	306,00	290,70
2065	999	1180	213,00	202,30	229,50	218,00	260,10	247,10	364,10	345,90
2080	1350	1760	240,20	228,10	258,20	245,20	293,00	278,40	410,00	389,50
2095	1520	2060	262,50	249,30	281,80	267,70	332,80	316,20	465,90	442,60
2110	1680	2350	295,80	281,00	317,00	301,10	364,10	345,90	509,90	484,40
2125	1840	2650	324,60	308,30	347,50	330,10	400,90	380,90	561,20	533,10
3055	1800	2120	141,20	134,10	153,10	145,40	166,10	157,80	232,60	221,00
3080	2640	3530	193,80	184,10	208,80	198,30	228,00	216,60	319,10	303,10
3105	3030	4240	245,90	233,60	264,20	250,90	274,70	261,00	384,80	365,60
3130	3760	5650	297,80	282,90	319,10	303,10	3			