

Flanschwellenhalter -Flansch mit Schlitz (Guss)

Standard, lange Muffe

Merkmale: Der kostengünstigste und beliebteste Flanschwellenhalter. Maschinell bearbeitete Artikel werden für Anwendungen empfohlen, die eine hohe Genauigkeit erfordern.


Standard



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SHFT	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St.
SHFM	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)
SHFSS	EN 1.4301 Äquivalent	-	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)
SHF	EN AC-51300	Klar eloxiert	Innensechskantschraube, 1 St.
SHFD	Äquivalent	schwarz eloxiert	Innensechskantschraube, 1 St.

Abhängig von der Ausführung und der Größe werden möglicherweise 2 Ausrüstungen bereitgestellt.



Bei der Schlitzklemmenausführung wird der Schlitz nach dem Bohren der Befestigungsbohrung D mit der Toleranz H7 gefräst. Die Toleranz kann hierdurch je nach spanender Bearbeitung H8 ergeben.

Teilenummer		Stückpreis																										
Ausführung	D	L	T	t	H	A	L1	d	d1	D1	t1	B	C	h	Anzugs- schraube M	Masse g	SHFT	SHFM	SHFSS	SHF	SHFD							
D8-16, 20-50 SHFT SHFM SHFSS	3	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	-	-	-									
	4															32(11)												
	5															32(11)												
	6															32(11)												
	8															29(10)												
	10															29(10)												
D3-50 SHF	12	47	13	7	28	25	36			7						10	12	2	22	2.5	11	M5	52(18)					
	14																52(18)											
	16																64(22)											
	18																64(22)											
	20																110(38)								-			
	25																110(38)								-			
D8-16, 20-30 SHFD	25	70	25	10	42	40	56	9	12	30	3	38	2.5	17	M6	179(62)												
	30	80	30	12	50	46	64			12						35	278(96)											
	35	92	35	14	58	50	72			12						15	40	350(121)						-				
	40	102	40	16	67	56	80			12						18	45	500(173)						-				
	50	122	50	19	83	70	96			14						20	55	952(329)						-				