

Stelling mit Klemmring
Standard

Merkmale: Weniger Schäden an der Welle durch Anziehen als bei Ausführungen mit Montageschraube (S.267).


Standard



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SCS	EN 1.1191 Äquiv.	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St.
PSCS	EN 1.4301 Äquiv.	Chemisch vernickelt	MEN 1.7220 Äquiv.
SSCS	Aluminiumlegierung Serie 2000	Klar eloxiert	MEN 1.4301 Äquiv.
SCSA			
SCSAW			
SCSAB		schwarz eloxiert	

EN AW-2017 Äquiv. Ausführung mit Gewindeinsatz: S.236

Hinweise zur Ausführung mit Montagebohrung siehe S.291.
Die in der Anzugsprüfung ermittelte maximale Axialbelastbarkeit ist S.266 zu entnehmen.



25 / (6.3 /)

*D3 ~D25 : C0.5
D30~D60 : C1
D80, D100 : C1.5

B ±0.1 | L 0.02 | A

Teilenummer		B auswählen	D1	M (Regelgewinde)	d	R	W	X	Y	Z	Stückpreis		
Ausführung	D										SCS	PSCS	SSCS
(Standard) SCS PSCS SSCS	3	8	16	M3	3.4	3	1	4.5	2.2	3~5			
	4	8	18					5	3	3.5~6			
	5	8	20					5.5	4	5~6.5			
		10	22					6.5		6~7			
	6	8	20	M4	4.5	3.75		6		6~6.5			
		10		M3									
	8	8	25	M3	3.4	3		8		7~9			
		10		M4									
		12		M5									
		15		M6									
	10	8	30	M3	3.4	3		9	5	7~10			
		10		M4									
		12		M5									
		15		M6									
	12	8	30	M3	3.4	3		10	5	8~10			
		10		M4									
		12		M5									
		15		M6									
	13	10	30	M4	4.5	3.75		11	6	9~12			
		12		M5									
		15		M6									
		20		M6									
	15	10	34	M4	4.5	3.75		11.5	6	10~11			
		12		M5									
		15		M6									
		20		M6									
	16	10	35	M5	5.5	4.5		12	6	11~12			
		12		M6									
		15		M5									
		20		M6									
	18, 20	10	40	M5	5.5	4.5		13	8	11~13			
		12		M6									
		15		M5									
		20		M6									
	25	12	50	M5	5.5	4.5		17	7	16			
		15		M6									
		20		M6									
		30		M8									
	30	15	55	M6	6.6	6		20	10	16~18 16~20 18~20			
		20		M8									
		35		M6									
		50		M8									
	35	15	60	M8	9	7		23	12	21			
		18		M10									
		22		M10									
		32		M16									
	60~2	22	95	M10	11	9	3	37	18	-	-	-	-
		32									-	-	-
	80~2	32	130	M16	18	13	5	50	22	-	-	-	-
		36									-	-	-
	100~2	36	150	M16	18	13	5	60	26	-	-	-	-
		40									-	-	-

*1. B Maß 20 ist nur für SCS erhältlich. (Nicht verfügbar bei Auswahl von D18.) *2. Maße D=60, 80 und 100 nur für SCS. Keine Klemmenbearbeitung an Abschnitt Z.

Teilenummer		B auswählen	D1	M (Regelgewinde)	d	R	W	X	Y	Z	Stückpreis				
Ausführung	D										SCSA	SCSAW	SCSAB		
(Standard) SCSA SCSAW SCSAB	3	8	16	M3	3.4	3	1	4.5	2.2	3			-		
	4	8	18					5	3	3.5					
	5	8	20					5.5	4	5					
	6	8	6					6							
	8	8	25	M4	4.5	3.75	1.5	7	7						
		10													
	10	10						9	5	8					
	12	10								9					
	13	10	30	M4	4.5	3.75	1.5	10							
	15	10						11.5			10				
	16	10						12	6	11					
		12													
	20	10	40	M5	5.5	4.5	1.5	14	7	13					
		12													
		15													
		12													
	25	15	45					17		16					
	30	15	55	M6	6.6	6	2	20	10	18					
	35	15	60					23	12	21					
	40	18	70					M8	9	7	26	13	23		
50	22	85	M10					11	9	3	32	16	28		