

Digitale Positionsanzeigen, groß

Standard/Front/Senkrecht mit Zählerrückstellung




❗ Große Zähler sind gut zu erkennen, die Rückstellfunktion stellt den Zähler sofort auf null zurück.

■ Großausführung für Standardmontage



• Mit Zählerrückstellung **RoHS10**

Ausführung	Abdeckung		Rückwand	Hülse		A Zubehör	
Ausführung mit 5 Stellen	MWerkstoff	Farbe	MWerkstoff	MWerkstoff	Oberflächenbehandlung		
DPLR, DP LL	Nylon	Orange	Polyphenylenether	EN 1.0736	Schwarz brüniert	Montageschraube (schwarz) (EN 1.7220 Äquiv.)	Dämpferplatten (schwarz) (Polyethylen Schaumstoff)
DSLRL, DSSL		Silber		Äquivalent			



❗ Zum Zurücksetzen auf 0 die Abdeckkappen entfernen, Innensechskantschlüssel (3mm) einführen und langsam drehen.


Betriebstemperatur: -10°C~60°C

■ Großausführung für Frontmontage



• Mit Zählerrückstellung **RoHS10**

Ausführung	Abdeckung		Rückwand	Hülse		A Zubehör	
Ausführung mit 5 Stellen	MWerkstoff	Farbe	MWerkstoff	MWerkstoff	Oberflächenbehandlung		
DPRR, DPRL	Nylon	Orange	Polyphenylenether	EN 1.0736	Schwarz brüniert	Montageschraube (schwarz) (EN 1.7220 Äquiv.)	Dämpferplatten (schwarz) (Polyethylen Schaumstoff)
DSRR, DSRL		Silber		Äquivalent			



❗ Zum Zurücksetzen auf 0 die Abdeckkappen entfernen, Innensechskantschlüssel (3mm) einführen und langsam drehen.


Betriebstemperatur: -10°C~60°C

■ Großausführung für Senkrechtmontage



• Mit Zählerrückstellung **RoHS10**

Ausführung	Abdeckung		Rückwand	Hülse		A Zubehör	
Ausführung mit 5 Stellen	MWerkstoff	Farbe	MWerkstoff	MWerkstoff	Oberflächenbehandlung		
DPZR, DPZL	Nylon	Orange	Polyphenylenether	EN 1.0736	Schwarz brüniert	Montageschraube (schwarz) (EN 1.7220 Äquiv.)	Dämpferplatten (schwarz) (Polyethylen Schaumstoff)
DSZR, DSZL		Silber		Äquivalent			



❗ Zum Zurücksetzen auf 0 die Abdeckkappen entfernen, Innensechskantschlüssel (3mm) einführen und langsam drehen.

Betriebstemperatur: -10°C~60°C

❗ Große digitale Positionsanzeigen haben einen festen ID (20mm). Wellen mit AD<20mm haben eine Hülse.

Teilenummer	Mit Distanzhülse für Positionsanzeigen	Zähleranstieg pro Umdrehung	Maximale Drehzahl (1/min)	Grundkörper Masse (g)	Anzeige nur Stückpreis	mit Hülse Stückpreis
Ausführung	Abstand Distanzstück	Hülsecode	Hülse Auswahl ID d	5 Stellen		
(Orange) (Silber)	3	(mit Hülse)		0003.0	100	
DPL DSL	4	-CSE	(nur mit Hülse)	0004.0	75	
DPR DSR	5	(ohne Hülse)	10, 12, 14	0005.0	60	
DPZ DSZ	6	Nicht wählbar	15, 16, 17	0006.0	50	

❗ Bei Auswahl einer Hülse bitte unbedingt den passenden Hülse-ID sowie den Hülsecode angeben. ❗ Für die Spindelsteigung den Wert des aktuellen Gewindetriebs angeben.

Alterations **Teilenummer** - (CSE)
DPLR5 - CSE15

Option	Code	Spez.
Set inklusive Distanzhülse für Positionsanzeigen Einzelheiten zur Hülse		
M Werkstoff: EN 1.1191 Äquiv. S Oberflächenbehandlung: Brüniert		
d	Masse (g)	
10	37	
12	31	
14	25	
15	21	
16	17	
17	15	

■ Zu Vorgehensweisen der Zählerrückstellung

siehe S. 810. ■ Merkmale

Verwendung eines Gewindetriebs mit derselben Steigung, Anzeige- und Steigungszahl stimmen überein. Zähleranzeige für rechts- und linksdrehend. Mit der Schlüsselbohrung zur Zurückstellung zeigt der Zähler direkt alle Nullwerte an.



ex Example

Mit der Hülse als Option können auch Schraubenschäfte mit weniger als 20mm Durchmesser (Gewindetriebs, Miniaturgewindetriebs) an die Positionsanzeige angepasst werden. Den Schraubenschaft nicht mit Gewalt in die Anzeige schieben. Den Schraubenschaft vertikal in die Montagebohrung einführen.

Digitale Positionsanzeigen, kompakt

Standard/Front/Senkrecht




❗ Kompaktgeräte für den Einsatz in beengten Verhältnissen. Anzeigen mit 4 und 5 Stellen.

■ Kompaktausführung für Standardmontage



• Ohne Zählerrückstellung **RoHS10**

Ausführung		Abdeckung		Rückwand	Hülse		A Zubehör
Ausführung mit 4 Stellen	Ausführung mit 5 Stellen	MWerkstoff	Farbe	MWerkstoff	MWerkstoff	Oberflächenbehandlung	
DPNR, DPNL DSNR, DSNL	DPNFR, DPNFL -	Nylon	Orange Silber	Polyphenylenether	EN 1.0736 Äquivalent	Schwarz brüniert	Montageschraube (schwarz) (EN 1.7220 Äquiv.) Dämpferplatten (schwarz) (Polyethylen Schaumstoff)



❗ Empfohlene Toleranz der passenden Welle: h7


Betriebstemperatur: -10°C~60°C

■ Kompaktausführung für Frontmontage



• Ohne Zählerrückstellung **RoHS10**

Ausführung		Abdeckung		Rückwand		Hülse		A Zubehör
Ausführung mit 4 Stellen	Ausführung mit 5 Stellen	M Werkstoff	Farbe	M Werkstoff	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung		
DPMR, DPML DSMR, DSML	DPMFR, DPMFL -	Nylon	Orange	Polyphenylenether	EN 1.0736 Äquivalent	Schwarz brüniert	Montageschraube (schwarz) (EN 1.7220 Äquiv.)	Dämpferplatten (schwarz) (Polyethylen Schaumstoff)
			Silber					



❗ Empfohlene Toleranz der passenden Welle: h7


Betriebstemperatur: -10°C~60°C

■ Kompaktausführung für Senkrechtmontage



• Ohne Zählerrückstellung **RoHS10**

Ausführung		Abdeckung		Rückwand		Hülse		A Zubehör
Ausführung mit 4 Stellen	Ausführung mit 5 Stellen	M Werkstoff	Farbe	M Werkstoff	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung		
DPTR, DPTL DSTR, DSTL	DPTFR, DPTFL -	Nylon	Orange	Polyphenylenether	EN 1.0736	Schwarz brüniert	Montageschraube (schwarz) (EN 1.7220 Äquiv.)	Dämpferplatten (schwarz) (Polyethylen Schaumstoff)
			Silber		Äquivalent			



❗ Empfohlene Toleranz der passenden Welle: h7

Betriebstemperatur: -10°C~60°C

❗ Kompakte digitale Positionsanzeigen haben einen festen ID (14mm). Wellen mit AD<14mm haben eine Hülse.

Teilenummer	Mit Distanzhülse für Positionsanzeigen	Zähleranstieg pro Umdrehung	Maximale Drehzahl (1/min)	Grundkörper Masse (g)	Anzeige nur Stückpreis	mit Hülse Stückpreis
Ausführung	Abstand Distanzstück	Hülsecode	Hülse Auswahl ID d	4 Stellen	5 Stellen	
(Orange) (Silber)	2	(mit Hülse)		002.0	0002.0	150
DPN DSN	3	-CSE	(nur mit Hülse)	003.0	0003.0	100
DPM DSM	4	(ohne Hülse)	6, 8	004.0	0004.0	75
DPT DST	5	Nicht wählbar	10, 12	005.0	0005.0	60
	6			006.0	0006.0	50

❗ Wenn eine Hülse gewählt wird, bitte unbedingt den passenden Hülse-ID sowie den Hülsecode angeben. ❗ Für die Spindelsteigung den Wert des aktuellen Gewindetriebs angeben.

Alterations **Teilenummer** - (CSE)
DPNR2 - CSE8

Option	Code	Spez.
Set inklusive Distanzhülse für Positionsanzeigen Einzelheiten zur Hülse		
M Werkstoff: EN 1.1191 Äquiv. S Oberflächenbehandlung: Brüniert		
d	Masse (g)	
6	16	
8	14	
10	9	
12	5	

■ Merkmale

Verwendung eines Gewindetriebs mit derselben Steigung. Anzeige- und Steigungszahl stimmen überein. Zähleranzeige für rechts- und linksdrehend.

-Bei der 4-stelligen Anzeige ist die Stelle ganz links frei.

ex Example

Mit der Hülse als Option können auch Schraubenschäfte mit weniger als 14mm Durchmesser (Gewindetriebs, Miniaturgewindetriebs) an die Positionsanzeige angepasst werden. Den Schraubenschaft nicht mit Gewalt in die Anzeige schieben. Den Schraubenschaft vertikal in die Montagebohrung einführen.