

Kurvenrollen mit Achsbolzen

gerade

Kurvenrollen mit Achsbolzen

Mit Gewindebohrung für Schmieranschluss


■ Ballig



RoHS 10


Anwendung	Ausführung		Werkstoff	Zubehör
	mit Dichtung	ohne Dichtung		
Allgemein	CFUR CFURS CFURC	CFU CFUS	EN 1.3505 äquivalent EN 1.4125 äquivalent	1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert) Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

■ Mit Dichtung




R250 (d5)
R500 (d6-10)

■ Ohne Dichtung



R250 (d5)
R500 (d6-10)



Schmierbohrung nur am Kopf vorhanden.
Betriebstemperatur: höchstens 80°C

Teilenummer		D (wählbar)	MxSteigung	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	f (min.)	Stückpreis			
Ausführung	dh7 Toleranz										CFUR	CFURS	CFURC	CFUS
(mit Dichtung)	5	0	13	5x0.8	9	10	23	3.1	7.5	9.7				
	6	-0.012	16	6x1.0			28		9	11				
	8		19	8x1.25	11	12	32	4	11	13				
(ohne Dichtung)	10	-0.015	22	10x1.25	12	13	36		13	15				
			26											

Die Standards von d12 bis 20 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert. Neue Teilenummer siehe S.1044. Leistungsfähigkeit von Kurvenrollen siehe Tabelle 1 auf S.1043.


■ Flach



RoHS 10


Anwendung	Ausführung		Werkstoff	Zubehör
	mit Dichtung	ohne Dichtung		
Allgemein	CFFR CFFRS CFFRC	CFR CFRS	EN 1.3505 äquivalent EN 1.4125 äquivalent	1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert) Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

■ Mit Dichtung




(*) D

■ Ohne Dichtung



(*) D



Schmierbohrung nur am Kopf vorhanden.
Betriebstemperatur: höchstens 80°C

Teilenummer		D (wählbar)	MxSteigung	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	f (min.)	Stückpreis			
Ausführung	dh7 Toleranz										CFFR	CFFRS	CFFRC	CFR
(mit Dichtung)	5	0	13	5x0.8	9	10	23	3.1	7.5	9.7				
	6	-0.012	16	6x1.0			28		9	11				
	8		19	8x1.25	11	12	32	4	11	13				
(ohne Dichtung)	10	-0.015	22	10x1.25	12	13	36		13	15				
			26											

Die Standards von d12 bis 20 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert. Neue Teilenummer siehe S.1044. Leistungsfähigkeit von Kurvenrollen siehe Tabelle 1 auf S.1043.

Ordering Example

Teilenummer - D
CFUR10 - 22

Merkmale: Mit Gewindebohrungen zur Montage von Schmieranschlüssen. Leicht anzubringende Schmieranschlüsse und damit für ständige Ölschmierung geeignet.


■ Ballig




RoHS 10

Anwendung	Ausführung		Werkstoff	Zubehör
	mit Dichtung	ohne Dichtung		
Allgemein	CFURT		EN 1.3505 äquivalent	1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)

■ Mit Dichtung



R500 (d6-18)
R1000 (d20)



Bei d10 oder darunter werden die Gewindebohrungen für die Schmieranschlüsse nur am Kopfteil gefertigt.
Betriebstemperatur: höchstens 80°C

Teilenummer		D (wählbar)	MxSteigung	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	ℓ ₁	r	f (min.)	M _h (für Schmieranschluss)	Stückpreis
Ausführung	dh7 Toleranz												
CFURT	6	0	16	6x1.0	11	12	28		9	0.5	11	M6x0.75	
	8	0	19	8x1.25			32		11		13		
	10	-0.015	22	10x1.25	12	13	36		13	1	15		
			26										
	12	0	30	12x1.5	14	15	40	3	14	6	20	PT1/8	
	16	-0.018	35	16x1.5	18	19.5	52		18	8	24		
	18		40	18x1.5	20	21.5	58		20		26		
	20	0	52	20x1.5	24	25.5	66	4	22	9	36		
		-0.021											

Leistungsfähigkeit von Kurvenrollen siehe Tabelle 1 auf S.1043.


■ Flach




RoHS 10

Anwendung	Ausführung		Werkstoff	Zubehör
	mit Dichtung	ohne Dichtung		
Allgemein	CFFRT		EN 1.3505 äquivalent	1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)

■ Mit Dichtung



(*) D






Bei d10 oder darunter werden die Gewindebohrungen für die Schmieranschlüsse nur am Kopfteil gefertigt.
Betriebstemperatur: höchstens 80°C

Teilenummer		D (wählbar)	MxSteigung	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	ℓ ₁	r	f (min.)	M _h (für Schmieranschluss)	Stückpreis
Ausführung	dh7 Toleranz												
CFFRT	6	0	16	6x1.0	11	12	28		9	0.5	11	M6x0.75	
	8	0	19	8x1.25			32		11		13		
	10	-0.015	22	10x1.25	12	13	36		13	1	15		
			26										
	12	0	30	12x1.5	14	15	40	3	14	6	20	PT1/8	
	16	-0.018	35	16x1.5	18	19.5	52		18	8	24		
	18		40	18x1.5	20	21.5	58		20		26		
	20	0	52	20x1.5	24	25.5	66	4	22	9	36		
		-0.021											

Leistungsfähigkeit von Kurvenrollen siehe Tabelle 1 auf S.1043.

Optionen



Opt.-Nr.

GA (1 Stk.), GA2 (2 Stk.) GB (1 Stk.), GB2 (2 Stk.) GC (1 Stk.), GC2 (2 Stk.)

Spez.

Passender Schmiernippel ist beigelegt.
Bestellnr. GA

M ₁ (d)	H	L	B
M6x0.75	13.5	5	7
PT1/8	20	9	10

Passender Schmiernippel ist beigelegt.
Bestellnr. GB

M ₁ (d)	H	L	B
M6x0.75	16.5	5	8
PT1/8	21.5	8	10

Passender Schmiernippel ist beigelegt.
Bestellnr. GC

M ₁ (d)	H	L	B
M6x0.75	17.5	5	8
PT1/8	21.5	8	10

Werkstoff: Automatenmessing (EN CW614N äquivalent) Oberflächenbehandlung: Nickel-Beschichtung

Ordering Example

Teilenummer - D
CFURT12 - 30

Alterations

Teilenummer - D - (GA, GB, GC)
CFURT12 - 30 - GA