


Sechskantmuttern, Rollen mit U-Mutter - Breite 7~9mm


■ **Merkmale:** Geringes Gewicht im Vergleich zur Rollenbahn und kann sich einfach an verschiedenen Stellen installieren lassen.



Rollentyp	mit Befestigungs-mutter	Rollenabstand			M Werkstoff				S Oberflächenbehandlung			
		P=30		P=35	①Walze	Lager	②Rahmen	③Schraube, Mutter	①Walze	②Rahmen	③Schraube, Mutter	
		Ohne Halterung	Mit Halterung	Ohne Halterung								
Geschliffene Rollen	Sechskant-mutter (JIS-Typ 3)	CRONF	CRONFB	CRON	Polycetal	Stahl			Galvanisch verzinkt hartverchromt	Feuerverzinkt*	Galvanisch verzinkt	
		-	-	CROC		rostfreier Stahl			-	-	-	
		-	-	CROS		Stahl			-	-	-	
		-	-	CRÖJ		Stahl	rostfreier Stahl		Feuerverzinkt*	Galvanisch verzinkt		
		-	-	CRÖJS					-	-		
	U-Nuts®	CRONFU	-	CRONU	Stahl				Galvanisch verzinkt hartverchromt	Galvanisch verzinkt		
		-	-	CROCUC	rostfreier Stahl				-	-	-	
		-	-	CROSUC					-	-	-	

U-Nut®-Muttern lösen sich nur sehr selten. Ihre Vibrationsbeständigkeit ist 20-mal höher als bei herkömmlichen Sechskantmuttern.

* Feuerverzinkung (aufgeschmolzene Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung)



Ausführung	h	d	W	t
CRONF, CRONFB, CRON, CROC	29.5	25	9	1.6
CRONFU, CRONU, CROCU				1.5
CROS, CROSU	30	26	7	1.6
CROJ				1.5
CROJS				

Rad-werkstoff	Zulässige Last
Stahl, Edelstahl	30kgf (294N)
Polyacetal	20kgf (196N)

Anbringen von Halterungen
2 Muttern von der Stelle entfernen, an der die Halterung angebracht werden soll, und die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben anbringen.

[illegible]

Optionen	Code	Spez.
Halterungen	BC BS	Im Lieferumfang sind 4 Halterungen enthalten. Bestellnr. BC
	CC	Fase Rahmenecken Änderung der Maße. Bestellnr. CC

- ✗ Für CRONFB können keine BS-Optionen vorgenommen werden
- 📍 Nur für Ausführung mit Sechskantmuttern verfügbar

■ Ersatzräder


Entsprechende Artikel	Teilenummer für Einzelrad
CRONF, CRON, CRONFB, CRONFU, CRONU	HMH25-16
CROS, CROSU	HMHS25-16

Details zu den Radmaßen finden Sie auf **S.1171**

Rollenleisten (Pressgeformte Rollen, geschliffene Rollen mit Polyurethanauflfläche)


Sechskantmutter - Rollenbreite 9, 10mm

■ **Merkmale:** Es handelt sich um einen Artikel, der sich dank seines geringen Gewichts einfach an verschiedenen Stellen installieren lässt. Pressgeformte Rollen sind preiswert und Polyurethanrollen lassen das Werkstück intakt.



Rollentyp	mit Befestigungs- mutter	Rollenabstand P=35	M Werkstoff			S Oberflächenbehandlung		
			Ohne Halterung	① Walze	Lager	② Rahmen	③ Schraube, Mutter	① Walze
Pressgeformte Rollen	Sechskant-mutter (JIS- Typ 3)	CROP	Stahl			Galvanisch verzinkt		
Geschliffene Rollen mit Polyurethanauflage		CRONUR CROSUR	Polyurethan	Stahl	rostfreier Stahl	-	-	-

💡 Das schwarze Polyurethan hat die Härte Shore A90.



* Das Maß Nutbreite ist $5.2^{+1.2}_0$ (für M5-Schraube).

■ **Zulässige Last pro Rad**

Rad-werkstoff	Zulässige Last
Polyurethan	30kgf (294N)
Klammer	15 kgf (147N)

Ausführung	h	d	W	t
CRONUR	29.5	25	9	1.6
CROSUR				1.5
CROP	29.7	25.4	10	1.6

Teilenummer		(L)	Stückpreis		
Ausführung	Anzahl der Rollen		Pressgeformte Rollen	Geschliffene Rollen mit Polyurethanauflfläche	
		P=35	CROP	CRONUR	CROSUR
	2	(68)			
	3	(103)			
	4	(138)			
	5	(173)			
	6	(208)			
	7	(243)			
	8	(278)			
	9	(313)			
	10	(348)			
	11	(383)			
	12	(418)			
	13	(453)			
	14	(488)			
	15	(523)			
	16	(558)			
	17	(593)			
	18	(628)			
	19	(663)			
	20	(698)			
	21	(733)			
	22	(768)			
	23	(803)			
	24	(838)			
	25	(873)			
	26	(908)			
	27	(943)			
	28	(978)			
	29	(1013)			
	30	(1048)			
	31	(1083)			
	32	(1118)			
	33	(1153)			

📍 Zulässige Last: 30kgf (294N) pro Rolle für Polyurethanrollen, 15kgf (147N) pro Rolle für pressgeformte Rollen.



Optionen	Code	Spez.
 Änderung C3 in C8	CC	Fase Rahmenecken Änderung der Maße. Bestellnr. CC