

Standard-Kettenräder

Serie 40B





Ausführung
SP40B
BSP40B
SSP40B

Werkstoff
EN 1.191 äquiv.
(Induktionsgehärtete Zahnspez.)
EN 1.4301 äquiv.


Oberflächenbehandlung
Schwarz brüniert

A Zubehör: Stellschraube
(Nur für Wellenbohrungsspezifikationen [N])



Wellenbohrungsspez. S
(Vorbohrung)

Wellenbohrungsspez. N
(Neue JIS-Nut + Gewinde)



⚙️ Versatz zwischen Zahnspez. und Federweg ist ±0.5mm. ⚙️ Bei 12 oder weniger Zähnen weisen die Ritzl Nuten am Nabenaußendurchmesser auf.

Teilenummer	Anz. Zähne	Wellenbohrungsspez.	Spezifikation (Dh)	Wellenbohrungs-Ø											Dp	Do	H	GD	L	ℓ	Gewicht (g)	Spezifikation	N Spez. (auf Lager)	N Spez. (nicht auf Lager)		
Ausführung				N Spezifikation (Dh7)																						
SP40B	9	S	9	10K* 12* 14*	15*	16*	17*	18*	19	20*	22*	24*	25	28*	30	32*	35*	37.13	42	28	23	110	-	-		
	10		10K* 12* 14	15*	16	17	18*	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40*	41.1	46	32	27	140	-	-		
	11		10	10K* 12* 14	15*	16	17	18*	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40*	45.08	51	36	31	190	-	-	
	12		10	10K* 12* 14	15*	16*	17*	18*	19	20*	22*	24*	25	28	30	32	35	40*	49.07	55	40	35	220	-	-	
	13		12	12* 14	15*	16*	17*	18*	19	20*	22	24*	25	28	30	32	35	40*	53.07	59	37		230	-	-	
	14		12	12* 14	15*	16	17	18*	19	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40*	57.07	63	42		280	-	-	
	15		12	12* 14	15*	16*	17	18*	19*	20*	22*	24	25*	28	30	32*	35	40*	61.08	67	46		340	-	-	
	16		13	14*	15*	16*	17	18*	19*	20*	22*	24	25*	28*	30*	32*	35*	65.1	71	50		400	-	-		
	17		13	14*	15*	16*	17*	18*	19	20*	22*	24	25*	28	30*	32	35*	69.12	76	54		460	-	-		
	18		13	14	15*	16*	17*	18	19	20*	22*	24*	25*	28*	30*	32	35	73.14	80	57		510	-	-		
	19		14	14	15*	16	17	18	19*	20*	22	24	25*	28	30*	32	35	40*	77.16	84	62		590	-	-	
	20		14	14*	15*	16	17	18*	19*	20*	22*	24	25*	28	30*	32*	35	40*	81.18	88	67		650	-	-	
	21		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40	85.21	92	71		760	-	-	
	22		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28*	30	32	35	40*	89.24	96	75		850	-	-	
	23		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25*	28	30*	32	35	40*	93.27	100	77		950	-	-	
	24		14	14	15*	16	17	18*	19*	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40*	97.3	104			1000	-	-	
	25		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28	30*	32	35	40*	101.33	108			1100	-	-	
	26		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25	28	30*	32	35	40	105.36	112			1200	-	-	
	28		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40	113.43	120			1300	-	-	
	30		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40	121.5	128			1400	-	-	
BSP40B (BSP passt nicht zur Spez. S.)	9	N	9	10K 12 14	15*	16	17*	18*	19	20	22	24	25	28	30	32	35	37.13	42	28	23	110	-	-		
	10		10K 12* 14	15*	16	17*	18*	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	41.1	46	32	27	140	-	-		
	11		10	10K 12* 14	15	16	17	18*	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	45.08	51	36	31	190	-	-	
	12		10	10K* 12* 14	15*	16	17*	18*	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	49.07	55	40	35	220	-	-	
	13		12	12* 14	15*	16	17*	18*	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	53.07	59	37		230	-	-	
	14		12	12* 14	15*	16	17	18	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	57.07	63	42		280	-	-	
	15		12	12	14	15*	16	17	18*	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	61.08	67	46		340	-	-
	16		13	14	15*	16	17	18*	19	20*	22	24	25*	28	30	32		65.1	71	50		400	-	-		
	17		13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35		69.12	76	54		460	-	-	
	18		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28	30	32	35		73.14	80	57		510	-	-	
	19		14	14	15*	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28	30*	32	35	40	77.16	84	62		590	-	-	
	20		14	14	15	16	17	18	19	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40	81.18	88	67		650	-	-	
	21		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	85.21	92	71		760	-	-	
	22		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	89.24	96	75		850	-	-	
	23		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	93.27	100	77		950	-	-	
	24		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40*	97.3	104			1000	-	-	
	25		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40*	101.33	108			1100	-	-	
	26		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	105.36	112			1200	-	-	
	28		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	113.43	120			1300	-	-	
	30		14	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	121.5	128			1400	-	-	
SSP40B	9	S	9	12* 15* 16	18	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	37.13	42	28	23	110	-	-	-				
	10		10	15* 16*	18	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	41.1	46	32	27	140	-	-	-				
	11		10	15* 16*	18	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	45.08	51	36	31	190	-	-	-				
	12		10	15* 16*	18	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	49.07	55	40	35	220	-	-	-				
	13		12	15* 16	18*	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	53.07	59	37		230	-	-	-			
	14		12	15* 16	18*	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	57.07	63	42		280	-	-	-			
	15		12	15* 16	18	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40	61.08	67	46		340	-	-	-				
	16		13	15* 16	18	20*	22	24	25*	28	30	32	35	40	65.1	71	50		400	-	-	-				
	17		13	15	16	18	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	69.12	76	54		460	-	-	-		
	18		13	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	73.14	80	57		510	-	-	-		
	19		14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	77.16	84	62		590	-	-	-		
	20		14	15	16	18	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	81.18	88	67		650	-	-	-		
	21		14	15	16	18	19	20*	22	24	25	28	30	32	35	40	85.21	92	71		760	-	-	-		
	22		14	18	20	22	24	25	28	30	32	35	40	89.24	96	75		850	-	-	-	-				
	23		14	18	20	22	24	25	28	30	32	35	40	93.27	100	77		950	-	-	-	-				
	24		14	18	20	22	24	25	28	30	32	35	40	97.3	104			1000	-	-	-	-				
	25		14	18	20	22	24	25	28	30	32	35	40	101.33	108			1100	-	-	-	-				
	26		14	18	20	22	24	25	28	30	32	35	40	105.36	112			1200	-	-	-	-				
	28		14	20	22	24	25	28	30	32	35	40	113.43	120			1300	-	-	-	-					
	30		14	20	22	24	25	28	30	32	35	40	121.5	128			1400	-	-	-	-					
32	14	20	22	25	28	30*									129.57	137			1300	-	-					
35	14	20	22	25	28	30									141.68	149			1400	-	-					
36	14	20	22	25	28	30									145.72	153			1500	-	-					
40	16	20	22	25	28	30									161.87	169			1700	-	-					