

Spannschloss-Kettenspanner

Standard/Lang/mit Gewinde


Merkmale: Durch Verbinden dieser Drehschnalle mit dem Ende einer Kette kann die Spannung eingestellt oder ein Werkstück aufgehängt werden.




RoHS

Ausführung			Teile	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	H Härte
Standard	Lang	Mit Gewinde				
STRT	LSTRT	STBT	Verbinder Montageklemme Mutter	EN 1.0715 äquiv. EN 1.1191 äquiv. EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert	- 35~40HRC
STRTS	-	-	Verbinder Montageklemme Mutter	EN 1.4305 äquiv. EN 1.4301 äquiv.	-	-

• Standard
• Lang



• Mit Gewinde




Standard												
Teilenummer		Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	Gewicht (g)	Stückpreis	
Ausführung	Passende Rollenketten nominal										STRT	STRTS
STRT STRTS	11	40	36.4	4	2.4	5	1.8	20	1.7	6.6		-
	15	46	41.6	5	3.4	6	2.2	22		9.6		-
	25	62	56	7.5	4.8	7	3	33	2.4	18		
	35	85	76	10	7.4	10	4.5	43	3.7	44		
	40	110	98	13	11.2	13	6	55	4	105		
	50	135	120	16	13.8	17	7.5	67	5.2	215		
	60	161	143	20	17.8	19	9	81	6	330		-
	80	201	177	21	22.6	24	12	95	8	680		-

STRTS ist nur für mit * gekennzeichnete Größen verfügbar.

Lang												
Teilenummer		Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	Gewicht (g)	Stückpreis	
Ausführung	Passende Rollenketten nominal											
LSTRT	25	102.6	96.6	22.4	4.8	7	3	69	2.4	57		
	35	143	134	33	7.4	10	4.5	95	3.7	134		
	40	175	163	39	11.2	13	6	115	4	283		
	50	200	185	40	13.8	17	7.5	126	5.2	411		
	60	275	257	66	17.8	19	9	185	6	918		
	80	341	317	80	22.6	24	12	225	8	1741		

Mit Gewinde						
Teilenummer		Lmin	E	A	L1	Gewicht (g)
Ausführung	M (Regelgewinde)					
STBT	3	46	6	5	22	7.6
	4	64	8	7.5	33	16
	6	89	12	10	43	40
	8	116	16	13	55	115
	10	143	20	16	67	185
	12	171	24	20	81	290
	16	217	32	21	95	600

Ordering Example
Teilenummer
STRT40




Example

STRT

SRC-R

Gegengewicht

Tür



(Linksgewinde) SRC-L

(Rechtsgewinde) SRC-R

(Linksgewinde) HSB-L

(Rechtsgewinde) HSB-R

Zur Anpassung der Kettenspannung bei wiederholten Bewegungen an Stelle einer Rotationsbewegung.

Zur Verwendung als Mechanismus zum Öffnen/Schließen einer aufgehängten Tür.


Spannschloss-Kettenspanner, Einzelteile

Merkmale: Drehschnallenkomponenten können separat erworben werden.



RoHS

Ausführung			Teile	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	H Härte
Standard	Lang	Mit Gewinde				
SRC-R	SRC-L	LSRC-R	Grundkörper Mutter	EN 1.1191 äquiv. EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert	35~40HRC
SRCS-R	SRCS-L	-	Grundkörper Mutter	EN 1.4305 äquiv. EN 1.4301 äquiv.	-	-




Standard															
Teilenummer		M (Regelgewinde)	L1	L2	L	C	D	B1	B2	H	Max. Last (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis		
Ausführung	Passende Rollen Ketten nominal										SRC-R, L		SRCS-R, L	SRC-R / L	SRCS-R, L
SRC-R (Rechtsgewinde)	15	3	10	12	20.6	2.2	1.7	3.4	6	1.8	0.44	-	2.8		-
	25	4	16.5	18	28.2	3	2.4	4.8	7	2.4	0.78	0.68	5		
SRC-L (Linksgewinde)	35	6	23.5	25	40	4.5	3.7	7.4	10	3.6	1.96	1.57	12		
	40	8	31	33	52.5	6	4	11.2	13	5	3.53	2.84	30		
SRCS-R (Edelstahl-Rechtsgewinde)	50	10	39	41	65	7.5	5.2	13.8	17	6	5.68	4.51	60		
	60	12	47	49	78	9	6	17.8	19	7	8.23	6.57	100		
SRCS-L (Edelstahl-Linksgewinde)	80	16	57	60	98	12	8	22.6	24	10	15.4	12.3	210		

15 nicht für SRCS-R. SRCS-L nur für mit * markierte Größen


Prüfen Sie die zulässige Spannung der beiden Ketten.

Lang												
Teilenummer		L1	L2	L	C	D	B1	B2	H	Max. Last (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	Passende Rollenketten nominal											
LSRC-R (Rechtsgewinde)	25	6	35	38	48.2	3	2.4	4.8	7	3.6	0.78	11
	35	8	50	54	69	4.5	3.7	7.4	10	5	1.96	27
	40	10	60	64.5	84	6	4	11.2	13	6	3.53	56
	50	12	65	71	95	7.5	5.2	13.8	17	7	5.68	94
	60	16	100	106	135	9	6	17.8	19	10	8.23	218
	80	20	119	127	165	12	8	22.6	24	12	15.4	414



RoHS

Ausführung			Teile	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	H Härte
Mit Gewinde	Lang	Mit Gewinde				
HSB-R	HSB-L	-	Grundkörper Mutter	EN 1.1191 äquiv. EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert	35~40HRC




Mit Gewinde												
Teilenummer		L1	E1	M2	E2	H	H1	L	B	Gewicht (g)	Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)											
HSB-R (Rechtsgewinde)	4	16.5	18	M 4	8	3.2	2.4	29.2	7	4		
	6	23.5	25	M 6	12	5	3.6	42	10	10		
	8	31	33	M 8	16	6.5	5	55.5	13	25		
	10	39	41	M10	20	8	6	69	17	45		
	12	47	49	M12	24	10	7	83	19	80		
	16	57	60	M16	32	13	10	105	24	170		



RoHS

Ausführung			Teile	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Mit Gewinde	Lang	Mit Gewinde			
SJN	SJNS	-	Grundkörper Mutter	EN 1.0715 äquiv. EN 1.4305 äquiv.	Schwarz brüniert



Gewindebohrung							
Teilenummer		L	L1	B	Gewicht (g)	Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)					SJN	SJNS
SJN SJNS (Edelstahl)	3	22	9	6	4		-
	4	33	14	7	8		-
	*6	43	19	10	20		
	*8	55	25	13	45		
	*10	67	31	17	95		
	12	81	38	19	130		-
	16	95	45	24	260		-

SJNS ist nur für mit * gekennzeichnete Größen verfügbar.

Ordering Example
Teilenummer
SRC-R40
HSB-R8
SJN10