

Anschlagblöcke mit Gewinde

L-förmig/T-förmig/Seitliche Senkbohrung/Doppelbohrung

■ **Merkmale:** Auswählbar aus verschiedenen Formen für Ihre Anwendungen. Die L-Form ist längenverstellbar, breitenverstellbar und wird von unten montiert.

L-Form




RoHS 10

Ausführung		Bodenmontage		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Länge verstellbar	Breite verstellbar	Regelgewinde	Regelgewinde		
Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Regelgewinde		
AJLTT	AJLSTT	AJLCTY	AJLN	* EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
AJLTTM	AJLSTTM	AJLCTYM	AJLNM		Chemisch vernickelt
AJLTS	-	-	AJLNS	EN 1.4301 äquiv.	-


* EN 1.0038 äquiv. für Montage von unten

25/(✓ 6.3/)


• Einstellung längs



• Einstellung quer



• Bodenmontage



Längenverstellbar

Teilenummer		H wählbar	H ₁	T ₁	MxSteigung		W ₁	L ₁	S	P	G ₁	d ₁	d ₂	ℓ	Stückpreis		
Ausführung	M				Regelgewinde	Fine									AJLTT	AJLTTM	AJLTS
(Regelgewinde) AJLTT AJLTTM AJLTS	3	15 20	4	9	3x0.5	3x0.35	5	25	6	10	10	6.5	3.5	3.5			
	4				4x0.7	4x0.5											
	5	15 20	6	12	5x0.8	5x0.5	8	32	8	10	15	8	4.5	4.5			
	6				6x1.0	6x0.75											
	8				8x1.25	8x0.75											
(Feingewinde) AJLSTT AJLSTTM	10	25 30 35	10	22	10x1.5	10x1.0	10	44	10	16	20	11	6.5	6.5			
	12				12x1.75	12x1.0											
	16	35 40	15	30	16x2.0	16x1.5	15	65	15	30	25	14	9	9			
	20				20x2.5	20x1.5											

Breitenverstellbar

Teilenummer		H wählbar	H ₁	T	MxSteigung	L	W	S	C	P	G	d ₁	d ₂	ℓ	Stückpreis	
Ausführung	M				Regelge- winde										AJLCTY	AJLCTYM
(Regelgewinde) AJLCTY AJLCTYM	3	10 15	4	9	3x0.5	28	8	6	2	10	13	6.5	3.5	3.5		
	4				4x0.7											
	5	15 20	6	10	5x0.8	32	10	8	2	10	17	8	4.5	4.5		
	6				6x1.0											
	8	20 25 30	10	16	8x1.25	55	20	10	5	16	31	11	6.5	6.5		
	10				10x1.5											
	12				12x1.75											
	16				16x2.0											
	20	30 35 40	15	19	20x2.5	75	30	15	7	20	45	14	9	9		

Bodenmontage

Teilenummer		H wählbar				H ₁	T	MxSteigung		L	B	P	S	d	Stückpreis			
Ausführung	M							Regelge- winde	Fine						AJLN AJLS	AJLNM	AJLNS AJLSS	
(Regelgewinde) AJLN AJLNM AJLNS	3	15	20	10	6	3x0.5	3x0.35	30	20	14	12	4.5						
	4	15	20			4x0.7	4x0.5											
	5	15	20			5x0.8	5x0.5											
	6	15	20			6x1.0	6x0.75											
	8		25			30	40						8x1.25	8x0.75				
(Feingewinde) AJLS AJLSS	10		25	30	40	15	(8)	10x1.5	10x1.0	40	30	20	20	6.5				
	12		25	30	40			12x1.75	12x1.0									
	16			30	40			50	16x2.0						16x1.5			-
	20			30	40			50	20x2.5						20x1.5			-

☞ Maß T von AJLNS und AJLSS (Material: Edelstahl) gemäß (). M16 und M20 sind nicht verfügbar.


Ordering Example Teilenummer - H AJLTS - 15

T-Form



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine		
AJTN	AJTS	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJTNM	AJTSM		Chemisch vernickelt
AJTNS	AJTSS	EN 1.4301 äquiv.	-




Teilenummer		H wählbar		H ₁	T	MxSteigung		L	W	P ₁	d ₁	S	Stückpreis		
Ausführung	M					Regelge- winde	Fine						AJTN AJTS	AJTNM AJTSM	AJTNS AJTSS
(Regelgewinde) AJTN AJTNM AJTNS	3	15	20	10	10	3x0.5	3x0.35	32	16	24	4.5	5			
	4	15	20			4x0.7	4x0.5								
	5	15	20			5x0.8	5x0.5								
	6	20	25			6x1.0	6x0.75								
	8	20	25			8x1.25	8x0.75								
(Feingewinde) AJTS AJTSM AJTSS	10	20	25	15	16	10x1.5	10x1.0	50	25	38	6.5	10			
	12	20	25			12x1.75	12x1.0								
	16	25	30			16x2.0	16x1.5								
	20	25	30			20x2.5	20x1.5								

Seitliche Senkbohrung



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine		
AJFN	AJFS	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJFNM	AJFSM		Chemisch vernickelt
AJFNS	AJFSS	EN 1.4301 äquiv.	-



Teilenummer		H wählbar				H ₁	T	MxSteigung		L	P	d ₁	d ₂	ℓ	G	Stückpreis		
Ausführung	M							Regelgewinde	Fine							AJFN AJFS	AJFNM AJFSM	AJFNS AJFSS
(Regelgewinde) AJFN AJFNM AJFNS	3	20	25	10	10	3x0.5	3x0.35	32	20	8	4.5	4.5	5					
	4	20	25			4x0.7	4x0.5											
	5	20	25			5x0.8	5x0.5											
	6	20	25			6x1.0	6x0.75											
	8		35			40	50							8x1.25	8x0.75			
(Feingewinde) AJFS AJFSM AJFSS	10		35	40	50	15	16	10x1.5	10x1.0	44 (50)	28	11	6.5	6.5	9			
	12		35	40	50			12x1.75	12x1.0									
	16		40	50	50			16x2.0	16x1.5									
	20		40	50	50			20x2.5	20x1.5									

☞ Maß L für AJFNS und AJFSS (Material: Edelstahl) in ().

Teilenummer - H AJTN8 - 25 AJFN5 - 20


Doppelbohrung



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine		
AJWB	AJWM	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJWS			Chemisch vernickelt

MxSteigung		MxSteigung	
Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
3x0.5	3x0.35	10x1.5	10x1.0
4x0.7	4x0.5	12x1.75	12x1.0
5x0.8	5x0.5	-	14x1.5
6x1.0	6x0.75	16x2.0	16x1.5
8x1.25	8x0.75	20x2.5	20x1.5



Teilenummer		M, MS, D Auswahl				MA, MSA, DA Auswahl				H wählbar			H ₁	T	L	P	P ₁	d ₁	d ₂	ℓ	N	Stückpreis					
Ausführung	Nr.																					AJWB	AJWM	AJWS			
AJWB	1	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	15	12	54	42	20	9.5	5.5	5.5	M6			
AJWM	2	8 10 12 (14)				8 10 12 16 20				20 25 30			20	16	74	60	28	11	6.5	6.5	M8						
AJWS	3	16 20				16 20				20 25 30 40			20	22	86	70	34	14	9	9	M10						