

Anschlagbolzen

Einpressausführung, Urethan

■ **Merkmale:** Einfach erzielbare Genauigkeit der Anschlagpositionen. Die neue konfigurierbare Ausführung ist für beengte Bereiche und zur Höheneinstellung geeignet.

■ **Mit Passsitz**

RoHS 10

T	Ausführung	M Werkstoff	H Härte	S Oberflächenbehandlung
Fest	STMH	EN 1.1191 äquiv.	46-50HRC	Chemisch vernickelt
	SSTMH	EN 1.4037 äquiv.	50-55HRC	-
Wählbare	STMHF	EN 1.7220 äquiv.	46-50HRC	Chemisch vernickelt
	SSTMHF	EN 1.4037 äquiv.	40-45HRC	-

⚡Edelstahl kann durch Härten verformt werden.
⚡1. C0.5 wenn Maß D nur 3 mm beträgt

Leichte Anfasung

(T fest)

(T konfigurierbar)

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	L	T	Stückpreis	
								STMH	SSTMH
(EN 1.1191 äquiv.)	5A	3	5	3	+0.008 +0.002	7	5		
	5B								
	6A								
	6B								
(EN 1.4037 äquiv.)	8A	5	12	5	+0.012 +0.004	10	8		
	8B								
	10A								
	10B								
(EN 1.4037 äquiv.)	12A	6	15	8	+0.015 +0.006	12	10		
	16A								
	18A								
	20A								

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	L	T	Stückpreis	
								STMH	SSTMH
(EN 1.7220 äquiv.)	3	2-5	3	5	2	5	5		
	4								
	5								
	6								
(EN 1.4037 äquiv.)	8	2-10	4	6	2	10	8		
	9								
	10								
	12								

Ordering Example

Teilenummer - T

(T fest) STMH16

(T konfigurierbar) SSTMHF3 - 5

■ **Merkmale:** Urethan absorbiert Stöße.

■ **Presspassung, Urethan**

RoHS 10

Ausführung	M Werkstoff	H Härte	S Oberflächenbehandlung
USTMH	EN 1.7220 äquiv.	46-50HRC	Chemisch vernickelt
USSTMH	EN 1.4037 äquiv.	50-55HRC	-

⚡Edelstahl kann durch Härten verformt werden.

Leichte Anfasung

(T fest)

(T konfigurierbar)

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	t	h	L	d1	Hülse zum Einpressen	Stückpreis	
											USTMH	USSTMH
(EN 1.7220 äquiv.)	5	3	5	3	+0.008 +0.002	1.5	1.5	0.7	5	NCLB3-6-10		
	6											
	8											
	10											
(EN 1.4037 äquiv.)	12	4	6	6	+0.012 +0.004	2.0	2.0	1.0	10	NCLB10-16-10		
	16											
	18											
	20											

Ordering Example

Teilenummer - H

(H fest) USTMH10B

(H konfigurierbar) SBTFH8 - 8.5

■ **Schraube mit Urethan**

RoHS 10

Ausführung	M Werkstoff	H Härte	S Oberflächenbehandlung
USTEH	EN 1.7220 äquiv.	46-50HRC	Chemisch vernickelt
USSTEH	EN 1.4037 äquiv.	50-55HRC	-

⚡Edelstahl kann durch Härten verformt werden.

Leichte Anfasung

(T fest)

(T konfigurierbar)

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	t	h	L	d1	Hülse zum Einpressen	Stückpreis	
											USTEH	USSTEH
(EN 1.7220 äquiv.)	5.5	3	5	3	+0.008 +0.002	1.5	1.5	0.7	5	NCLB3-6-10		
	7											
	8											
	10											
(EN 1.4037 äquiv.)	13	4	6	6	+0.012 +0.004	2.0	2.0	1.0	10	NCLB10-16-10		
	14											
	17											
	19											

Ordering Example

Teilenummer - H

(H fest) USTMH10B

(H konfigurierbar) SBTFH8 - 8.5

Anschlagbolzen

Schraubentyp, Schlüsselbohrung

■ **Merkmale:** Einfach erzielbare Präzision in den Anschlagpositionen. Wählen Sie flach oder Kugel je nach Objektform.

■ **Schraube flach**

RoHS 10

T	Ausführung	M Werkstoff	H Härte	S Oberflächenbehandlung
Fest	STEHN	EN 1.7220 äquiv.	46-50HRC	Chemisch vernickelt
	SSTEHN	EN 1.4037 äquiv.	50-55HRC	-
Wählbare	STFHN	EN 1.7220 äquiv.	32-38HRC	Chemisch vernickelt
	SSTFH	EN 1.4037 äquiv.	40-45HRC	-

⚡Edelstahl kann durch Härten verformt werden.

Leichte Anfasung

(T fest)

(T konfigurierbar)

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	L	T	Stückpreis	
								STEHN	SSTEHN
(EN 1.7220 äquiv.)	5.5A	3	5	3	+0.008 +0.002	7	5		
	5.5B								
	7								
	8								
(EN 1.4037 äquiv.)	10B	5	6	6	+0.012 +0.004	10	8		
	13A								
	14B								
	17B								

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	L	T	Stückpreis	
								STFHN	SSTFH
(EN 1.7220 äquiv.)	5.5	3	5	3	+0.008 +0.002	7	5		
	7								
	8								
	10								
(EN 1.4037 äquiv.)	13	4	6	6	+0.012 +0.004	10	8		
	14								
	17								
	19								

Ordering Example

Teilenummer - H

(T fest) STEHN5.5A

(T konfigurierbar) STFHN10 - 6.5

■ **Schraube kugelförmig**

RoHS 10

H	Ausführung	M Werkstoff	H Härte	S Oberflächenbehandlung
Fest	BSTEHN	EN 1.7220 äquiv.	46-50HRC	Chemisch vernickelt
	SBSTEHN	EN 1.4037 äquiv.	50-55HRC	-
Wählbare	BSTFH	EN 1.7220 äquiv.	32-38HRC	Chemisch vernickelt
	SBTFH	EN 1.4037 äquiv.	40-45HRC	-

⚡Edelstahl kann durch Härten verformt werden.

Leichte Anfasung

(T fest)

(T konfigurierbar)

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	L	T	Stückpreis	
								BSTEHN	SBSTEHN
(EN 1.7220 äquiv.)	5.5	3	5	3	+0.008 +0.002	7	5		
	7								
	8								
	10								
(EN 1.4037 äquiv.)	13	4	6	6	+0.012 +0.004	10	8		
	14								
	17								
	19								

Teilenummer		Ausführung		D	d m6	L	T	Stückpreis	
								BSTFH	SBTFH
(EN 1.7220 äquiv.)	5.5	3	5	3	+0.008 +0.002	7	5		
	7								
	8								
	10								
(EN 1.4037 äquiv.)	13	4	6	6	+0.012 +0.004	10	8		
	14								
	17								
	19								

Ordering Example

Teilenummer - H

(H fest) BSTEH10B

(H konfigurierbar) SBTFH8 - 8.5

■ **Merkmale:** Kann in engen Bereichen verwendet werden.

■ **Schlüsselbohrung**

RoHS 10

Ausführung	M Werkstoff	H Härte	S Oberflächenbehandlung
STEHNW	EN 1.7220 äquiv.	46-50HRC	Chemisch vernickelt
SSTEHW	EN 1.4037 äquiv.	50-55HRC	-

⚡Edelstahl kann durch Härten verformt werden.

Leichte Anfasung

(T fest)

(T konfigurierbar)

Teilenummer		M (Regelgewinde)	L	(C)	Stückpreis	
Ausführung	B				STEHNW	SSTEHW
STEHNW SSTEHW	10	6	6	11.5		
	13	8	10	15		
	14			16.2		
	17			12	19.6	
	19	12	15	21.9		