

# Stellschrauben

**Stellschrauben**

Gewinde	Ausführung	M Material	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	AJST	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJSTM	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt
	AJSTS	EN 1.4301 äquiv.	-
Feine	AJSTF	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJSTMF	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt
	AJSTFS	EN 1.4301 äquiv.	-

☛ Siehe Preisliste für entsprechende M-Größe.

RoHS 10

Teilenummer Ausführung	M	L 5mm-Schritte	d	T	MxSteigung			B	D	C	E	Stückpreis					
					Fine	Regelgewinde	Regelgewinde					Fine					
							AJST					AJSTM	AJSTS	AJSTF	AJSTMF	AJSTFS	
(Regelgewinde)	3	10~45	2.5	7	-	3x0.5	3	4.5	5	6	7						
AJST	4	10~60	3.5	7	4x0.5	4x0.7	3	5.5	5	7	8						
AJSTM	5	10~70	4.5	9	5x0.5	5x0.8	4.6	7.5	10	8	10						
AJSTS	6	15~80	5.5	9	6x0.75	6x1.0	4.6	8.5	10	10	10						
(Feingewinde)	8	20~100	7.5	12	8x0.75	8x1.25	6	11.5	15	13	13						
AJSTF	10	25~100	9.5	16	10x1.0	10x1.5	7	15.5	17	17	17						
AJSTMF	12	25~150	11.5	16	12x1.0	12x1.75	7	17.5	19	19	19						
AJSTFS	16	25~150	15.5	19	-	-	8	21.5	20	24	24						

Ordering Example: Teilenummer - L  
AJST8 - 25

**Stellschraube - T kompakt**


Gewinde	Ausführung	M Material	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	AJSTC	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJSTCM	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt
	AJSTCS	EN 1.4301 äquiv.	-
Feine	AJSTCF	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJSTCMF	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt
	AJSTCFS	EN 1.4301 äquiv.	-

☛ Passender Block für Stellschrauben mit kompaktem Maß T ist die Ausführung T Maß kompakt mit seitlicher Montage (S. 1729).

RoHS 10

Teilenummer Ausführung	M	L 5mm-Schritte	d	T	MxSteigung			B	D	C	E	Stückpreis					
					Fine	Regelgewinde	Regelgewinde					Fine					
							AJSTC					AJSTCM	AJSTCS	AJSTCF	AJSTCMF	AJSTCFS	
(Regelgewinde)	4	10~60	3.5	3	4x0.5	4x0.7	3	5.5	5	7	7						
AJSTC	5	10~70	4.5	5	5x0.5	5x0.8	4.6	7.5	10	8	8						
AJSTCM	6	15~80	5.5	5	6x0.75	6x1.0	4.6	8.5	10	10	10						
AJSTCS	8	20~100	7.5	5	8x0.75	8x1.25	6	11.5	15	13	13						

Ordering Example: Teilenummer - L  
AJSTC8 - 25



**Stellschrauben - Innensechskant**

Gewinde	Ausführung	M Material	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	AJSTR	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJSTMTR	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt
	AJSTRS	EN 1.4301 äquiv.	-

☛ Die Richtungen von Außensechskant E und Innensechskant E1 sind nicht gleich.

RoHS 10

Teilenummer Ausführung	M	L 5mm-Schritte	d	T	MxSteigung Regelgewinde			B	D	C	E	E1	ℓ	Stückpreis		
					Fine	Regelgewinde	Regelgewinde									
							AJSTR							AJSTMTR	AJSTRS	
(Regelgewinde)	4	10~50	3.5	7	4x0.7	3	5.5	5	7	2.5	2.5					
AJSTR	5	10~50	4.5	9	5x0.8	4.6	7.5	10	8	3	3					
AJSTMTR	6	15~50	5.5	9	6x1.0	6	8.5	10	10	4	4					
AJSTRS	8	20~50	7.5	12	8x1.25	6	11.5	15	13	5	5					

Ordering Example: Teilenummer - L  
AJSTR4 - 20

**Stellschrauben - Innensechskant, gerändelt**

Gewinde	Ausführung	M Material	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	AJKTN	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJKTNM	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt
	AJKTNS	EN 1.4301 äquiv.	-
Feine	AJKTNF	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJKTNMF	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt

☛ Siehe Preisliste für entsprechende M-Größe.

RoHS 10

Teilenummer Ausführung	M	L 5mm-Schritte	d	T	MxSteigung			B	D	A	F	E2	ℓ	Stückpreis					
					Fine	Regelgewinde	Regelgewinde							Fine					
							AJKTN							AJKTNM	AJKTNS	AJKTNF	AJKTNMF		
(Regelgewinde)	3	10~45	2.5	7	-	3x0.5	3	4.5	7	10	5	4							
AJKTN	4	10~60	3.5	7	4x0.5	4x0.7	3	5.5	7	10	5	4							
AJKTNM	5	10~70	4.5	9	5x0.5	5x0.8	4.6	7.5	15	15	8	7							
AJKTNS	6	15~80	5.5	9	6x0.75	6x1.0	4.6	8.5	15	15	8	7							
(Feingewinde)	8	20~100	7.5	12	8x0.75	8x1.25	6	11.5	25	20	10	9							
AJKTNF	10	25~100	9.5	16	10x1.0	10x1.5	7	15.5	25	20	10	9							
AJKTNMF	12	25~150	11.5	19	12x1.0	12x1.75	7	17.5	25	20	10	9							
AJKTNS	16	25~150	15.5	19	-	16x2.0	8	21.5	25	20	10	9							

Ordering Example: Teilenummer - L  
AJKTN10 - 80

**Stellschrauben - Gerändelt**

Gewinde	Ausführung	M Material	S Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	AJSTK	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert
	AJSTKM	EN 1.1191 äquiv.	Chemisch vernickelt
	AJSTKS	EN 1.4301 äquiv.	-

RoHS 10

Teilenummer Ausführung	M	L 5mm-Schritte	d	T	B	D	A	F	Stückpreis		
									Regelgewinde		
									AJSTK	AJSTKM	AJSTKS
(Regelgewinde)	3	10~20	2.5	7	3	4.5	4	16			
AJSTK	4	10~30	3.5	7	3	5.5	4	16			
AJSTKM	5	10~40	4.5	9	4.6	7.5	6	20			
AJSTKS	6	15~50	5.5	9	4.6	8.5	6	20			
(Feingewinde)	8	20~50	7.5	12	6	11.5	6	20			

Ordering Example: Teilenummer - L  
AJSTK4 - 25