


U/T-förmige Zentrierblöcke

Zentrierblöcke mit kegelförmiger Spitze


Standard, Senkbohrung, kurz

Merkmale: Ungleichmäßige Form verhindert Verschiebungen bei der Montage.




CAT

Material: EN 1.1191
äquiv.
Härte: 42~45HRC




Montageabmessung




CHTA

Montageabmessung




Montageabmessung



CHTB

Montageabmessung



Montageabmessung

Teilenummer	Ausführung	d1	d2	Stückpreis	Mengen-Rabatt
CAT	14	11	6.5		20~
	16	11	6.5		
	20	11	6.5		
CHTA	12	9.5	5.5		
	16	14	9		
	19	14	9		
CHTB	12	9.5	5.5		
	16	14	9		
	19	14	9		


Teilenummer	Ausführung	T	d1	d2	L	A	B	W	L1	ℓ1	F	L2	ℓ2	E	S	P	Stückpreis	Mengen-Rabatt
CHTAC	12	9.5	5.5		30	35	25	20	24	10	10	26	8	20	11	-		
	16	14	9															
	16L	9.5	5.5		25	30	20	17	21	6.5	7	24	6	18	9	-		
	19	14	9		30	35	25	20	24	10	10	26	8	20	11	-		
CHTBC	16	14	9		30	35	50	20	24	10	10	26	8	20	11	25		
	16L	9.5	5.5		25	30	40	17	21	6.5	7	24	6	18	9	20		
	19	14	9		30	35	50	20	24	10	10	26	8	20	11	25		

Merkmale: Kegelförmige Spitze für reibungsloses Einsetzen und genaues Positionieren.



Standard

RoHS 10



TPCAT

Montageabmessung


Material: EN 1.2379 äquiv.
Härte: 58~62HRC

Teilenummer	Ausführung	Dh7	L	L1	F	G	V	E	M	C	Stückpreis
12	32	16				8	8	5	M4	0.5	
12C	24	12				5					
16	32	16			7	10	6	M5			
16C	26	13				7					
20	44	22			11	12	12	8	M6	1	
20C	36	18				8					
25	50	25			12	16	16	10	M8		
25C	42	21				12					
30	60	30			14	20	20	12	M10		



Senkbohrung

RoHS 10



TPCATZ

Montageabmessung


Material: EN 1.2379 äquiv.
Härte: 58~62HRC

Teilenummer	Ausführung	Dh7	L	L1	F	V	E	d1	d	d2	h	Passende Schraube	Stückpreis
20	44	22	16	16	8	8	4.5	10	5	M4			
25	50	25	19	20	9	11	6.6	13.5	7	M6			
30	60	30	23	25	12	14	9	17	9	M8			



Kurz

RoHS 10



TPCATS

Montageabmessung

Material: EN 1.2379 äquiv.
Härte: 58~62HRC

Teilenummer	Ausführung	Dh7	Passende Schraube	Stückpreis
TPCATS	25		M6	



Ordering Example

Teilenummer
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25

