

Schnellspanner

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)

■ Merkmale: MC01-2B ist die Größe zwischen MC01-2 und MC01-3.

■ Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)




(geklammert)

Teilenummer	MC01-1	MC01-S1
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.	
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt	-
Klemm-kraft (N)	264.6	
Gewicht (g)	30	
Öffnungswinkel Arm	90°	
Öffnungswinkel Spannhebel	73°	
Zubehör	* Nylon-Schraube	Edelstahlschraube
Stückpreis		

MC01-1
MC01-S1 (Edelstahl)

* Keine Schraube mit Gummi.




■ Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklammert)

Teilenummer	MC01-2B
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	400
Gewicht (g)	60
Öffnungswinkel Arm	90°
Öffnungswinkel Spannhebel	75°
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis	

MC01-2B



■ Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)




(geklammert)

Teilenummer	MC01-2	MC01-S2
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.	
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt	-
Klemm-kraft (N)	264.6	
Gewicht (g)	35	
Öffnungswinkel Arm	90°	
Öffnungswinkel Spannhebel	73°	
Zubehör	* Nylon-Schraube	Edelstahlschraube
Stückpreis		

MC01-2
MC01-S2 (Edelstahl)

* Keine Schraube mit Gummi.



■ Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)




(geklammert)

Teilenummer	MC01-3	MC01-S3
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.	
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt	-
Klemm-kraft (N)	882	
Gewicht (g)	130	
Öffnungswinkel Arm	80°	
Öffnungswinkel Spannhebel	73°	
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70	* Edelstahlschraube
Stückpreis		

MC01-3
MC01-S3 (Edelstahl)

* Beachten Sie, dass Gummi nicht an der Edelstahlschraube befestigt ist.



Ordering Example
Teilenummer
MC01-1

Schnellspanner

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel) / Hoher Arm (Flanschsockel)

■ Merkmale: MC01-10 ist größer als MC01-4 (hinsichtlich Größe und Klemmkraft). Die Ausführung mit hohem Spannarm, deren Armstellung höher als bei konventionellen Artikeln ist, kann ohne Distanzstücke eingestellt werden. (MC01H-3: 16mm höher als MC01-3; MC01H-4: 19mm höher als MC01-4)

■ Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)




(geklammert)

Teilenummer	MC01-4	MC01-S4
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.	
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt	-
Klemm-kraft (N)	2352	
Gewicht (g)	265	
Öffnungswinkel Arm	90°	
Öffnungswinkel Spannhebel	65°	
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70	* Edelstahlschraube
Stückpreis		

MC01-4
MC01-S4 (Edelstahl)

* Beachten Sie, dass Gummi nicht an der Edelstahlschraube befestigt ist.




■ Hoher Arm (Flanschsockel)



(geklammert)

Teilenummer	MC01H-3
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	900
Gewicht (g)	150
Öffnungswinkel Arm	80°
Öffnungswinkel Spannhebel	73°
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis	

MC01H-3




■ Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklammert)

Teilenummer	MC01-10
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	3400
Gewicht (g)	640
Öffnungswinkel Arm	90°
Öffnungswinkel Spannhebel	62°
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis	

MC01-10




■ Hoher Arm (Flanschsockel)



(geklammert)

Teilenummer	MC01H-4
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv. Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	2270
Gewicht (g)	290
Öffnungswinkel Arm	90°
Öffnungswinkel Spannhebel	65°
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis	

MC01H-4



Ordering Example
Teilenummer
MC01-10
MC01H-3

