


Schnellspanner/doppelte Ausführung

Niederhalten, vertikaler Griff, gebelförmig (Flanschsockel) / langer Arm (Flanschsockel)

1N=0.101972kgf

■ Niederhalten, vertikaler Griff, gebelförmig (Flanschsockel)



Teilenummer	MC05-1
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	800-1500
Gewicht (g)	2000
Spannbreite (mm)	40-80
Hubweg vorwärts und rückwärts (mm)	60
Öffnungswinkel Spannhel	150°
Öffnungswinkel Spannhel	78°
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis	


■ Gabelförmige Fittings




Teilenummer	FTK
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt
Gewicht (g)	550
Befestigungsbreite für Spannarme von Schnellspannern	Max. 22 Min. 16
Spannbreite (mm)	40-70
Hubweg vorwärts und rückwärts (mm)	17
Stückpreis	

RoHS 10

MC05-1



FTK



■ Niederhalten, vertikaler Griff, langer Arm (Flanschsockel)




Teilenummer	MC06-1
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	1000-3700
Gewicht (g)	1500
Öffnungswinkel Spannhel	119°
Öffnungswinkel Spannhel	91°
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	

■ Niederhalten, vertikaler Griff, langer Arm, kleine Ausführung (Flanschsockel)




Teilenummer	LN2BS
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	Glänzend chromatiert
Klemm-kraft (N)	294-980
Gewicht (g)	500
Öffnungswinkel Spannhel	140°
Öffnungswinkel Spannhel	90°
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	

MC06-1



LN2BS




Ordering Example

Teilenummer
MC06-1
FTK



Example



Er kann beide Seiten eines Prüfstifts halten.

Schnellspanner

Seitendruck (Flanschsockel)

1N=0.101972kgf

■ Seitendruck (Flanschsockel)



Teilenummer	MC07-1
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	* chromatiert (III-wertig)
Hub (mm)	13.6
Klemm-kraft (N)	490
Griff	91°
Öffnungswinkel	
Gewicht (g)	70
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	

■ Seitendruck (Flanschsockel)




Teilenummer	MC07-2
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	* chromatiert (III-wertig)
Hub (mm)	10
Klemm-kraft (N)	500
Griff	66°
Öffnungswinkel	
Gewicht (g)	100
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	

■ Seitendruck (Flanschsockel)




Teilenummer	MC07-3	MC07-S3
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.	EN 1.4301 äquiv.
Oberflächenbehandlung	* chromatiert (III-wertig)	-
Hub (mm)	30	
Klemm-kraft (N)	1960	
Griff	147°	
Öffnungswinkel		
Gewicht (g)	370	
Zubehör	Stahlschraube	Edelstahlschraube
Stückpreis		


MC07-1



MC07-2



MC07-3
MC07-S3 (Edelstahl)



* Edelstahlausführung ohne Öleinlass.

■ Seitendruck (Flanschsockel)



Teilenummer	MC07-4
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	* chromatiert (III-wertig)
Hub (mm)	12
Klemm-kraft (N)	1568
Griff	44°
Öffnungswinkel	
Gewicht (g)	460
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	

■ Seitendruck (Flanschsockel)




Teilenummer	MC07-5
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	* chromatiert (III-wertig)
Hub (mm)	12
Klemm-kraft (N)	1600
Griff	42°
Öffnungswinkel	
Gewicht (g)	450
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	

■ Seitendruck (Flanschsockel)




Teilenummer	MC07-6
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	* chromatiert (III-wertig)
Hub (mm)	30
Klemm-kraft (N)	1960
Griff	183°
Öffnungswinkel	
Gewicht (g)	390
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	


MC07-4



MC07-5



MC07-6



Ordering Example

Teilenummer
MC07-3