

Spitzen für Klammern

Bauteile für Schnellspanner


Gabelförmige Spannarme, Spannarmverlängerungssätze, Spannklemmern

Merkmale: Schrauben für Schnellspanner Neben der Standardausführung bieten wir verschiedene Schraubenarten an, die sehr abriebbeständig sind oder Stöße vom Werkstück abfedern.

Spitzen (Standard)



Ausführung	Spitze		Schraube	
	M Werkstoff	H Härte	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
MC4-15	NBR	Shore A70	Stahl	Galvanisch verzinkt
MCS5-69			rostfreier Stahl	-




Teilenummer	M- (nutzbare Gewindelänge)	L (O.A.L)	t1	t2	d	d1	Stückpreis
MC4-15	4-16	25	2	7	6.5	11.2	
MC4-32	4-33	42					
MC5-27	5-28	38	2	8	11.5	13.8	
MC5-69	5-70	80					
MC6-37	6-37	51					
MC6-62	6-62	76	2	12	10	16	
MC6-87	6-87	101					
MC8-45	8-47	63					
MC8-75	8-77	93	2.5	13.5	13	19	
MC8-105	8-107	123					
MC10-59	10-61	85	5.5	18.5	16	24	
MC12-66	12-66	100	9	25	22	32	

Teilenummer	M- (nutzbare Gewindelänge)	L (O.A.L)	t1	t2	d	d1	Stückpreis
MCS4-15	4-16	25					
MCS4-32	4-33	42	2	7	6.5	11.2	
MCS6-37	6-37	51		12	10	16	
MCS8-45	8-47	63	2.5	13.5	13	19	

Spitzen (Standard)



Ausführung	Spitze		Schraube	
	M Werkstoff	H Härte	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
TGUB	Polyurethan*	Shore A90	Stahl	Galvanisch verzinkt




Teilenummer	L	t1	t2	d	d1	Stückpreis
4-13	23		8	8	12	
4-32	42	2				
6-37	51		12	10	16	
6-87	101					
8-49	67	5	13	12	19	
8-105	123					

Spitzen (universal)



Teilenummer	Spitze		Schraube	
	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
TGAR	EN 1.0718 äquiv.	Schwarz brüniert	EN 1.0718 äquiv.	Schwarz brüniert
STGAR	EN 1.4301 äquiv.	-	EN 1.4301 äquiv.	-




Teilenummer	L	D	D1	d	Stückpreis
4-13	23			2.2	
4-32	42	13			
6-37	51		9	3.2	
8-49	67	16	11	5.2	

Spitzen (Gummischraube mit Federn)



Teilenummer	Spitze		Schraube		Feder
	M Werkstoff	H Härte	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff
TGSP	Werkstoff 400 (Gummi)	Shore A70	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert	EN 1.4301 (WPS) äquiv.
STGSP	Werkstoff 400 (Gummi)	Shore A70	SUS316-7	-	EN 1.4301 (WPS) äquiv.




Teilenummer	Max. Hub	Last N (kgf)	Stückpreis
TGSP	4	30 (3)	
STGSP			

Spitzen (Gummischraube mit Feder und Harzfläche)



Teilenummer	Teller		Schraube		Feder
	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff
TGSPM	Polycetal (weiß)	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert	-	EN 1.4301 (WPS) äquiv.



Teilenummer	M	S (Hub)	min. Last (N)	max. Last (N)	Stückpreis
4	3	19.4	29.1		
6	4	21.8	30.5		
8	8	18.8	32.4		


M	L	L1	T	D	d
4	34.5	20	2	12	5.6
6	50	30	4	13	7.2
8	60	30	5	14	7.8

Ordering Example
Teilenummer
MC4-32
MCS6-37



Gabelförmige Spannarme



KJWCL (Standard)



KJWCLC (Kompakt)





Teilenummer	Ausführung	V	M wählbar	A	B	L	L1	K	T	T1	Stückpreis
KJWCL	10	4	6	20	30	18	10	6	15	7	
	15	6	8	30	40	24	15	8	20	10	
	20	8	10	40	50	30	20	10	25	12	
KJWCLC	14	4	6	8	(In der Zeichnung beschrieben)						

Spannarmverlängerungen



KJCLA





Teilenummer	Ausführung	W	L auswählen	M wählbar	Stückpreis
KJCLA	10	10	20 30 40 50 60	4 5 6	L10 L20 L30 L40 L50 L60
	16	16		8 10	

* M6, 8 oder 10 ist für L10 nicht auswählbar. (Grund: Überschneidung mit den Bohrungen oder den montierten Schraubenmuttern)

Spannklemmern



KJCLB



Teilenummer	Ausführung	Nr.	L auswählen	Bohrungs-Ø	Bohrungsabstand	Stückpreis
KJCLB	6	50 75 100 125 150	A wählbar	B	a b	L50 L75 L100 L125 L150
			6.5 8.5	19 21	13.5 12.5 9 9.5	480 550 660 750 860

Ordering Example
Teilenummer - L - M - A
KJWCLC14 - L60 - M6 - A6.5
KJCLA10 - L60 - M6 - A6.5
KJCLB6 - L100 - A6.5

Alterations
Teilenummer - L - M - A - (STC)
KJCLA10 - L60 - M6 - STC
Kein Expressversand.
Optionen Opt.-Nr. Spez.
Zusätzliche Oberflächenbehandlung STC Oberflächenbehandlung brüniert