

[Standard-]Koordinatendrehtische


S.1981

Merkmale: Koordinatendrehtisch mit Mikrometerschraube ermöglicht eine grobe Justierung mit anschließender Feineinstellung.

Drehend




RTRM40-R
(Standard)




RTRS (Keine Skala)




Ansicht in Pfeilrichtung A




RTR-L
(Vertauscht)



RTRM60-R
(Standard)



RTRM80-R
(Standard)



Weitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.

Koordinatendrehtische Vorhandener Artikel mit Präzisionsschicht: RPG (S.1981)

Teilenummer			Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Traglast (N)	Gewicht (kg)	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	Mikrometerschraubenposition					RTRM	RTRS
RTRM (mit Skala)	40	R (Standard)	Ø40	Grob 360°	9.8	0.10		
RTRS (ohne Skala)	60	L (Vertauscht)	Ø60	Feineinstellung ±5°	29.4	0.27		
	80		Ø80		39.2	0.46		

Die Bodenplatte kann von oben oder von unten montiert werden. (Ref.) S.1961

Ordering Example

Teilenummer

RTRM40-R


RTRS60-L

[Standard] Koordinatendrehtische (Quadrat) / [vereinfachte Justierung] Schwenktische
Mikrometerschraube


S.1981

Merkmale: Optimal geeignet für Feineinstellungen des Winkels.


Koordinatendrehtische (Quadrat)



RTSS40



RTSS60



A Zubehör: Zylinderschraube mit Innensechskant aus Edelstahl ZLLB40 (M3-10, 3 Stk.), ZLBB60 (M4-12, 3 Stk.)

M Werkstoff Aluminiumlegierung
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Teilenummer	Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (°)	Traglast (N)	Auflösung (°/Skala)	Parallelität (µm)	Gewicht (kg)	Stückpreis
Ausführung	Nr.						1-4 Stk.
RTSS	40	±10	9.8	≈ 1'51"	50	0.14	
	60		29.4	≈ 1'12"		0.26	


Ordering Example

Teilenummer

RTSS40


ex

Montage der Koordinatendrehtische
Verschieben Sie den Wagen, um die Montagebohrungen zu erreichen. (an 3 Stellen montiert)
Siehe Abbildungen unten.




Merkmale: Kann zur Einstellung der Neigungswinkelrichtung (2 Richtungen) verwendet werden.

Schwenktische



TLSG



ex

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: klar eloxiert

Teile-nummer	Traglast (N)	Gewicht (kg)	Zubehör: Innensechskantschraube (Edelstahl)	Stückpreis
TLSG	9.8	0.22	M3x10 (4 Stück)	

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Beachten Sie unsere Website für Parallelklammelemente (TLSC), Adapterstangen (TLRA) und Kameraadapter für Schwenktische.

Tipps: Montage der Schwenktische

- Mountage an Senkbohrung
- Mountage mit M3-Schraubenbohrung

Example

Einstellung des Kamerawinkels

