

[Hohe Präzision] XY-Achse, Drehtisch, Einstellschraube / [Hohe Präzision] Schwalbenschwanzführung, Einstellschraube

Merkmale: Kompakter und integrierter, drehbarer und vereschiebbarer Tisch auf XY-Achse.



XY-Achse + Drehung





Skala wird mit dem jeweiligen Produkt geliefert. Für Spezifikationen siehe Spezifikationsschema.

RoHS 10

XYRSL60



XYRSL90



Werkstoff Aluminiumlegierung
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Teilenummer Ausführung	Nr.	Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Traglast (N)	Geradheit (µm)	Gewicht (kg)	Stückpreis
			XY: ±21 360°-Drehung XY: ±35 360°-Drehung					
XYRSL	60	Ø60		4.2	34.3	30	0.39	
	90	Ø90					0.88	

Ordering Example Teilenummer XYRSL60

Merkmale: XZ-Achsen-Tische mit Schwalbenschwanzführung und 15mm Dicke. Versand rechtwinklig ausgerichtet, um dem Kunden die Montageschritte zu erleichtern.




XZ-Achse Einstellschraube (Steigung 0.5mm)



X-Achse S.1897
Z-Achse S.1962

RoHS 10

XZEG



Werkstoff: (Gehäuse) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt (Einstellgriff) Aluminium
S Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorokunststoff

Standardtische mit ähnlichen Spezifikationen: Kombination von XFES (S.1896) und ZFES (S.1961)

Teilenummer Ausführung	Nr.	Tischkonfiguration Unten Top	Tischoberfläche (mm)	Außenmaß (mm)			Verfahrweg (mm)		Traglast (N)	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Ausführung M-L	Stückpreis
				W	D	H	X	Z				
XZEG	25	XEG25	ZEG25	25x25	45	31.7	72.5	±5	9.8	0.17	SCB2-8	
	40	XEG40	ZEG40	40x40	60	46.7	95.0	±7			SCB3-6	
	60	XEG60	ZEG60	60x60	80.5	71.8	122.5	±9			SCB4-6	

Einzelheiten zu den Maßen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. (XEG: S.1897, ZEG: S.1962)

Ordering Example Teilenummer XZEG25

[Hohe Präzision] Schwalbenschwanzführung Ritzeltrieb/X: Stellschraube, Z: Ritzeltrieb

Merkmale: Schnellvorschub der XZ-Achsen-Tische mit 18mm Verfahrweg pro Griffumdrehung. Versand rechtwinklig ausgerichtet, um dem Kunden die Montageschritte zu erleichtern.




XZ-Achse, Ritzeltrieb



X-Achse S.1911
Z-Achse S.1957

RoHS 10

XZFG



Teilenummer	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
XZFG25	Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt	Beschichtung aus schwarzem Fluorokunststoff
XZFG40	Aluminiumlegierung	
XZFG60		Schwarz eloxiert

Teilenummer Ausführung	Nr.	Tischkonfiguration		Tischoberfläche (mm)	Außenmaß (mm)			Verfahrweg (mm)		Traglast (N)	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Ausführung M-L	Stückpreis
		Unten	Top		W	D	H	X	Z				
XZFG	25	XF25	ZF25	25x25	40	38	55.5	±5	±5	6.9	0.20	SCB2-12	
	40	XF40	ZF40	40x40	83	60	95.0	±10	±10	14.7	0.45	SCB4-6	
	60	XF60	ZF60	60x60	110	80	105.5	±20	±20	19.6	1.25	SCB4-6	


Einzelheiten zu den Maßen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. (XF25: S.1911, ZF25: S.1957)

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example Teilenummer XZFG25


Merkmale: Verfahrweg durch Griffdrehung für X-Achse ist 0.5mm und für Z-Achse 14/20mm. XZ-Tisch mit Feineinstellung X-Achse und Schnelleinstellung vertikale Z-Achse.

Horizontal bewegende Fläche XZ-Tisch




RoHS 10


XZLNG40



XZLNG25



XZLNG60



Teilenummer	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
XZLNG25	Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt	Beschichtung aus schwarzem Fluorokunststoff
XZLNG40		
XZLNG60	Aluminiumlegierung	Schwarz eloxiert

Teilenummer Ausführung	Nr.	Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Traglast (N)	Verfahrensgenauigkeit Geradheit	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Ausführung M-L	Stückpreis
XZLNG	25	25x25	X: ±5 Z: ±10	X: 0.5 Z: 14 X: 0.5 Z: 20	9.8	30µm	0.17	SCB2-5	
	40	40x40	X: ±7 Z: ±10				0.51	SCB3-6	
	60	60x60	X: ±10 Z: ±26				0.62	SCB4-8	

Keine Skalenteilung auf XZLNG.

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example Teilenummer XZLNG60