

Fotosensorgeber

Schlitz (massiv, geschlitzte, konfigurierbarer Schlitz)

Kombinierte Nutzung mit Fotosensor ermöglicht Erkennung der Drehzahl.

Schlitz (massiv, geschlitzte, konfigurierbarer Schlitz)






RoHS 10

Ausführung			M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
Massivsäule	geschlitzte	konfigurierbarer Schlitz			
HPSCN	HPSC	HPSCZ	EN AW-6063 Äquiv.	schwarz eloxiert	Stellschrauben, 2 St.
HPSCWN	HPSCW	HPSCZW			

Massiv

Schlitz

konfigurierbarer Schlitz



Die Positionen von Gewindestiften und Schlitz zueinander sind nicht festgelegt.


Teilenummer		P Auswahl		Z 1°-Schritte		M	A	B	C	S	t	HPSCN, HPSCWN		HPSC, HPSCW		HPSCZ, HPSCWZ		
												Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	D												1 ~ 9 Stk.	10~50	1 ~ 9 Stk.	10~50	1 ~ 9 Stk.	10~50
(Massivsäule) HPSCN HPSCWN (geschlitzt) HPSC HPSCW (konfigurierbarer Schlitz) HPSCZ HPSCWZ	28	5	6 8	10~350 (Nur bei konfigurierbarem Schlitz verfügbar)	M3	5.5	14	6.5	1.5	1.5								
	32	3 4 5 6 6.35 8																
	40	3 4 5 6 6.35 8	20		2													
		9.5 10 12																
	45	5 6 8	25		8.5	2.5												
		10 12 15																
	50	4 5 6 6.35 8	M3		7.5	2.5												
		9.5 10 12 15																
	60	6 6.35 8	M4		30													
		9.5 10 12 15																

Ordering Example: Teilenummer - P - Z
HPSCZ50 - 9.5 - 180

Alterations: Teilenummer - P(PC) - (SC, PC, NC)
HPSC40 - PC11 - SC1.8

Example

Optionen	Schlitzbreite	Wellenbohrungs-Ø	Anz. d. Schlitz (gleicher Abstand)
	SC	PC	NC
Opt.-Nr.	SC	PC	NC
Spez.	SC=0.1mm-Schritte 1.0<SC<3.0 Nur für HPSC und HPSCW verfügbar.	D PC-Auswahl 32 7 40 7 9 11 50 7 9 11 13 14	Geben Sie die Anzahl der Schlitz nach dem NC-Symbol an. (Bsp.) Wenn Anzahl der Schlitz gleich 3 >> NC3 2<NC<10 Die Schlitzanzahl 7 kann nicht gewählt werden. Nur für HPSC und HPSCW verfügbar. Nicht verfügbar bei D8.



Fotosensorgeber


Kunststoff, Klemmung, 180°, Winkel einstellbar

Kunststoff

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
HPJC	Polycetal (schwarz)	-	Stellschrauben, 2 St.



RoHS 10



Teilenummer		P			M	A	B	C	S	t	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D	Auswahl									1 ~ 9 Stk.	10~50
HPJC	32	5	6	8	M3	5.5	14	8.5	1.5	1.5		
	40	5	6	8			20		2			
		50	10	12	M4	7.5	25	2.5				
	6		8	M3								
		10	12	15	M4							


Ordering Example: Teilenummer - P
HPJC40 - 6

Klemmung

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
HPSCC	Nylon 6 (Glasfaser 30%)	-	Immerstschraube



RoHS 10



Teilenummer		P Auswahl	A	m	B	C	S	X	Y	t	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D											
HPSCC	50	8 10 12 15	11	4.75	31	6.5	2.5	11.5	4.8	1.5		


Ordering Example: Teilenummer - P
HPSCC50 - 15

180°

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
PSC	Nylon 6 (Glasfaser 30%)	-	Befestigungsschrauben 3 Stk.
PSCH	EN AW-6063 Äquiv.	schwarz eloxiert	



RoHS 10



Teilenummer		B	D	PSC		PSCH	
Ausführung	P			Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
PSC PSCH	6	13	28				
	8	15	30				
	10	17	32				
	12	19	34				

Ordering Example: Teilenummer
PSC10


Eigenschaften: Der Schlitzwinkel kann nach der Montage eingestellt werden.

Winkel einstellbar

Ausführung	Teil	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
HPSCA	Grundkörper Winkel einstellbar	EN AW-6063 Äquiv.	schwarz eloxiert	Stellschrauben, 2 St.



RoHS 10



Teilenummer		P		Z Einstell- bereich	M	A	B	C	Effektive Schlitztie- fe*	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D	Auswahl									
HPSCA	40	5	6 8	10-120	M3	5.5	20	6	5.5mm	1 ~ 9 Stk.	10-50
		10	12		M4						
	50	6	8		M3	7.5	25	8.5	6.8mm		
		10	12 15		M4						

* Die effektive Schlitztiefe ist wegen der Einstellschraube (und des Schlitzes) geringer als C.

Ordering Example: Teilenummer - P
HPSCA40 - 12