

# Führungsschienen für Schalter und Sensoren

L konfigurierbar, feste Bohrungsposition (Form A, B und C)

# Führungsschienen für Schalter und Sensoren

L und Bohrungsposition konfigurierbar (Form B und C)

■ **Eigenschaften:** Schienen für Sensor mit Maß L konfigurierbar und fester Bohrungsposition. Wirtschaftlicher als bei Ausführung mit konfigurierbarer Bohrlochposition. Stangenmutter **S.2083**

| M Werkstoff             | S Oberflächenbehandlung | Teilenummer  |             |             |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                         |                         | Form A       | Form B      | Form C      |
| EN AW-6063-T5<br>Äquiv. | Klar eloxiert           | <b>SENAF</b> | <b>SENB</b> | <b>SENC</b> |

⚠ Kopf und Innenflächen nicht eloxiert.  
⚠ Es verbleiben Grate auf der Innenseite der Montagebohrungen.  
⚠ Für dieses Produkt ist keine Spezifikation der Bohrungsbearbeitung erforderlich.

(Form A) **SENAF**

(Form B) **SENB**

(Form C) **SENC**

■ **L konfigurierbar, fester Bohrungsposition** ⚠ Nr. gibt die passende Muttergröße an. Stangenmutter **S.2083**

| Teilenummer           |     | L<br>1mm-Schritte | N   | N1  | N2  | A   | B   | C   | D  | E   | d   | e | Stückpreis |          |            |          |
|-----------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|------------|----------|------------|----------|
|                       |     |                   |     |     |     |     |     |     |    |     |     |   | SENAF      |          | SENB, SENC |          |
| Ausführung            | Nr. |                   |     |     |     |     |     |     |    |     |     |   | L50-100    | L101-200 | L50-100    | L101-200 |
| (Form A) <b>SENAF</b> | 3   | 50~200            | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9  | 6.0 | 1.5 | 2 |            |          |            |          |
| (Form B) <b>SENB</b>  | 4   |                   |     |     | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | 2 |            |          |            |          |
| (Form C) <b>SENC</b>  | 5   |                   |     |     | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 |     | 3 |            |          |            |          |

**Ordering Example**

**Teilenummer** - **L**  
**SENAF3** - 100  
**SENC5** - 150

**Example**

Stangenmutter **S.2083**

| M Werkstoff             | S Oberflächenbehandlung | Teilenummer |             |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                         |                         | Form B      | Form C      |
| EN AW-6063-T5<br>Äquiv. | Klar eloxiert           | <b>SENB</b> | <b>SENC</b> |
|                         | schwarz eloxiert        | <b>SENB</b> | <b>SENC</b> |

⚠ Kopf und Innenflächen nicht eloxiert.

(Form B) **SENB**

(Form C) **SENC**

■ **L und Bohrungsposition konfigurierbar** ⚠ Bitte den Bohrungsabstand als N+1.5mm oder mehr angeben. ⚠ Nr. gibt die passende Muttergröße an. Stangenmutter **S.2083**

| Teilenummer               |     |                         | L<br>1mm-Schritte | V W X Y Z<br>1mm-Schritte | N<br>0.5mm-Schritte | A   | B   | C   | D   | E   | d   | e |
|---------------------------|-----|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Ausführung                | Nr. | H (Anzahl an Bohrungen) |                   |                           |                     |     |     |     |     |     |     |   |
| (Form B)<br>SENB<br>SENBB | 2'  | 2H<br>3H<br>4H<br>5H    | 50~600            | 5~595                     | 3.5~5.5             | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 2 |
|                           | 3   |                         | 50~1200           | 5~1195                    |                     | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9   | 6.0 |     |   |
| 4                         | 4.5 |                         |                   |                           |                     | 7.2 | 4.0 | 11  | 8.0 | 2.0 |     |   |
| (Form C)<br>SENC<br>SENCB | 5   |                         |                   |                           |                     | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12  |     | 9.5 |   |

\* Nr.2 ist nur verfügbar für SENC (Form C, klar eloxiert). ⚠ Wenn N nicht angegeben ist, N=3.5 für Nr. 2 oder 3, N=4.5 für Nr. 4 und N=5.5 für Nr. 5.

**Ordering Example**

**Teilenummer** - **L** - **V** - **W** - **X** - **Y** - **Z** - **N**

| Nr. | Grundpreis (klar eloxiert) |          |          |          |          |           |            | Grundpreis (schwarz eloxiert) |          |          |          |          |           |            |
|-----|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|     | L50-100                    | L101-200 | L201-400 | L401-600 | L601-800 | L801-1000 | L1001-1200 | L50-100                       | L101-200 | L201-400 | L401-600 | L601-800 | L801-1000 | L1001-1200 |
| 2   |                            |          |          |          | -        | -         | -          | -                             | -        | -        | -        | -        | -         | -          |
| 3   |                            |          |          |          |          |           |            |                               |          |          |          |          |           |            |
| 4   |                            |          |          |          |          |           |            |                               |          |          |          |          |           |            |
| 5   |                            |          |          |          |          |           |            |                               |          |          |          |          |           |            |

**Aufpreis für Bohrungen**

**H (Anzahl an Bohrungen)** **SENB, SENBB, SENC, SENC**

**Durchgangsbohrung**

**2H** 200  
**3H** 300  
**4H** 400  
**5H** 500

**Stückpreis** (Bsp.) **Teilenummer** - **L** - **V** - **W** - **N** >>  
**SENC32H** - 200 - **V10** - **W70** - **N4.5**  
(Stückpreis gemäß Tabelle) + (Aufpreis für Bohrungsbearbeitung) = Stückpreis für Ausführung mit Durchgangsbohrung

⚠ Stückpreis = Grundpreis gemäß Tabelle + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung