

Kontaktschalter mit Anschlag

Mini, tropfwassergeschützt (IP44)/spritzwassergeschützt (IP67)

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, **S.2095**

Obwohl es sich hierbei um eine tropfwassergeschützte Ausführung handelt, ist dieser Artikel nicht für Umgebungen mit direkter Einwirkung durch Kühlmittel oder Späne geeignet.

Tropfwassergeschützte (IP44) Standardausführung

MSTW-S Kabel: loser Draht (kein durch Wärme komprimierter Schlauch)
MSTW-SD (mit LED) 2-adrig - Ø0,6, L 0,5m, überständig

MSTW-L Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.5

RoHS 10

Tropfwassergeschützte (IP44) Zylinder mit Flansch

MSTF-S Kabel: loser Draht (kein durch Wärme komprimierter Schlauch)
MSTF-SD (mit LED) 2-adrig - Ø0,6, L 0,5m, überständig

MSTF-L Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.5

RoHS 10

Tropfwassergeschützte (IP44) Schraube

MSN-S Kabel: loser Draht (kein durch Wärme komprimierter Schlauch)
MSN-SD (mit LED) 2-adrig - Ø0,6, L 0,5m, überständig

MSN-L Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.5

RoHS 10

Tropfwassergeschützte (IP44) Schraube mit Flansch

MSNF-S Kabel: loser Draht (kein durch Wärme komprimierter Schlauch)
MSNF-SD (mit LED) 2-adrig - Ø0,6, L 0,5m, überständig

MSNF-L Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.5

RoHS 10



Tropfwassergeschützte (IP44) Kugelkontaktschraube

MSPM-S Kabel: loser Draht (kein durch Wärme komprimierter Schlauch)
MSPM-SD (mit LED) 2-adrig - Ø0,6, L 0,5m, überständig

MSPM-L Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.5

RoHS 10



• Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
• Die losen Drähte nicht mit mehr als 15N ziehen oder verdrehen. Die Gummischlauchkabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Obwohl es sich hierbei um eine wasserdichte Ausführung handelt, ist dieser Artikel nicht für Umgebungen mit direkter Einwirkung von Kühlmittel oder Schneidstaub geeignet. Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, **S.2095**

Spritzwassergeschützte (IP67) Zylinder mit Flansch

MSWF-LD (mit LED) Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.3

RoHS 10

Spritzwassergeschützte (IP67) Schraube

MSNW-SD (mit LED) Kabel: loser Draht (kein durch Wärme komprimierter Schlauch)
2-adrig - Ø0,6, L 0,5m, überständig

MSNW-L Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.3

RoHS 10



Spritzwassergeschützte (IP67) Schraube mit Flansch

MSNWF-S Kabel: loser Draht (kein durch Wärme komprimierter Schlauch)
2-adrig - Ø0,6, L 0,5m, überständig

MSNWF-L Kabel: Gummischlauch
2-adrig - Ø3, L 2m, überständig
Min. Biegeradius R7

Hub 0.3

RoHS 10





Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft	Zulässige statische Last	Max. Schlagenergie	Kontaktlogik	-S		-SD		-L		-LD	
							Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung							1-9 Stk.	10-20	1-9 Stk.	10-20	1-9 Stk.	10-20	1-9 Stk.	10-20
MSWF							-	-	-	-	-	-	-	-
MSNW	0.3	Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)	1N	3000N	0.2J	NO (Schließer)	-	-	-	-	-	-	-	-
MSNWF							-	-	-	-	-	-	-	-

Ordering Example

Teilenummer

MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S

(Allgemein für 'mit LED'-Ausführung)



Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft	Zulässige statische Last	Max. Schlagenergie	Kontaktlogik	-S		-SD		-L		-LD	
							Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung							1-9 Stk.	10-20	1-9 Stk.	10-20	1-9 Stk.	10-20	1-9 Stk.	10-20
MSTW							-	-	-	-	-	-	-	-
MSTF							-	-	-	-	-	-	-	-
MSN	0.5	Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)	0.8N	3000N	0.2J	NO (Schließer)	-	-	-	-	-	-	-	-
MSNF							-	-	-	-	-	-	-	-
MSPM							-	-	-	-	-	-	-	-

• Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
• Die losen Drähte nicht mit mehr als 15N ziehen oder verdrehen. Die Gummischlauchkabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.