

Gleicher/Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration



■ Superkompakte Klemmstücke
Gleicher/Ungleicher Ø, recht-
winklige Konfiguration



RoHS10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
Gleicher Ø	Ungleicher Ø			
ALKC	ALNC	Aluminiumlegierung, Serie 6000	schwarz eloxiert	Innensechskantschraube
ALKW	ALNW		Klar eloxiert	

Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration (ALNC, ALNW)



Teile-nummer		B	L	L1	L2	r	P1	P2	m	Senkbohrung			W	Stückpreis ALKC, ALKW	
Ausführung	DH7									d1	d2	f			
ALKC ALKW	6	+0.012 0	10	29	10.5	8	5	6.5	6.5	M3	6.5	3.5	3.5	1	
	8	+0.015 0	12	32	11	10	6	7	7						
	10		16	39	13.5	12	8	8.5	8.5						
	12	+0.018 0	18	43	14	15	9	9	9	M4	8	4.5	4.5	1.5	
	15		22	54	18	18	11	11.5	11.5	M5	9.5	5.5	5.5		

Teile-nummer		D1H7		B	B1	L	L1	L2	r	r1	P1	P2	m	Senkbohrung			W	m1	Senkbohrung			W1	Stückpreis	
Ausführung	DH7													d1	d2	f			d3	d4	f1		ALNC, ALNW	
ALNC ALNW	8	+0.015 0	6	+0.012 0	12	10	31.5	11	10	5	6	7	6.5	M3	6.5	3.5	3.5	1	M3	6.5	3.5	3.5	1	
	10	+0.015 0	6	+0.012 0	16	12	37.0	13.5	12	6	8	8.5	7	M4	8	4.5	4.5	1.5	M4	8	4.5	4.5	1	
	10		8	+0.015 0			36.5																	
	12	+0.018 0	8	+0.015 0	18	14	40.0	14	14	7	9	9	7.5	M4	8	4.5	4.5	1.5	M4	8	4.5	4.5	1	
	12		10				39.5																	
	15	+0.018 0	10	+0.015 0	22	18	49.0	18	16	9	11	11.5	9	M5	9.5	5.5	5.5	1.5	M5	9.5	5.5	5.5	1.5	
	15		12	+0.018 0			48.5																	

- Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit D_{H7} und D_{1H7} sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
- Für Passung werden die Wellentoleranzen $g6 \sim f8$ empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.



■ Mitgelieferte Schraube: Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration


D	Mitgelieferte Schraube	
6	M3-6	2 Stk.
8	M3-8	
10	M4-10	
12	M4-12	
15	M5-15	

D	D1	Mittelgelieferte Schraube	
8	6	M3-6, M3-8	1 Stk. je Kombi
10	8	M4-6, M4-10	
10	8	M3-8, M4-10	
12	10	M4-8, M4-12	
12	10	M3-10, M4-12	

■ **Kompakte Kunstharz-Klemmstücke**
Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration



RoHS10



⚠ Klemmstücke aus Kunstharz können keine schweren Objekte stützen.

Teile- nummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 50 Stk.
SENJK		



Ordering
 Example

Teile-nummer

SENJK

Bei noch größeren Bestellmengen, bitte im Web-Bestellsystem (WOS) prüfen.

Gleicher/Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration mit Flügelknöpfen **Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration mit Klemmhebeln**



■ Gleicher/Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration mit Flügelknöpfe



RoHS10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
Gleicher Ø	Ungleicher Ø			
ALKCC	ALNCC	EN AW-6061	schwarz eloxiert	Flügelsschraube (schwarz)
ALKWC	ALNWC	Äquivalent	Klar eloxiert	Flügelsschraube (weiß)

- Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration (ALNCC, ALNWC)



Teile-nummer			B	L	L ₁	L ₂	r	P ₁	P ₂	d ₂	m	W	Flügeschraube		Stückpreis	
Ausführung	DH7	E											C	ALKCC, ALKWC		
ALKCC ALKWC	6	+0.012 0	10	29	10.5	8	5	6.5	6.5	3.5	M3	1	18	10.5		
	8	+0.015 0	12	32	11	10	6	7	7							
	10	+0.018 0	16	39	13.5	12	8	8.5	8.5	4.5	M4	1.5				
	12		18	43	14	15	9	9	9							
	15		22	54	18	18	11	11.5	11.5							


Teile-nummer		D1H7		B	B1	L	L1	L2	r	r1	P1	P2	d4	m	W	Flügelsschraube		m1	W1	Flügelsschraube		Stückpreis	
Ausführung	DH7															E	C	E1	C1	ALNCC, ALNWC			
ALNCC ALNWC	8	+0.015	6	+0.012	12	10	31.5	11	10	5	6	7	6.5	3.5	M3	1	18	10.5	M3	1	18	10.5	
	10	+0.015	6	+0.012	16	12	37	13.5	12	6	8	8.5	7	4.5	M4	1.5	18	10.5	M4	1	18	10.5	
	10	0	8	+0.015	0	0	36.5	0	12	0	0	0	0	3.5	M4	1.5	18	10.5	M3	1	18	10.5	
	12	+0.018	8	+0.015	18	14	40	14	14	7	9	9	7.5	4.5	M4	1.5	18	10.5	M4	1	18	10.5	
	12	0	10	0	0	0	39.5	0	0	0	0	0	0	3.5	M4	1.5	18	10.5	M3	1.5	18	10.5	
	15	+0.018	10	0	22	18	49	18	16	9	11	11.5	9	5.5	M5	1.5	28	15	M5	1.5	28	15	
	15	0	12	+0.018	0	0	48.5	0	0	0	0	0	0	4.5	M4	1.5	28	15	M4	1.5	28	10.5	

♡ Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit D_{H7} und $D1_{H7}$ sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
 ♡ Für Passung werden die Wellentoleranzen $g6\sim f8$ empfohlen. ♡ Die Flügelmutter erst festziehen, wenn die Welle in Teil D eingesetzt ist.




■ Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration mit Klemmhebeln

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
KKST	EN 1.0038	Schwarz brüniert	Klemmhebel
MKST	Äquivalent	Chemisch vernickelt	
AKST	EN AW-6063 Äquivalent	schwarz eloxiert	
SKST	EN 1.4301 Äquivalent	-	



RoHS10



Teile-nummer		A	B	E	F	H	M	d	R	H ₁	H ₂	Klemmhebel	Stückpreis				
Ausführung		DH7											KKST	MKST	AKST	SKSTs	
KKST MKST AKST (D≤30) SKSTs (D≤30)	10	+0.016 0	51	16	18	15	12	M6	6.6	45	35	38.5	CLDM 6-16-M				
	12		54	19		18							CLDM 6-20-M				
	15	+0.018 0	69	22	24	21	16	M8	9	63	45.5	49	CLDM 8-20-M				
	20		78	28	26	26	19						CLDM 8-25-M				
	25	+0.021 0	97	36	32	33	23						CLDM 10-32-M				
	30		105	40	34	37	25	M10	11	78	55	59	CLDM 10-40-M				
	35	+0.025 0	121	45	39	43	29	M12	13	92	67	71	CLDM 12-40-M			-	-

AKST und SKSTS bis Ø 30 verfügbar. Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von D_{H7} sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen.



3K3T3T3