

Wellenhalter Kompaktausführung (bearbeitet)

Montageschraube / breite Montageschraube / Schlitzklemmung seitlich / 2-teilig / breite Schlitzklemmung

Eigenschaften: Kompakte, platzsparende Ausführung. Maße L sind kompakter als die konventionelle T-förmige Ausführung. (Siehe Vergleichstabelle auf der nächsten Seite.)

Stellschraube




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SHMTB	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskant Montageschraube, 1 Stk.
SHMTM	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskant-Stellschraube
SHMTS	EN 1.4301 Äquivalent	-	1 Stk. (Edel-stahl)



SHMTB
SHMTM
SHMTS



SHMTB
SHMTM
SHMTS

Siehe Vergleichstabelle auf der nächsten Seite.

Teilenummer	Ausführung	H Auswahl				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	Stellschraube M	Stückpreis		
		D	6	10	15									SHMTB	SHMTM	SHMTS
SHMTB SHMTM SHMTS	6	5	10	15		24	H+8	10	14				M4			
	8		10	15	20	26	H+9		16							
	10		10	15	20		H+10									
	12		10	15	20	32	H+11	12	20	4.5	8	4.5				
	15		15	20	25		H+15		23							
	16		15	20	25	34	H+15									
	20		15	20	25		H+18		34	6.6	11	6.5	M6			
	25		20	25	30	50	H+20	16	36							
	30		20	25	30		H+23		48							
	35		25	30	35	70	H+25	22	58	9	14	9				
40		25	30	35		76	H+30									

Breite Montageschraube




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SHMTBN	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskant Montageschraube, 1 Stk.
SHMTMN	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskant-Stellschraube
SHMTSN	EN 1.4301 Äquivalent	-	1 Stk. (Edel-stahl)



SHMTBN
SHMTMN
SHMTSN



SHMTBN
SHMTMN
SHMTSN

Siehe Vergleichstabelle auf der nächsten Seite.

Teilenummer	Ausführung	H Auswahl				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	Stellschraube M	Stückpreis		
		D	8	10	15									SHMTBN	SHMTMN	SHMTSN
SHMTBN SHMTMN SHMTSN	8	10	15	20		34	H+9	15	20				M6			
	10	10	15	20	25	36	H+10		22							
	12	10	15	20	25	38	H+11	18	24	6.6	11	6.5				
	15		15	20	25		H+15		28							
	16		15	20	25	42	H+15	20								
	20	15	20	25	30	54	H+18	25	36	9	14	9	M8			
	25		20	25	30	60	H+20	30	42							
	30		20	25	30	74	H+23	35	52							
	35		25	30	35	78	H+26		56	11	17.5	11	M10			
40		25	30	35		80	H+30	40	58							

Schlitzklemmung seitlich




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SHMWB	EN 1.1191	Schwarz brüniert
SHMWWM	Äquivalent	Chemisch vernickelt
SHMWS	EN 1.4301 Äquivalent	-



SHMWB
SHMWWM
SHMWS



SHMWB
SHMWWM
SHMWS

Siehe Vergleichstabelle auf der nächsten Seite.

Teilenummer	Ausführung	H Auswahl				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	C	Stückpreis		
		D	6	10	15									SHMWB	SHMWWM	SHMWS
SHMWB SHMWWM SHMWS	6	5	10	15		24	H+7	10	15				2			
	8		10	15	20	26	H+9		17							
	10		10	15	20		H+10									
	12		10	15	20	32	H+10	12	22	4.5	8	4.5				
	15		15	20	25		H+11.5		24							
	16		15	20	25	34	H+11.5									
	20		15	20	25		H+17		34	6.6	11	6.5	M6			
	25		20	25	30	50	H+19.5	16	36							
	30		20	25	30		H+23		48							
	35		25	30	35	70	H+25	22	58	9	14	9				
40		25	30	35		76	H+30									


Eigenschaften: Kompakte, platzsparende Ausführung. Höhe Maße (H₁) und L sind kompakter als die konventionellen Splintversionen. (Siehe Vergleichstabelle zur Größe unten.)

2-teilig



RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SHMPB	EN 1.1191	Schwarz brüniert
SHMPM	Äquivalent	Chemisch vernickelt
SHMPS	EN 1.4301 Äquivalent	-



SHMPB
SHMPM
SHMPS



SHMPB
SHMPM
SHMPS

Siehe Vergleichstabelle unten.

Teilenummer		H Auswahl					L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	Q	P	ℓ ₁	C	Stückpreis																	
Ausführung	D																	SHMPB	SHMPM	SHMPS	SHMPBK	SHMPMK	SHMPSK												
SHMPB SHMPM SHMPS	(Ohne Zylinderstift- bohrung)	6	10	15	20	25	24	H+7	10	14	4.5	8	4.5	3	8	5	2																		
	8	(10)	15	20	25	26		16																											
	10	(10)	15	20	25	32	H+10	12	20																										
	12	(10)	15	20	25																														
	15	(15)	20	25		34	H+12		23																										
SHMPBK SHMPMK SHMPSK	(Mit Zylinderstiftboh- rung)	16	(15)	20	25										9																				
	20	(15)	20	25	30	50	H+15	16	34	6.6	11	6.5	4	16	7																				
	25	(20)	25	30			H+20		36					20																					
	30	(20)	25	30	35	70																													
	35	(25)	30	35			H+25	22	48	9	14	9	5	28	8	3																			
	40	(25)	30	35		76		56						34																					

Breit, 2-teilig




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SHMPBN	EN 1.1191	Schwarz brüniert
SHMPMN	Äquivalent	Chemisch vernickelt
SHMPSN	EN 1.4301 Äquivalent	-



SHMPBN
SHMPMN
SHMPSN



SHMPBN
SHMPMN
SHMPSN

Siehe Vergleichstabelle unten.

Teilenummer	Ausführung	H Auswahl				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	C	Stückpreis		
		D	8	10	15									SHMPBN	SHMPMN	SHMPSN
SHMPBN SHMPMN SHMPSN	8	10	15	20	25	34	H+10	15	20				2			
	10	10	15	20	25	36	H+10		22							
	12	10	15	20	25	38	H+10	18	24	6.6	11	6.5				
	15		15	20	25		H+12		28							
	16		15	20	25	42	H+12	20								
	20	15	20	25	30	54	H+15	25	36	9	14	9				
	25		20	25	30	60	H+20	30	42							
	30		20	25	30	74	H+20		52							
	35		25	30	35	78	H+25	35	56	11	17.5	11	3			
40		25	30	35		80	H+25	40	58							

Ordering Example



Teilenummer	-	H
SHMPB8	-	10
SHMPSN40	-	30

Example

Größenvergleichstabelle

D	Länge L		
	Kompakt, Standard	T-Form Standard S.205	Differenz
6	24	26	-2
8	26	42	-16
10	32	42	-10
12	32	42	-10
15	34	54	-20
16	34	54	-20
20	50	67	-17
25	50	67	-17
30	70	85	-15
35	70	85	-15
40	76	100	-24

Vergleich der Größe (tatsächliches Maß x 1/2)



Kompakter als konventionelle Artikel. (Platzsparende Konstruktion)