

Wellenhalter zur Seitenmontage (maschinell bearbeitet)

Standard / Schlitz


Merkmale: Ermöglicht die Montage auf der Plattenseite.

Standard



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Azubehör
SHQB	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 Stk.
SHQM	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube, 1 Stk. (Edel-stahl)



25 / (63 / 15)


Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H ₁	H ₂	T	L ₁	d	Stellschraube M	Stückpreis		
		8	10	12								SHQB	SHQM	
SHQB SHQM	8	25	30		22	H+9	5	12	10	4.5	4			
	10	25	30			H+10								
	12	25	30			H+11								
	13	25	30		25	H+12	7	16	14	6.6	6			
	15	25	30	40		H+15								
	16	25	30	40										
	18	25	30	40	50	32	H+18	10	22	32	9	6		
	20	25	30	40	50		H+20							
	25	30	40	50	60		H+23							
	30	30	40	50	60	38	H+25	10	22	32	9	6		
	35	40	50	60	H+30									
	40	40	50	60										

Geschlitzte Ausführung



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Azubehör
SHYB	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 Stk.
SHYM	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube, 1 Stk. (Edel-stahl)
SHYS	EN 1.4301 Äquivalent	-	Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 Stk. (Edel-stahl)
SHYA	Serie Aluminiumlegierung 5000	Klar eloxiert	-



25 / (63 / 15)

Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H ₁	H ₂	T	L ₁	E	d	Anzugs- schraube M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Stückpreis				
		8	10	12													SHYB	SHYM	SHYS	SHYA	
SHYB SHYM SHYS SHYA	8	20	25	30	22	H+16	5	12	10	11	4.5	M4 Tiefe 8	4.5	8	4.5	2					
	10	20	25	30		H+18															
	12	20	25	30		H+20															
	13	20	25	30		25	H+18	7	16	18	18	6.6	M6 Tiefe 12	6.6	11	6.5					
	15	25	30	40	H+26																
	16	25	30	40	H+28																
	18	25	30	40	50	32	H+33	10	22	32	24	9	M Tiefe 16	9	14	9	3				
	20	25	30	40	50		H+36														
	25	30	40	50	60		H+38														
	30	30	40	50	60	38	H+38	10	22	32	29	9	M Tiefe 16	9	14	9	3				
	35	40	50	60																	
	40	40	50	60																	

Werte in () sind Maße T von SHYA (Aluminium).

Ordering Example
 Teilenummer - H
 SHQM16 - 25
 SHYS12 - 30

Alterations
 Teilenummer - HC
 SHQM16 - HC35.6
 SHYS40 - HC50.5

Option	Opt.-Nr.	Spez.
Montagehöhe 	HC	Änderungen an der Wellenbauhöhe. Änderung H auf HC auf wählbare Höhe. HC in 0.1mm-Schritten wählbar. Wählbarer Bereich Hmin. < HC < Hmax. Bestellnr. HC35.6

Wellenhalter zur Seitenmontage (maschinell bearbeitet)

Seitenschlitz / 2-teilig


Merkmale: Ermöglicht die Montage auf der Plattenseite.

Schlitzklemmung seitlich



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Azubehör
SHUB	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 Stk.
SHUM	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube, 1 Stk. (Edel-stahl)
SHUS	EN 1.4301 Äquivalent	-	Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 Stk. (Edel-stahl)
SHUA	EN AW-6063 Äquivalent	Klar eloxiert	-



25 / (63 / 15)

Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H ₁	H ₂	T	L ₁	E	d	Anzugs- schraube M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Stückpreis				
		8	10	12													SHUB	SHUM	SHUS	SHUA	
SHUB SHUM SHUS SHUA	8	25	30		26	H+7	5	12	16	8	4.5	M4 Tiefe 8	4.5	8	4.5	2					
	10	25	30			H+9															
	12	25	30			H+10															
	13	25	30		32	H+11	7	16	20	10	6.6	M6 Tiefe 12	6.6	11	6.5						
	15	25	30	40		H+12															
	16	25	30	40																	
	18	30	40	50		44	H+15	10	28	14	9	M8 Tiefe 16	9	14	9	3					
	20	30	40	50	H+18																
	25	30	40	50	H+21																
	30	40	50	60		70	H+24	10	22	48	24	9	M8 Tiefe 16	9	14	9	3				
	35	40	50	60	H+27																
	40	40	50	60																	


Werte in () sind Maße T von SHUA (Aluminium).

2-teilige Ausführung



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Azubehör
SHZB	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 Stk.
SHZM	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 Stk. (Edel-stahl)
SHZS	EN 1.4301 Äquivalent	-	-
SHZA	EN AW-6063 Äquivalent	Klar eloxiert	-



25 / (63 / 15)

Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H ₁	H ₂	T	L ₁	d	Anzugs- schraube M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Stückpreis					
		8	10	12												SHZB	SHZM	SHZS	SHZA		
SHZB SHZM SHZS SHZA	8	25	30		26	H+10	5	12	16	4.5	M4 Tiefe 8	4.5	8	4.5	2						
	10	25	30			H+12															
	12	25	30			H+17															
	13	25	30		32	H+20	7	16	20	6.6	M6 Tiefe 12	6.6	11	6.5							
	15	25	30	40		H+24															
	16	25	30	40																	
	18	30	40	50		44	H+27	10	22	28	9	M8 Tiefe 16	9	14	9	3					
	20	30	40	50	H+30																
	25	30	40	50																	
	30	40	50	60		70	H+30	10	22	48	24	9	M8 Tiefe 16	9	14	9	3				
	35	40	50	60																	
	40	40	50	60																	

Werte in () sind Maße T von SHZA (Aluminium).

Ordering Example
 Teilenummer - H
 SHUA10 - 25
 SHZM16 - 30

Alterations
 Teilenummer - HC
 SHUS25 - HC31.5
 SHZM16 - HC35.6

Option	Opt.-Nr.	Spez.
Montagehöhe 	HC	Änderungen an der Wellenbauhöhe. Änderung H auf HC auf wählbare Höhe. HC in 0.1mm-Schritten wählbar. Wählbarer Bereich Hmin. < HC < Hmax. Bestellnr. HC35.6