

Zylinderstifte

Übermaß

Gerade

Ausführung	Material	Härte
MS	EN 1.3505 äquiv.	58HRC~
MSC	EN 1.4125 äquiv.	58HRC~
MSCSS	EN 1.4301 äquiv.	-

⚠ l1 Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

l1	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
	Ausführung	D			
0.4	MS	1	6 8 10	1-499	500-2000
0.6		1.5	6 8 10		
1		2	6 8 10 15 20		
		2.5	6 8 10 15 20 25 30		
1.5		3	6 8 10 15 20 25 30 35 40		
		4	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		
2		5	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		
2.5		6	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60		
3		8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		
3.5		10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		
		12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		
		13	30 40 50 60 70 80		

⚠ Bei Bestellungen von 1 ~ 9 Stück: Stückpreis + Mindermengenzuschlag (einzeiliger Artikel) ⚠ Bei größeren Stückzahlen bitte vorher Rücksprache halten.

l1	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
	Ausführung	D			1 ~ 9 Stk.	10-49	50-99	100-2000
0.4	MSC	1	5 6 8 10					
0.6		1.5	5 6 8 10					
1		2	5 6 8 10 12 15 20					
		2.5	6 8 10 12 15 20					
1.5		3	6 8 10 12 15 20 25 30					35 40
		4	8 10 12 15 20 25 30					35 40 50
2		5	8 10 12 15 20 25 30					35 40 50
2.5		6	8 10 12 15 20 25 30					35 40 50 60
3		8	10 15 20 25 30					35 40 50 60
3.5		10	10 15 20 25 30					35 40 50 60
		12	30 35 40 50 60					

⚠ Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

l1	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
	Ausführung	D			1 ~ 9 Stk.	10-49	50-99
0.4	MSCSS	1	5 6 8 10				
0.6		1.5	5 6 8 10				
1		2	5 6 8 10 12 15				
		2.5	6 8 10 12 15				
1.5		3	6 8 10 12 15 20				
		4	8 10 12 15 20				
2	5	10 12 15 20					
	6	10 12 15 20 25					

⚠ Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Gerade, gefast

Ausführung	Material	Härte
MSCM	EN 1.4125 äquiv.	58HRC~
MSCSM	EN 1.4301 äquiv.	-

RoHS10

⚠ l1 Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

C	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
	Ausführung	D			1 - 19 Stk.	20-29	30-49	50-100
0.3 oder weniger	MSCM	2	6 8 10 12 15					
		3	10 12 15 20					
		4	10 12 15 20					
0.5		5	10 12 15 20					
		6	10 12 15 20 25					

⚠ Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

C	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
	Ausführung	D			1 - 19 Stk.	20-29	30-49	50-100
0.3 oder weniger	MSCSM	2	6 8 10 12 15					
		3	10 12 15 20					
		4	10 12 15 20					
0.5		5	10 12 15 20					
		6	10 12 15 20 25					

⚠ Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Gerade - Hochpräzise

Ausführung	Material	Härte
MSV	EN 1.3505 äquiv.	58HRC~
MSVC	EN 1.4125 äquiv.	58HRC~

⚠ Die Messung erfolgt bei konstanter Raumtemperatur.
⚠ l1, l2 Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

l1	l2	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
		Ausführung	D			1-49	50-499	500-2000
1	0.2	MSV	2	6 8 10				
			3	8 10 15 20 25 30				
			4	10 15 20 25 30				
	0.5		5	10 15 20 25 30				
			6	10 15 20 25 30				
			8	20 30 40				
3	10	30 40 50 60						

⚠ Bei Bestellungen von 1 ~ 9 Stück: Stückpreis + Mindermengenzuschlag (einzeiliger Artikel) ⚠ Bei größeren Stückzahlen bitte vorher Rücksprache halten.

l1	l2	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
		Ausführung	D			1-9 Stück.	10-49	50-99
0.4	0.1	MSVC	1	5 6 8 10				
			1.5	5 6 8 10				
0.6	0.2		2	5 6 8 10				
			3	6 8 10 15 20 25 30				
1			4	8 10 15 20 25 30				
			5	10 15 20 25 30				
1.5	0.5	6	10 15 20 25 30					
		8	20 30 40					
3	10	30 40 50 60						

⚠ Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Bei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen. S. 99

Ordering Example

Teilenummer	-	L
MS2	-	10
MSCM4	-	12
MSV2	-	6