


Linearskalen, Pfeilschilder

* Als Messwerkzeug zur Einstellung von Maschinen und technischen Ausrüstungen verwendbar.

Linearskalen



Verwenden Sie diese Skala nur zum Vergleich.

RoHS 10

Horizontalskala

Breite	Ausführung			M	Werkstoff	Montagespezifikation	Optionen	
	Links Ende	Rechtes Ende	Mittelstellige (geteilt)				HC	Kürzung LC
8mm	MEPLH	MEPRH	MEPCH	EN AW-1050 äquiv. (klar eloxiert)		Mit Klebeband	-	
8mm	MEPLSH	MEPRSH	MEPCSH	EN 1.4301 äquiv. (klar eloxiert)	Mit Montagebohrung		-	○
12mm	MEPL	MEPR	MEPC MES (T=0.15)	EN AW-1050 äquiv. (klar eloxiert)		Mit Klebeband	○	○
12mm	MEPLS	MEPRS	MEPCS	EN 1.4301 äquiv. (klar eloxiert)	Mit Montagebohrung		○	○
12mm	MEPLP (T=0.2)	MEPRP (T=0.2)	MEPCP (T=0.2)	PET-Kunststoff	Mit Klebeband		-	-

Vertikalskala


Breite	Ausführung		 Werkstoff	Montagespezifikation	Optionen	
	Nullpunkt				Fertigung von Bohrungen	Kürzung
	Unterseite	Mittelstellige (geteilt)				
15mm	MEPCTT	MEPCT	EN AW-1050 äquiv. (klar eloxiert)	Mit Klebeband	☐	☐
	-	MEPCTP (T=0.2)	PET-Kunststoff		☐	☐

Bei Ausführungen ohne Angaben zum T-Maß ist T = 0,5.
Für Klebebänder wird NITTO500 verwendet. (Plattendicke [T] umfasst nicht die Banddicke)
Bei EN 1.4301 äquiv. werden 0 und Zahlen in Schritten von 50 rot angezeigt.)


8mm breit

EN AW-1050 äquiv. alle in Schwarz gedruckt

MEPLH (EN AW-1050 äquiv., klar eloxiert) mit Klebeband



MEPLSH (EN 1.4301 äquiv.) Ø3.5x2 Orte mit Montagebohrungen



MEPRH (EN AW-1050 äquiv., klar eloxiert) mit Klebeband





MEPRSH (EN 1.4301 äquiv.) Ø3.5x2 Orte mit Montagebohrungen



MEPCH (EN AW-1050 äquiv., klar eloxiert) mit Klebeband



MEPCSH (EN 1.4301 äquiv.) Ø3.5x2 Orte mit Montagebohrungen



12 mm breit (0 und Zahlen in Schritten von 50 werden rot angezeigt)

MEPL (EN AW-1050 äquiv., klar eloxiert) mit Klebeband




MEPLP (PET) mit Klebeband



MEPLS (EN 1.4301 äquiv.) Ø3.5x2 Orte mit Montagebohrungen




MEPR (EN AW-1050 äquiv., klar eloxiert) mit Klebeband



MEPRP (PET) mit Klebeband



MEPRS (EN 1.4301 äquiv.) Ø3.5x2 Orte mit Montagebohrungen




MEPC (EN AW-1050 äquiv., klar eloxiert T0.5) mit Klebeband




MES (JIS-A1050P, klar eloxiert, schmal T0.15) mit Klebeband



MEPCP (PET T0.2) mit Klebeband



MEPCS (EN 1.4301 äquiv. T0.5) Ø3.5x2 Orte mit Montagebohrungen



MES und PET-Kunststoffausführungen können auf gebogenen Oberflächen angebracht werden.
Der PET-Kunststoff ist weiß.
PET-Kunststoffausführungen mit einer Breite von 8mm sind nicht mit Bohrmarkierungen versehen.
Edelstahlausführungen sind nicht mit einem doppelseitigen Klebeband versehen. Verwenden Sie die beiden Ø3.5x2 Montagebohrungen.
Bei LC-Option der Edelstahlausführung kann die Montagebohrung nach dem Schneiden entfernt werden. Eine Kombination mit Option HC wird empfohlen.

Skalenplattenbreite 12 mm Nullpunkt links/rechts

Nullpunkt	Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt			
	Ausführung	L		1 ~ 19 Stk.	20-29	30-49	50-100
Linkes Ende	MEPL	100					
		200					
		300					
		600					
Rechtes Ende	MEPLS	100					
		200					
		300					
		600					
Mittig	MEPLP	100					
		200					
		300					
		600					

L600 ist ein Satz aus zwei Teilen, eines mit einer Skala von 0 bis 300 und eines mit einer Skala von 301 bis 600.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Skalenplattenbreite 12 mm mittig geteilt

Nullpunkt	Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt			
	Ausführung	L		1 ~ 19 Stk.	20-29	30-49	50-100
Mittig	MEPC	100					
		200					
		300					
		600					

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.




Teilenummer - (LC · HC)
MEPL - LC55
MEPLS - LC155-HC

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Fertigung von Bohrungen		Fügt Befestigungsbohrungen an Bohrmarkierungen hinzu. PPS12, PPL20: Ø2.5x2 Positionen MEPL□/MEPR□/MEPC□/MES/MEPCT ...Bohrungsbearbeitung Ø3.5 x 2 Bereiche Für PET-Kunststoffausführung mit einer Breite von 8mm nicht verfügbar (EN AW-1050 äquiv.) LC2-20 Bei Größen über L300, für 0-300 zusätzlich Montagebohrungen an 2 Positionen, für 301- an 2 Positionen. Für die Kombination mit LC über L300, sind Bohrungen nur für LC2-320 verfügbar.

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Kürzung		Verkürzung in 1mm-Schritten. Angabe von LC nach Überprüfung des notwendigen Skalenbereichs. Schneidet die Gesamtlänge auf die angegebene Länge zu. Nullpunkt Passende Teilenummer Ausgangspunkt Linkes Ende MEPL□ Von Nullpunkt Rechtes Ende MEPR□ Unten MEPCTT mittig MEPC□/MES Ab Nullpunkt mittig geteilt (nur gerade Zahlen können vergeben werden) Für PET-Kunststoffausführung nicht verfügbar. LC2-20 Zwei Stücke bei Größen über 301 mm. Bei der Edelstahlausführung bleiben die Montagebohrmarkierungen bei einem Schritt von 5mm der Gesamtlänge. Verfügt die Skalenplatte ursprünglich über eine Montagebohrung, kann diese verschwinden oder halbkreisförmig werden, je nach Länge LC.

Pfeilschilder



Pfeilschilder

Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt		
Ausführung	Nr.		1-4 Stk.	5-9	10-29
PPS	PPSP	12			
PPL	PPLP	20			
PPPS	PPPL	30			
PPPL		30			



Teilenummer - HC
PPS12 - HC

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Fertigung von Bohrungen		Fügt Befestigungsbohrungen an Bohrmarkierungen hinzu. PPS12, PPL20: Ø2.5x2 Positionen Nicht für PET-Ausführung und Polycarbonat-Ausführung.

Skalenplattenbreite 15 mm vertikal

Nullpunkt	Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt			
	Ausführung	L		1 ~ 19 Stk.	20-29	30-49	50-100
Unten	MEPCTT	100					
		200					
		300					
mittig	MEPCT	300					

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Skalenplattenbreite 8 mm

Nullpunkt	Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt			
	Ausführung	L		1 ~ 19 Stk.	20-29	30-49	50-100
Linkes Ende	MEPLH	100					
		200					
		300					
Rechtes Ende	MEPRH	100					
		200					
		300					
mittig	MEPCH	300					

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



Teilenummer
MEPL-200