


Gleitplatten, wartungsfrei

Verbundschicht-Kunststoff, konfigurierbar

- **Merkmale:** Platzsparend aufgrund dünner Platte.
- 🔍 Werkstoffkennwerte siehe **S.380**.



Standardausführung

Teilenummer	1mm-Schritte	T auswählen
Ausführung	A	B
GRFZ	40~500	40~80
	40~500	40~100

Ausführung mit Bohrungsbearbeitung

Teilenummer	1mm-Schritte		T auswählen	1mm-Schritte		Schraube, Nenn-Ø		Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung	
Ausführung	Nenngröße	A		B	X	Y	N (Durchgangsbohrung)		P (Kopfsenkung)
GRFZ	2H	40~500	40~80	1	9~491 (Ausführung 2H oder 4H)	5~95 (Ausführung 2H)	3 4 5 6 8	-	N (Durchgangsbohrung) 
	4H	40~500	40~100	2.5	9~245 (Ausführung 6H)	9~90 (Ausführung 4H oder 6H)		3	P (Kopfsenkung) 
	6H								

Schraube Nenn-Ø	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9
d1	7.5	-	-	-	-
h	2	-	-	-	-

🔍 Wertebereiche für Maß X: Für Ausführung 2H oder 4H ist $d(d1)+5 \leq X \leq A-d(d1)-5$ erforderlich, für Ausführung 6H ist $d(d1)+5 \leq X \leq A/2-d(d1)/2-2.5$ erforderlich.
🔍 Wertebereiche für Maß Y: Für Ausführung 2H ist $d(d1)/2+2.5 \leq Y \leq B-d(d1)/2-2.5$ erforderlich, für Ausführung 4H oder 6H ist $d(d1)+5 \leq Y \leq B-d(d1)-5$ erforderlich.
(d für Durchgangsbohrung, d1 für Kopfsenkung)



Ordering Example

Standardausführung

Teilenummer - A - B - T
GRFZ - 150 - 50 - 1

Ausführung mit Bohrungsbearbeitung

Teilenummer - A - B - T - X - Y - Schraube, Nenn-Ø
GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

Stückpreis für Standardausführung

Teilenummer	T	A	Stückpreis 1~4 Stk.
GRFZ	1	40~100	61~80
		101~200	
		201~300	
		301~400	
		401~500	

🔍 Bei größeren Bestellmengen können Sie den Preis im WOS einsehen.

Stückpreis für Bohrungsbearbeitung

Teilenummer	T	A	Stückpreis 1~4 Stk.
GRFZ	2.5	40~100	81~100
		101~200	
		201~300	
		301~400	
		401~500	

🔍 Bei größeren Bestellmengen können Sie den Preis im WOS einsehen.

🔍 Preis für Ausführung mit Bohrungsbearbeitung = Stückpreis für Standardausführung + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung

(Bsp.) Teilenummer - A - B - T - X - Y - Schraube, Nenn-Ø


GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

Aufpreis für Bohrungen

Mit Bohrungsbearbeitung, Ausführung	Schrauben-nenngröße
2H	N (Durchgangsbohrung)
	P (Kopfsenkung)


Leisten

- **Merkmale:** Leisten mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit durch Härtebehandlung.



Teilenummer		A Auswahl	S Auswahl	W	T	X	Y	d1	d2	h	M	Stückpreis	
Ausführung	B											SGRA	SGRB
SGRA SGRB	40	40	12	16	20	7	28	9.5	5.5	5.5	4		
		50											
	50	50	15 20	20	30	10	36	11	6.5	6.5	5		
		60											
	60	60	15 20	30	30	10	46	11	6.5	6.5	5		
		80											
		100											
	80	80	20 25	40	40	15	60	14	9	9	6		
		100											
		120											

- **Merkmale:** Leisten mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit durch Härtebehandlung.



Teilenummer		A Auswahl	T Auswahl	X	Y	N	Stückpreis		
Ausführung	B						T5	T9	T12
SGCB	40	40	5 9 12	7	28	4.5			
		50							
	50	50		10	36	5.5			
		60							
	60	60		10	46				
		80							
		100							
	80	80		15	60		6.5		
		100							
		120							



Ordering Example

Teilenummer - A - S
SGRA40 - 50 - 12
Teilenummer - A - T
SGCB40 - 50 - 5



Alterations

Teilenummer - A - S - (SC, NC)
SGRA80 - 100 - 25 - SC10
Teilenummer - A - T - (ZC)
SGCB50 - 60 - 9 - ZC



Example

Optionen	Maß S	Zylinderstiftbohrung	Montagebohrung
Code	SC	NC	ZC
Spez.			
	SC=1mm-Schritte Bestellnr. SC 6	2 Zylinderstiftbohrungen maschinell bearbeitet. Bestellnr. NC	Änderung von Montagebohrungen in Senkbohrungen. Bestellnr. ZC
	🔍 SC nicht verfügbar für B=40.		🔍 nicht verfügbar für T=5.

