

Flanschlagergehäuse - Festlagerseite, rund

Standard

 Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Artikeln

Die Traglast von C-WERT-Teilen unterscheidet sich von der Traglast ähnlicher Teile.
Bei der Erwägung von C-VALUE Teilen sollte die Auswahl durch Vergleich der Spezifikationen von ähnlichen Teilen erfolgen.

Für die Standardausführung werden vorgespannte Schräkgugellager der JIS-Klasse 5 verwendet. Sie ist für Anwendungen geeignet, die sowohl eine hohe Präzision als auch eine hohe Geschwindigkeit erfordern.



■ Bauteildaten		
Nummer	Artikel-bez.	Stückzahl
①	Lagergehäuse	1
②	Ausländischer Hersteller Schräkgugellager Klasse 5	1 Satz
③	Abdeckung	1
④	Öldichtung	2
⑤	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
⑥	Hülse	2
⑦	Lagermutter (mit Druckstück)	1

④ d=6 und 8 wird mit einer Öldichtung geliefert. ④

④ Die Teile ①, ②, ③, ④ und ⑤ dürfen nicht demontiert werden.

④ Bei Verwendung mit einem MISUMI-Kugelgewindetrieb dient eine Hülse zu Lagergehäuse als Ersatzteil.

(Ausführung)	Material	○ Oberflächenbehandlung
Nur Festlagerseite und Loslagerseite SET C-BRW	①③ EN 1.1191 Aquiv.	⑥⑦ EN 1.0038 Aquivalent

EN 1.1191
Aquiv.

EN 1.0038
Aquivalent

Brüniert

Brüniert