



Schrauben mit Ansatz

Senkkopf, abgesetzt, mit Sicherungsmutter



Ausführung	M	S	H Härte
Standard	Konfigurierbar	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
CMSG	FCMSG	EN 1.720 Äquivalent	Schwarz brüniert
SCMSG	FSCMSG	EN 1.4301 Äquivalent	-




25/(6.3/1.6/)

Sechskantschrauben A und B sind nicht aufeinander ausgerichtet.
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung:
Ziehen Sie die äußere Sechskantschraube A zum Schluss fest an.

Standard																				
Teilenummer		L auswählen								H=0.1mm-Schritte		A	B	C	E	F	MxP (Regel- gewinde)	T	Stückpreis	
Ausführung		Dgs																	CMSG	SCMSG
CMSG	6	5	6	9	10	12				2.0~ 50.0		10	3	2	5	7	4x0.7	6.5		
	8	5	6	9	10	12	16				13	5	3	9		6x1.0	8.7			
	10									3.0~ 70.0		17	6	4	12	8x1.25	10.8			
	12											19				12.8				
SCMSG	13												8	5	6	16	10x1.5	14		
	15																			
	16									4.0~ 80.0		24	10	6	7	18	12x1.75	17		
	18											27						19		
	20									4.0~100.0		30	14	7	8	24	16x2.0	21		

Konfigurierbar													
Teilenummer		Dgs	L=1mm-Schritte	H=0.1mm-Schritte	F=1mm-Schritte	A	B	C	E	MxP (Regel- gewinde)	T	Stückpreis	
Ausführung												FCMSG	FSCMSG
FCMSG	6	5-12	2.0~ 50.0	4~ 7	10	3	2	5	4x0.7	6.5			
	8	5-16		6~ 9	13	5	3		6x1.0	8.7			
	10	10-25	3.0~ 70.0	8-12	17	6	4		8x1.25	10.8			
	12						12.8						
13				10-16	19	8	5	6	10x1.5	14			
15													
FSCMSG	16		4.0~ 80.0	12-18	24	10	6	7	12x1.75	17			
18											19		
20	4.0-100.0	16-24			30				14	7	8	16x2.0	21

Ordering Example	Teilenummer	L	H	F
	CMSG15	16	20.5	
	FSCMSG12	13	8	10



Alterations	Teilenummer	L	H	F	(HKC)
	CMSG10	12	15.2		HKC


Optionen	Code	Spez.	
	HKC	Maß H hat eine Außen-Ø-Toleranz von g6. ♥ Maß H verfügbarer Bereich	
		D	H
		6, 8	10- 50
		10, 12, 1, 3	15-70
		15, 16, 18	20-80
		20	20-100

Gelenkstifte

Sicherungsringe, Gewindebohrungen



Ausführung	M	S	Oberflächenbehandlung	A	Zubehör	Toleranz für D (g6)
CNPR	EN 1.191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Sicherungs- ringe 4 Stk.	M	Federstahl	3
SCNPR	EN 1.4301 Äquivalent	-	-	M	EN 1.4301 Äquivalent	4-6




8, 10	-0.005
12-16	-0.006
20, 25	-0.007

Teilenummer		1mm-Schritte		N	d	Toleranz	m	Toleranz	Stückpreis	
Ausführung	D	L	F						CNPR	SCNPR
CNPR SCNPR	3	8-60	5-47	2	2	+ 0.06	0.5	+ 0.09 0		
	4	9-60	5-48		3	0	0.7	+ 0.1 0		
	5	14-60	10-56		4	+ 0.075				
	6				5	0	0.9			
	8	14-100	10-96	7	- 0.09 0					
	10	20-100	15-95	9.6	0					
	12	20-200	15-195	4	11.5	0 - 0.11	1.15	+ 0.14 0		
	13				12.4					
	14	30-200	25-195		13.4					
	15				14.3					
	16				15.2					
	20	35-200	30-195		19	0	1.35			
	25				23.9	- 0.21				

FsL-(2m+2)



Ausführung	M	S	Oberflächenbehandlung	A	Zubehör	Toleranz für D (g6)
CNPP	EN 1.191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Sicherungs- ring 2 Stk.	M	Federstahl	8, 10
SCNPP	EN 1.4301 Äquivalent	-	-	M	EN 1.4301 Äquivalent	12-16



8, 10	-0.005
12-16	-0.006
20, 25	-0.007

Teilenummer		1mm-Schritte		M (Regelgewinde)	d	m		Stückpreis	
Ausführung	D	L	F		Toleranz		Toleranz	CNPP	SCNPP
CNPP SCNPP	8	14-100	10-96	M4	7	0.9			
	10	20-100	15-95	M6	9.6	1.2	+0.14 0		
	12	20-200	15-195		11.5				
	13	30-200	25-195	M8	12.4	1.4	0		
	14				13.4				
	15				14.3				
	16	35-200	30-195	M10	15.2	1.4	-0.21		
	20			M12	19				
	25			M16	23.9				

FsL-(2+2m)

Ordering Example	Teilenummer	L	F
	CNPR15	120	F100
	CNPP20	80	F60

