


Polyurethanplatten, metallbeschichtet

Polyurethan-/Gummiblöcke

Metallbeschichtete Polyurethankautschuk-Platten sind innerhalb kurzer Zeit lieferbar.




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Härte	Farbe	
Vorgefertigte Maße A, B	UTPFS	Etherpolyurethan	Shore A95	naturfarben
	UTPFH	Etherpolyurethan	Shore A90	
	UTPFM	Esterpolyurethan	Shore A70	
	UTPFL	Esterpolyurethan	Shore A50	
A konfigurierbar	UTPFS	Etherpolyurethan	Shore A95	naturfarben
	UTPFH	Etherpolyurethan	Shore A90	
	UTPFM	Esterpolyurethan	Shore A70	
	UTPFL	Esterpolyurethan	Shore A50	

Eigenschaften S. 389
Platte: EN 1.4301 Äquiv.

Standard



Präzisionsstandards


Toleranz t	Toleranz
10,15	±0.2

A-, B-Toleranz

A, B	Toleranz
max. 50	±0.3
51-100	±0.5

Bearbeitungsgrenzen
(Abstand zwischen Bohrungen/Werkstoffstärke zwischen Bohrungen und Kanten)

Muss b≥2 sein.




Mit Bohrung


1 Bohrung 1H



2 Bohrung 2H



4 Bohrung 4H



Teilenummer			A		B auswählen	Bohrungsposition auf der Platte 0.5mm-Schritte		Gewindebohrung M	t (Metallplattendicke)
Ausführung	Nenngröße	T	Vorgefertigte Maße A, B	A konfigurierbar 1mm-Schritte		F	G		
Vorgefertigte Maße A, B	1H 2H 4H	10	10	10~100	10 20 30 50	5~80	4~42	3 4 5 6 8 10	6
			20						
			50						
			100						
		A konfigurierbar							
UTPFS	UTPFSA								
UTPFH	UTPFHA								
UTPFM	UTPFMA								
UTPFL	UTPFLA								

Ordering Example

Standard
Teilenummer - A - B
UTPFS10 - 50 - 50

Mit Bohrung
Teilenummer - A - B - F - G - M
UTPFS2H10 - 20 - 30 - F10 - G15 - M4

Der Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator:
(Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator) = Stückpreis für die Standardausführung

Beispiel:
UTPFL10 - 10 - 10

A, B frei wählbar

Teilenummer		B	Stückpreis			
Ausführung	T		A			
			10	20	50	100
UTPFS (x1.0) UTPFH (x0.9) UTPFM (x1.0) UTPFL (x1.1)	10	10				
		20				
		30				
		50				
	15	10				
		20				
		30				
		50				

Aufpreis für Gewindebohrungen

Der Preis für die Bohrungsausführung ergibt sich durch Addition des Stückpreises für die Standardausführung und des Aufpreises für die Bohrungsausführung:

(Stückpreis der Standard-Ausführung) + (Aufpreis für Bohrungsbearbeitung) = Stückpreis für Bohrungsausführung



Beispiel:
UTPFS2H10 - 20 - 50 - F10 - G15 - M4


A konfigurierbar

Teilenummer		B	Stückpreis			
Ausführung	T		A			
			10-25	26-50	51-75	76-100
UTPFS (x1.0) UTPFH (x0.9) UTPFM (x1.0) UTPFL (x1.1)	10	10				
		20				
		30				
		50				
	15	10				
		20				
		30				
		50				

Alterations


Teilenummer - A - B - F - G - M - (XC, YC)
UTPFS4H10 - 20 - 30 - F10 - G15 - M4 - YC10

Optionen	Bohrungsposition von links	Bohrungsposition von unten
		
Opt.-Nr.	XC	YC
Spez.	XC=1mm-Schritte Bearbeitungsgrenzen siehe oben.	YC=1mm-Schritte Bearbeitungsgrenzen siehe oben.




Ausführung	Werkstoff	Härte	Farbe
BUTSN	Etherpolyurethan	Shore A95	naturfarben
BUTHN	Etherpolyurethan	Shore A90	naturfarben
BUTM	Esterpolyurethan	Shore A70	naturfarben
BUTL	Esterpolyurethan	Shore A50	naturfarben
BRBNM	Nitrilkautschuk	Shore A70	Schwarz
BRBCM	Chloropren-Kautschuk	Shore A65	Schwarz
BRBFM	Fluorkautschuk	Shore A80	Schwarz
BRBSM	Silikonkautschuk	Shore A70	Hellgrau
BRBAM	Silikonkautschuk	Shore A50	Milchweiß
BUNSE	Hartgummi	Shore A32	Schwarz

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)



Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung



Schraubennenn-Ø	3	4	5	6	8	10	12
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12	14
d1	6.5	8	9.5	11	14	17.5	20.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	14

5<T-d(d)
d(d)+5<F<A-d(d)-5

Teilenummer	Ausführung	A	B	T	F	Schraubennenn-Ø Auswahl
BUTSN	(Polyurethan A95)					0 3 4 5 6 8 10 12
BUTHN	(Polyurethan A90)					(Bei B<30)
BUTM	(Polyurethan A70)					0 5 6 8 10 12
BUTL	(Polyurethan A50)					(Bei 30<B<50)
BRBNM	(Nitrilkautschuk)					0 10 12
BRBCM	(Chloroprenkautschuk)	25-150	25-100	6-30	9-141	(Bei 50<B)
BRBFM	(Fluorkautschuk)					(ohne Bohrungen) N=0
BRBSM	(Silikonkautschuk A70)					
BRBAM	(Silikonkautschuk A50)					
BUNSE	(Hartgummi)					

Ordering Example

Teilenummer - A - B - T - F - Schraubennenn-Ø Auswahl
BUTSN - A100 - B100 - T21 - F53 - N12
BUNSE - A150 - B50 - T7 - F0 - N0

Teilenummer	Ausführung	A	B	T	Stückpreis							
					BUTSN BUTM BUTL	BUTHN	BRBNM BRBCM	BRBFM	BRBSM BRBAM	BUNSE		
BUTSN BUTHN BUTM BUTL BRBNM BRBCM BRBFM BRBSM BRBAM BUNSE	25-50	25-40	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		41-60	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		61-80	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
	51-100	25-40	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		41-60	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		61-80	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
	81-100	10	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								


Teilenummer	Ausführung	A	B	T	Stückpreis							
					BUTSN BUTM BUTL	BUTHN	BRBNM BRBCM	BRBFM	BRBSM BRBAM	BUNSE		
BUTSN BUTHN BUTM BUTL BRBNM BRBCM BRBFM BRBSM BRBAM BUNSE	101-150	25-40	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		41-60	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		61-80	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
	81-100	25-40	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		41-60	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
		61-80	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								
	81-100	10	10	6-10								
				11-15								
				16-20								
				21-25								

Alterations

Teilenummer - A - B - T - F - Schraubennenn-Ø Auswahl - (ZC)
BUTSN - A100 - B100 - T30 - F53 - Z10 - ZC17.5-J16

Option

Senkbohrung, detailliert, Maß



Opt.-Nr.

ZC

Spez.

Änderung der Maße der Senkbohrung.
Bestellnr. ZC17.5-J15
ZC, J=0.5mm-Schritte
ZC-d=4
B-J=2