

Sicherheitsausrüstungen

D-Gummipuffer


Für Lochbearbeitung mit Gummi vom Typ D, geeignet für Orte, an denen Kleber nicht verwendet werden können oder wo enge Montage erforderlich ist.

D Gummidämpfer




PRGDS (Kompakt)
PRGDSY (Kompakt mit Streifen)
PRGDM (Standard)
PRGDMG (standardmäßig lichtgrau)
PRGDMY (Standard, mit Streifen)

Standardausführung



Mit Bohrung



*** Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung**

Ausführung	Schraube, Nenn-Ø	d	d1
PRGDS PRGDSY	5	6.0	11.0
PRGDM PRGDMY	6	7.0	13.5

Schraubenbohrungen können durch die Bearbeitungseigenschaften oval sein.

Material
Grundkörper: Ethylenkautschuk (EPDM)
Klebeschicht: Acrykleber

Härte: Shore A60

Teilenummer	L Auswahl (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung												PRGDS (Schwarz) PRGDM (Schwarz) PRGDMG (Grau) PRGDSY (Streifen) PRGDMY (Streifen)
Kompaktausführung PRGDS (schwarz) PRGDSY (Streifen)	100	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3	19	
	500										95	
	1000										190	
	1500										285	
	2000										380	
Standard-ausführung PRGDM (schwarz) PRGDMG (grau) PRGDMY (Streifen)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4	44	
	500										220	
	1000										440	
	1500										660	
	2000										880	

Vor dem Ankleben das Schutzpapier abziehen. Vor dem Ankleben Öl und Staub von der Kontaktfläche entfernen.
Kann mit einem herkömmlichen Allzweckmesser bearbeitet werden. Haftkraft (180SDgr Ablösen): 16N/20mm Breite (Bei Befestigung an EN 1.4301 äquiv.) Eigenschaften: siehe Ethylenkautschuk auf S. 391

Aufpreis für Bohrungen

Teilenummer Ausführung	L Auswahl (mm)	H Spezifikation (Anzahl Öffnungen)	F Spezifikation (10mm-Schritte)	P Spezifikation (50mm-Schritte)	Aufpreis für Bohrungen																			
					H																			
					1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H
PRGDS	500	1~5	F≥20	P≥100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRGDSY	1000	1~10												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRGDM	1500	1~15																						
PRGDMY	2000	1~20																						

Kann mit einem herkömmlichen Allzweckmesser bearbeitet werden. Eigenschaften: Siehe Ethylenkautschuk von S. 391 Kleber nicht für Bohrungstyp.



Ordering Example

Standardausführung

Teilenummer - L
PRGDSY - 100

Bohrungsart

Teilenummer - L - H - F - P
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150

Der Preis für die Ausführung mit Bohrungen ergibt sich durch Addition von Stückpreis für die Standardausführung und Aufpreis für die Bearbeitung der Bohrungen.

(Bsp.) Teilenummer - L - H - F - P
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150 >>

(Stückpreis lt. Tabelle) + (Aufpreis für Bohrungen) = (Stückpreis für Ausführung mit Bohrungen)

Sicherheitsausrüstungen

D-Gummipuffer für Ecken/Gummipuffer

D-Gummipuffer für Ecken



Standardausführung

PRGDS (Kompakt)
PRGDSY (Kompakt, Streifen)
PRGDM (Standard)
PRGDMY (Standard, Streifen)


Bohrungsart

PRGDSCH (Kompakt)
PRGDSCHY (Kompakt, Streifen)
PRGDMCH (Standard)
PRGDMCHY (Standard, Streifen)


Material
Grundkörper: Ethylenkautschuk (EPDM)
Klebeschicht: Acryklebstoffe

Härte: Shore A60

Querschnittform



*** Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung**



Ausführung

Ausführung	Schraube, Nenn-Ø	d	d1
PRGDSCH PRGDSCHY	5	6.0	11.0
PRGDMCH PRGDMCHY	6	7.0	13.5

Schraubenbohrungen können durch die Bearbeitungseigenschaften oval sein.

Teilenummer	L Auswahl (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung											1~3 Stück	4 ~ 7 Stk. 8~30
Kompaktausführung PRGDSCH (Schwarz) PRGDSCHY (Gelb)	70	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3		
Standard-ausführung PRGDMCH (Schwarz) PRGDMCHY (Gelb)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4		

Vor dem Ankleben das Schutzpapier abziehen. Vor dem Ankleben Öl und Staub von der Kontaktfläche entfernen. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Kann mit einem herkömmlichen Allzweckmesser bearbeitet werden. Haftkraft (180SDgr Ablösen): 16N/20mm Breite (Bei Befestigung an EN 1.4301 äquiv.) Eigenschaften: siehe Ethylenkautschuk auf S. 391

Bohrungsart

Teilenummer	L Auswahl (mm)	H Auswahl (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung												1~3 Stück	4 ~ 7 Stk. 8~30
Kompaktausführung PRGDSCH (Schwarz) PRGDSCHY (Gelb)	70	20	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3		
Standard-ausführung PRGDMCH (Schwarz) PRGDMCHY (Gelb)	100	30	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4		

Kann mit einem herkömmlichen Allzweckmesser bearbeitet werden. Eigenschaften: Siehe Ethylenkautschuk von S. 391 Kleber nicht für Bohrungstyp. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.




Ordering Example

Teilenummer - L - H
PRGDSCH - 70
PRGDMCH - 100 - 30




Example



Sicherheitsbänder



PRTRT



Material
Grundkörper: Polyethylenschaum
Oberfläche: Polyethylendruck
Klebeschicht: Acrykleber



Ordering Example

Teilenummer
PRTRT50

Teilenummer	Ausführung W Auswahl (mm)	L(m)	Stückpreis
PRTRT	50 100	10	

Maß L in Metern angeben.