


Kleine Edelstahl-Kugellager
zweifach gekapselt

Miniaturkugellager [mittlerer Genauigkeit] aus rostfreiem Stahl
zweifach gekapselt

Dieser Artikel kann sogar bei schweren Lasten, hoher Umdrehungsgeschwindigkeit und hoher Umdrehungsgenauigkeit verwendet werden. Siehe S.994 für C-VALUE Artikel dieses Postens.




Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe S.2243

Teilenummer	d	D	B	r (min)	Tragzahl		Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz)	Relative Maße			Gewicht (g) (Referenz)	Stückpreis	
					Cr (Dynamisch) N	Cor (Statisch) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
SB682ZZ	2	5	2.3	0.08	143	40	85000	2.7	3.9	0.08	0.17		
SB692ZZ		6	3.0	0.15	281	79	75000	3.0	4.8	0.15	0.38		
SB602ZZ		7	3.5		328	102	60000	3.2	5.8		0.58		
SB682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	178	59	71000	3.7	4.9	0.08	0.29		
SB692AZZ		7	3.5	0.15	328	102	63000	3.85	5.65	0.15	0.55		
SB673ZZ	3	6	2.5	0.1	178	59	71000	3.6	5.4	0.08	0.2		
SB683ZZ		7	3		331	104	63000	3.9	5.8	0.1	0.45		
SB693ZZ		8	4	0.15	474	144	60000	4.2	6.8	0.15	0.83		
SB603ZZ		9	5		485	151	56000		7.8		1.45		
SB623ZZ		10	4		536	175	50000		8.8		1.66		
SB633ZZ	4	13	5	0.2	1105	388	40000	4.6	11.4	0.2	3.33		
SB674ZZ		7	2.5	217	86	60000	6.4		0.08	0.28			
SB684ZZ		9	4	0.1	544	179	53000	5.0	7.8	0.1	1.01		
SB694ZZ		11			607	220	48000	5.2	9.8	0.15	1.75		
SB604ZZ		12	5	0.2	813	276		5.6	10.4	0.2	2.29		
SB624ZZ	13	1105			386	40000	11.4		3.04				
SB634ZZ	16	0.3		1139	418	36000	6	14	0.3	5.21			
SB675ZZ	5	8	2.5	0.1	174	72	53000	5.8	7.4	0.1	0.34		
SB685ZZ		11	5	0.15	607	225	45000	6.2	9.8		1.96		
SB695ZZ		13	4	0.2	915	344	43000	6.6	11.4	0.2	2.5		
SB605ZZ		14	1105		404	40000	12.4		3.48				
SB625ZZ		6	16	5	0.3	1470	536	36000	7	14	0.3	4.86	
SB635ZZ	19		6			1986	708	32000		17		8.34	
SB676ZZ	10		3	0.1	396	174	45000	7.04	9.3	0.1	0.68		
SB686ZZ	13		5	0.15	918	352	40000	7.0	11.8	0.2	2.69		
SB696ZZ	15			0.2	1139	418		7.6	13.4		3.72		
SB606ZZ	7	17	6	0.3	1921	668	38000	8	15	0.3	6.08		
SB626ZZ		19			1986	708	32000		17		7.94		
SB636ZZ		22	7	2833	1138	30000	20	14.5					
SB678ZZ		8	12	3.5	0.1	434	219	40000	9.05	11.33	0.1	0.97	
SB688ZZ			16	5	0.2	1368	568	36000	9.6	14.4	0.2	4.02	
SB698ZZ	19		6	1901	728	17	7.18						
SB608ZZ	22		7	0.3	2799	1103	34000	10	20	0.3	12		
SB628ZZ	24		8		2833	1138	28000		22		17		
SB638ZZ		28	9		3879	1586			26		30.3		

kgf=Nx0.101972



Ähnliche Artikel, Vergleichspunkte | Produkte für leichte Belastung, mittlere und niedrige Drehzahl und mittlere Umdrehungsgenauigkeit. See S. 987 für die Beschreibung von C-VALUE Artikeln.



Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe S.2243

Teilenummer	d	D	B	r (min)	☑Checkliste für C-VALUE Artikel ①		Zulässige Drehzahl 1/min (zur Information)	Relative Maße			Masse (g) (zur Information)	Stück- preis
					Cr (Dynamisch) N	Cor (Statisch) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
C-SB682ZZ	2	5	2.3	0.08	100	28	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	
C-SB692ZZ		6	3	0.15	197	55	75000	3	4.8	0.15	0.38	
C-SB602ZZ		7	3.5		229	71	60000	3.2	5.8		0.58	
C-SB682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	124	41	71000	3.7	4.9	0.08	0.29	
C-SB692AZZ		7	3.5	0.15	229	71	63000	3.85	5.65	0.15	0.55	
C-SB673ZZ	3	6	2.5	0.1	125	41	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	
C-SB683ZZ		7	3	0.1	231	72	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	
C-SB693ZZ		8	4	0.15	332	101	60000	4.2	6.8	0.15	0.83	
C-SB603ZZ		9	5	0.15	339	105	56000	4.2	7.8	0.15	1.45	
C-SB623ZZ		10	4	0.15	375	122	50000		8.8		1.66	
C-SB633ZZ	4	13	5	0.2	773	271	40000	4.6	11.4	0.2	3.33	
C-SB674ZZ		7	2.5	0.1	152	60	60000	4.6	6.4	0.08	0.28	
C-SB684ZZ		9	4	0.15	381	125	53000	5	7.8	0.1	1.01	
C-SB694ZZ		11			424	154	48000	5.2	9.8		0.15	
C-SB604ZZ		12	5	0.2	569	193	48000	5.6	10.4	0.2	2.29	
C-SB624ZZ	13	773			270	40000	5.6	11.4	0.2		3.04	
C-SB634ZZ	5	16		5	0.3	797	292	36000	6	14	0.3	5.21
C-SB675ZZ		8	2.5	0.1	122	50	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	
C-SB685ZZ		11	5	0.15	424	157	45000	6.2	9.8	0.2	1.96	
C-SB695ZZ		13	4	0.2	641	241	43000	6.6	11.4		2.5	
C-SB605ZZ		14	5		773	282	40000		12.4	3.48		
C-SB625ZZ	6	16	0.3	1029	375	36000	7	14	0.3	4.86		
C-SB635ZZ		19		6	1390	495	32000	7		17		8.34
C-SB676ZZ		10	3	0.1	277	122	45000	7.04	9.3	0.1		0.68
C-SB686ZZ		13	5	0.15	643	246	40000	7	11.8	0.2		2.69
C-SB696ZZ	15	797			293	40000	7.6	13.4	3.72			
C-SB606ZZ	7	17	6	0.2	1344	467	38000	8	15	0.3	6.08	
C-SB626ZZ		19			1390	496	32000		17		7.94	
C-SB636ZZ		22		7	1983	796	30000	8	20		14.5	
C-SB678ZZ		12	3.5	0.1	304	153	40000	9.05	11.33	0.1	0.97	
C-SB688ZZ		16	5		958	398	36000		14.4		4.02	
C-SB698ZZ	8	19	6	0.2	1331	510	36000	10	17	0.3	7.18	
C-SB608ZZ		22	7		1959	772	34000		20		12	
C-SB628ZZ		24	8	0.3	1983	796	28000	10	22		17	
C-SB638ZZ		28	9		2715	1110	28000		26		30.3	

kgf=Nx0.101972

Checkliste für C-VALUE Artikel ②

Innen-Ø d (mm)		Spiel vergleichbarer MISUMI Artikel (µm)		Spiel von C-VALUE Artikeln (µm)	
über	oder weniger	Min.	Max.	Min.	Max.
nur 10		2	13	4	18
10	18	3	18	6	23
18	24	5	20	8	25
24	30	5	20	8	25

<Vorsichtsmaßnahmen bei Anwendung von C-VALUE Artikeln>

- Dies ist ein C-VALUE Artikel. Detaillierte Beschreibung von C-VALUE Artikeln siehe S.987. Ähnliche Artikel dieses Produktes finden Sie auf der linken Seite.
- Dieser Artikel wurde für leichte Belastung, mittlere und niedrige Drehzahl und mittlere Umdrehungsgenauigkeit konzipiert.
 - Achten Sie vor der Verwendung dieses Artikels darauf, die Kontrollpunkte ① und ② der C-VALUE Artikel lesen. Das Lagerspiel und die Tragzahl dieses Artikels sind unterschiedlich zu herkömmlichen, ähnlichen Produkten.
 - Verwenden Sie diesen Artikel nicht bei schweren Lasten, hohen Geschwindigkeiten oder in Bereichen, die hohe Umdrehungsgenauigkeit erfordern.

