

Kleine Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl mit Flansch
zweifach gekapselt



Kleine Rillenkugellager [mittlerer Genauigkeit] aus rostfreiem Stahl mit Flansch
zweifach gekapselt

⚙ Dieser Artikel kann sogar bei hoher Umdrehungsgeschwindigkeit und hoher Umdrehungsgenauigkeit verwendet werden. Siehe **S.1000** für C-VALUE Artikel dieses Postens.



SFL6 **ZZ**
SMFL1 **ZZ**

RoHS10



(Montageschema)

Werkstoff: EN 1.4125 äquivalent
Lagerpräzision nach JIS B 1514 Klasse 0

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe **S.2243**

Teilenummer	d	D	B	D ₁	C	r (min)	Tragzahl		Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz)	Relative Maße		Gewicht (g) (Referenz)	Stückpreis
							Cr (Dynamisch) N	Cor (Statisch) N		Ds (min)	R (max)		
SFL682ZZ	2	5	2.3	6.1	0.6	0.08	143	40	85000	2.7	0.08	0.22	
SFL692ZZ		6	3.0	7.5	0.8	0.15	281	79	75000	3.0	0.15	0.48	
SFL602ZZ		7	3.5	8.5	0.9		328	102	60000	3.2		0.71	
SFL682AZZ	2.5	6	2.6	7.1	0.8	0.08	178	59	71000	3.7	0.08	0.36	
SFL692AZZ		7	3.5	8.5	0.9	0.15	328	102	63000	3.85	0.15	0.68	
SFL673ZZ		6	2.5	7.2	0.6		177	59	71000	3.6	0.08	0.33	
SFL683ZZ	3	7	3	8.1	0.8	0.1	331	104	63000	3.9	0.1	0.53	
SFL693ZZ		8	4	9.5	0.9	0.15	474	144	60000			0.97	
SFL603ZZ		9	5	10.5			485	151	56000	4.2	0.15	1.63	
SFL623ZZ	4	10	4	11.5	1	0.15	536	175	50000			1.86	
SFL674ZZ		7	2.5	8.2	0.6	0.1	217	86	60000	4.6	0.08	0.35	
SFL684ZZ		9		10.3	1		544	179	53000	5.0	0.1	1.14	
SFL694ZZ	4	11	4	12.5		0.15	545	182		5.2	0.15	1.96	
SFL604ZZ		12		13.5	1	0.2	813	276	48000		0.2	2.53	
SFL624ZZ		13	5	15			1105	388	40000	5.6		3.53	
SFL675ZZ	5	8	2.5	9.2	0.6	0.08	185	72	53000		0.08	0.41	
SFL685ZZ		11	5	12.5		0.15	607	225	45000	6.2	0.15	2.18	
SFL695ZZ		13	4	15	1	0.2	915	344	43000	6.6	0.2	2.84	
SFL605ZZ	5	14		16			1105	404	40000			3.85	
SFL625ZZ		16	5	18		0.3	1469	536	36000	7.7	0.3	5.3	
SFL676ZZ		10	3	11.2	0.6	0.1	421	174	45000	6.6	0.1	0.77	
SFL686ZZ	6	13	5	15	1.1	0.15	918	352		7.0	0.15	3.04	
SFL696ZZ		15		17		0.2	1139	418	40000	7.6	0.2	4.26	
SFL606ZZ		17		19	1.2		1921	668	38000			6.61	
SFL626ZZ	6	19	6	22	1.5	0.3	1985	708	32000	8	0.3	9.09	
SFL678ZZ		12	3.5	13.6	0.8	0.1	462	219	40000	8.8	0.1	1.15	
SFL688ZZ		16	5	18	1.1	0.2	1368	568	36000	9.6	0.2	4.47	
SFL698ZZ	8	19	6	22		0.3	1901	728		10	0.3	8.3	
SFL608ZZ		22	7	25	1.5		2799	1103	34000			13	
SFL6700ZZ		15	4	16.5	0.8	0.15	684	348	15000	10.3	0.15	2.1	
SFL6800ZZ	10	19	5	21	1	0.3	1459	672	37000	12	0.3	6.1	
SFL6900ZZ		22	6	25	1.5		2156	1018	34000	13.2		11.1	
SFL6701ZZ		18	4	19.5	0.8	0.2	787	424	13000	12.4	0.2	3.4	
SFL6901ZZ	12	24	6	26.5	1.5	0.3	2453	1173	31000	14	0.3	13.2	
SFL6702ZZ		21	4	22.5	0.8	0.2	796	466	11000	15.4	0.2	3.9	
SFL6802ZZ		24	5	26	1.1	0.3	1762	1002	28000			8.3	
SFL6902ZZ	15	28	7	30.5	1.5		3672	1807	26000	17	0.3	19.9	

■Kein Standardgröße

Teilenummer	d	D	B	D ₁	C	r(min)	Tragzahl		Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz)	Relative Maße		Gewicht (g) (Referenz)	Stückpreis
							Cr (Dynamisch) N	Cor (Statisch) N		Ds (min)	R (max)		
SMFL104ZZ	4	10	4	11.6	0.8	0.15	604	216	50000	5.9	0.2	1.5	
SMFL105ZZ	5						366	135		6		1.38	
SMFL126ZZ	6						608	234		7.2	0.15	1.86	
SMFL148ZZ	8	14		15.6			694	308	38000	9.26		2.42	



Ordering
Example

Teilenummer

[SFL606ZZ](#)
[SFL6702ZZ](#)

⚙ kgf=Nx0.101972



Seite ähnlicher Artikel **S.999**



Produkte für leichte Belastung, mittlere und niedrige Drehzahl und mittlere Umdrehungsgenauigkeit. See S.987 für die Beschreibung von C-VALUE Artikeln.



C-SFL6 **ZZ**



(Montageschema)

Werkstoff: EN 1.4125 äquivalent
Lagerpräzision nach JIS B 1514 Klasse 0

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe **S.2243**

Teilenummer	d	D	B	D ₁	C	r (min)	Tragzahl		Zulässige Drehzahl (1/min) (zur Information)	Relative Maße		Masse (g) (zur Information)	Stückpreis
							Cr (Dynamisch) N	Cor (Statisch) N		Ds (min)	R (max)		
C-SFL682ZZ	2	5	2.3	6.1	0.6	0.08	100	28	85000	2.7	0.08	0.22	
C-SFL692ZZ		6	3	7.5	0.8	0.15	197	55	75000	3	0.15	0.48	
C-SFL602ZZ		7	3.5	8.5	0.9		230	71	60000	3.2		0.71	
C-SFL682AZZ	2.5	6	2.6	7.1	0.8	0.08	125	41	71000	3.7	0.08	0.36	
C-SFL692AZZ		7	3.5	8.5	0.9	0.15	230	71	63000	3.85	0.15	0.68	
C-SFL673ZZ		6	2.5	7.2	0.6		124	41	71000	3.6	0.08	0.33	
C-SFL683ZZ	3	7	3	8.1	0.8	0.1	232	73	63000	3.9	0.1	0.53	
C-SFL693ZZ		8	4	9.5	0.9		332	101	60000			0.97	
C-SFL603ZZ		9	5	10.5	1	0.15	340	106	56000	4.2	0.15	1.63	
C-SFL623ZZ	4	10	4	11.5	1		375	123	50000			1.86	
C-SFL674ZZ		7	2.5	8.2	0.6	0.1	152	60	60000	4.6	0.08	0.35	
C-SFL684ZZ		9		10.3	1		381	125	53000	5	0.1	1.14	
C-SFL694ZZ	4	11	4	12.5		0.15	382	127	48000	5.2	0.15	1.96	
C-SFL604ZZ		12		13.5	1	0.2	569	193	48000		0.2	2.53	
C-SFL624ZZ		13	5	15			774	272	40000	5.6		3.53	
C-SFL675ZZ	5	8	2.5	9.2	0.6	0.08	130	50	53000		0.08	0.41	
C-SFL685ZZ		11	5	12.5		0.15	425	158	45000	6.2	0.15	2.18	
C-SFL695ZZ		13	4	15		0.2	641	241	43000	6.6	0.2	2.84	
C-SFL605ZZ	5	14		16			774	283	40000			3.85	
C-SFL625ZZ		16	5	18		0.3	1,028	375	36000	7.7	0.3	5.3	
C-SFL676ZZ		10	3	11.2	0.6	0.1	295	122	45000	6.6	0.1	0.77	
C-SFL686ZZ	6	13	5	15	1.1	0.15	643	246	40000	7	0.15	3.04	
C-SFL696ZZ		15		17		0.2	797	293	40000	7.6	0.2	4.26	
C-SFL606ZZ		17		19	1.2		1,345	468	38000	8	0.3	6.61	
C-SFL626ZZ	6	19	6	22	1.5	0.3	1,390	496	32000			9.09	
C-SFL678ZZ		12	3.5	13.6	0.8	0.1	323	153	40000	8.8	0.1	1.15	
C-SFL688ZZ		16	5	18	1.1	0.2	958	398	36000	9.6	0.2	4.47	
C-SFL698ZZ	8	19	6	22		0.3	1,331	510	36000			8.3	
C-SFL608ZZ		22	7	25	1.5		1,959	772	34000	10	0.3	13	
C-SFL6700ZZ		15	4	16.5	0.8	0.15	479	244	15000	10.3	0.15	2.1	
C-SFL6800ZZ	10	19	5	21	1	0.3	1,021	470	37000	12	0.3	6.1	
C-SFL6900ZZ		22	6	25	1.5		1,509	713	34000	13.2		11.1	
C-SFL6701ZZ		18	4	19.5	0.8	0.2	551	297	13000	12.4	0.2	3.4	
C-SFL6901ZZ	12	24	6	26.5	1.5	0.3	1,717	821	31000	14	0.3	13.2	
C-SFL6702ZZ		21	4	22.5	0.8	0.2	557	326	11000	15.4	0.2	3.9	
C-SFL6802ZZ		24	5	26	1.1	0.3	1,233	701	28000			8.3	
C-SFL6902ZZ	15	28	7	30.5	1.5		2,570	1,265	26000	17	0.3	19.9	

⚙ Checkliste für C-VALUE Artikel ②

||
||
||