



Serie 5 Aluminiumprofile 20, 25, 40 mm quadratisch

Aluminiumprofile 25mm quadratisch mit min. 3 Nuten



Befestigungsteile			Sonstige	
Verbin-der	Ver-binder	Mutter	Profilend-kappen	Optionen
S.535	S.551	S.557	S.567	S.755
S.550	S.554	S.566	S.567	S.768


■ **Eigenschaften:** Profile [1 x 3 Nuten] und [2 x 4 Nuten] usw. 25mm quadratisch ebenfalls erhältlich.




Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehand-lung
konfigurierbare Länge	Feste Länge		
NFS5	KNFS5	EN AW-6063-T5 Äquivalent	Klar eloxiert
HFS5	KHFS5	EN AC-51400-T5 Äquivalent	Klar eloxiert
HFSB5	KHFSB5		schwarz eloxiert

❗ Schnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.


NFS5-2060
HFS5-2060




NFS5-4060
HFS5-4060



NFS5-2080
HFS5-2080




NFS5-4080
HFS5-4080




NFS5-2525
HFS5-2525

HFSB5-2525 (Schwarz eloxiert)



NFS5-2550
HFS5-2550

HFSB5-2550 (Schwarz eloxiert)



■ Profile mit konfigurierbarer Länge

Teile-nummer		L 0.5mm-Schritte	Gewicht kg/m	Quer-schnittsflä-che mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴ Ix Iy	Stückpreis (unter 300mm) 1 ~ 9 Stk.	Mengenrabatt (unter 300mm)			Stückpreis/m (über 300mm) 1 ~ 9 Stk.	Mengenrabatt (über 300mm)		
NFS5	2060	50-4000 ■ Anwendbar bis 6000mm, je nach Artikeln. Siehe Informationen zu Sonderbestellungen (S.103) und setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in Verbindung, der beim MISUMI QCT Center für Sonderbestellungen verantwortlich ist. ❗ Einige Profile sind nicht verfügbar.	1.26	464	1.97×10⁴ 15.98×10⁴		10-49	50-160			10-49	50-160	
HFS5	2080		1.64	605	2.56×10⁴ 36.0×10⁴								
NFS5	4060		1.8	665	12.63×10⁴ 27.0×10⁴								
HFS5	4080		2.69	994	18.29×10⁴ 63.3×10⁴								
NFS5	2525		0.81	320	1.71×10⁴ 1.71×10⁴								
HFS5	2550		1.36	503	2.97×10⁴ 12.74×10⁴								
HFSB5	2525		0.81	320	1.71×10⁴ 1.71×10⁴								
HFSB5	2550		1.36	503	2.97×10⁴ 12.74×10⁴								

■ Profil mit vorgefertigter Länge (Nutzlänge 4000mm S.526)

❗ Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teile-nummer		L mm	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴ Ix Iy		Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10-20
KNFS5	2060	4000 (Nutzlänge)	464	1.97×10⁴	15.98×10⁴		
KHFS5	2080		605	2.56×10⁴	36.0×10⁴		
KNFS5	4060		665	12.63×10⁴	27.0×10⁴		
KHFS5	4080		994	18.29×10⁴	63.3×10⁴		
KNFS5	2525		320	1.71×10⁴	1.71×10⁴		
KHFS5	2550		503	2.97×10⁴	12.74×10⁴		
KNFS5	2550		320	1.71×10⁴	1.71×10⁴		
KHFS5	2550		503	2.97×10⁴	12.74×10⁴		
KHFSB5	2525		320	1.71×10⁴	1.71×10⁴		
KHFSB5	2550		503	2.97×10⁴	12.74×10⁴		


Ordering Example	Teile-nummer	-	L
	HFS5-2060	-	800
	KHFS5-2020	-	4000

Für L<300mm gelten die in der Tabelle angegebenen Stückpreise, unabhängig von der Länge.
Falls L≥300, Preisberechnung wie folgt:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Für Profile mit konfigurierbarer Länge
Alternations stehen Optionen zur Verfügung. Einzelheiten finden Sie auf S.755.

Serie 5 Aluminiumprofile 20, 25, 40 mm quadratisch

andere Formen




Befestigungsteile			Sonstige	
Verbin-der	Ver-binder	Mutter	Profilend-kappen	Optionen
S.535	S.551	S.557	S.567	S.755
S.550	S.554	S.566	S.567	S.768

■ **Eigenschaften:** Zur Verwendung bei Bildung von Winkeln oder Radien.




Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehand-lung
konfigurierbare Länge	Feste Länge		
HFS5	KHFS5	EN AC-51400-T5 Äquivalent	Klar eloxiert
HFSR5	KHFSR5		
HFS A5	KHFS A5		


HFS30A5-20




HFS45A5-20




HFS60A5-20




HFS5-404020



HFSR5-404020



HFSR5-2020



■ Profile mit konfigurierbarer Länge

Teile-nummer		L 0.5mm-Schritte	Ge-wicht kg/m	Quer-schnittsflä-che mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴ Ix Iy		Stückpreis (unter 300mm) 1 ~ 9 Stk.	Mengenrabatt (unter 300mm)			Stückpreis/m (über 300mm) 1 ~ 9 Stk.	Mengenrabatt (über 300mm)		
HFS30A5	20	50-4000 ■ Anwendbar bis 6000mm, je nach Artikeln. Siehe Informationen zu Sonderbestellungen (S.103) und setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in Verbindung, der beim MISUMI QCT Center für Sonderbestellungen verantwortlich ist. ❗ Einige Profile sind nicht verfügbar.	0.61	228	0.80×10⁴	0.98×10⁴								
HFS45A5			0.59	221	0.82×10⁴	0.92×10⁴								
HFS60A5			0.61	227	0.86×10⁴	0.92×10⁴								
HFS5	404020		1.16	429	6.61×10⁴	6.61×10⁴								
HFSR5	404020		1.13	419	5.95×10⁴	5.95×10⁴								
	2020		0.42	153	0.57×10⁴	0.57×10⁴								

■ Profil mit vorgefertigter Länge (Nutzlänge 4000mm S.526)

❗ Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teile-nummer		L mm	Querschnittsflä-che mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴ Ix Iy		Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10-20
KHFS30A5	20	4000 (Nutzlänge)	228	0.80×10⁴	0.98×10⁴		
KHFS45A5			221	0.82×10⁴	0.92×10⁴		
KHFS60A5			227	0.86×10⁴	0.92×10⁴		
KHFS5	404020		429	6.61×10⁴	6.61×10⁴		
KHFSR5	2020		153	0.57×10⁴	0.57×10⁴		

Ordering Example	Teile-nummer	-	L
	HFS30A5-20	-	800
	KHFS30A5-20	-	4000

Für Profile mit konfigurierbarer Länge
Alternations stehen Optionen zur Verfügung. Einzelheiten finden Sie auf S.755.