



Einbaumuttern für Vormontage/Dämpfer für Aluminiumprofile - Sonstige
Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm),



Einbaumuttern für Nachmontage/Dämpfer für Aluminiumprofile - Standard
Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm),



Sicherungseinbaumutter für Vormontage **RoHS10**

HNTC5

Referenz-Anzugsmoment (N · m)
M EN 1.0301 äquiv.
5 6.8

ex • Sicherungseinbaumutter für Vormontage
Die Position der Nutensteine mit Sicherung kann vorübergehend mit einer Stellschraube fixiert werden.

Teilenummer	M	Zubehör	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
			1-499 Stk.	500-749	750-999	1000-1500	
HNTC5	5	M4x4 Satz Sicherungsschraube, 1 Stk.					

Kurze Nutensteine für Vormontage

**HNTJ5
PACK-HNTJ5**

Referenz-Anzugsmoment (N · m)
M EN 1.0301 äquiv.
5 6.8

ex • Kurze Nutensteine für Vormontage

Teilenummer	M	HNTJ5				PACK-HNTJ5		
		Stückpreis	500-749	750-999	1000-1500	Stückpreis	10-19	20-30
HNTJ5 PACK-HNTJ5	3 4 5							

Nutensteine für Vormontage **RoHS10**

HNKK5

ex • Nutensteine für Vormontage

Teilenummer	M	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
		1-9 Packung(en)	10-19	20-30	
HNKK5	3 4 5				

Metallanschlätze für Nutensteine für Vormontage **RoHS10**

HNKKST5

ex • Metallanschlätze für Nutensteine für Vormontage

Teilenummer	Passende Einbaumutter für Vormontage	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
		1-9 Packung(en)	10-19	20-30	
HNKKST5	HNKK5				

Einbau bei der Vormontage Muttern Edelstahlblechdurchführung **RoHS10**

HNTTBS5
(EN 1.4301 äquiv.)

M	T	D
3	2.7	4.3
4	3.4	5.6
5	3.7	6.7

ex • Einbau bei der Vormontage

Teilenummer	M	E	T	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
				1-499 Stk.	500-749	750-999	1000-1500	
HNTTBS5 (EN 1.4301 äquiv.)	3 4 5	2.0	siehe Tabelle oben					

Wegbegrenzer für Nachmontage **RoHS10**

HNTA5 (EN 1.0301 äquiv.)
PACK-HNTA5 (EN 1.0301 äquiv., 100/Pkg.)
HNTAV5 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTAZ5 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTASN5 (EN 1.4401 äquiv., gesintert)
PACK-HNTASN5 (EN 1.4401 äquiv., gesintert, 100/Pkg.)
HNTASS5 (EN 1.4305 Äquiv.)

Referenz-Anzugsmoment (N · m)
M EN 1.0301 äquiv. / EN 1.4401 äquiv. (gesintert) / EN 1.4305 äquiv.
5 6.8

ex Example

• Wegbegrenzer für Nachmontage

Teilenummer	M	Mengen-Rabatt			
		1-499 Stk.	500-749	750-999	1000-1500
HNTA5 (EN 1.0301 äquiv.)	3 4				
HNTAV5 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)	5				
HNTAZ5 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)	5				
HNTASN5 (EN 1.4401 äquiv., gesintert)	3 4 5				
HNTASS5 (EN 1.4305 Äquiv.)	5				

Teilenummer	M	Stückpreis (1-10 Packungen)	
		Preis pro Packung	Preis pro Packg.
PACK-HNTA5 (EN 1.0301 äquiv., 100/Pkg.)	3 4		
PACK-HNTASN5 (EN 1.4401 äquiv., gesintert, 100/Pkg.)	3 4 5		

Nach der Montage Einschubanschlag **RoHS10**

**HNAST5
HNBST5**

Teilenummer	Passende Anschlagmutter	Farbe	B	B1	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
					1-49 Stk.	50-499	500-999	1000-1500
HNAST5	HNTA5 HNTAV5 HNTAZ5	weiß	6.6	5				
HNBST5	HNTASN5 HNTASS5	-	8.5	4				

Einbau nach der Montage Satz aus Mutter und Anschlag **RoHS10**

HNTAT5 (EN 1.0301 äquiv. Set)
HNTATS5 (EN 1.4401 äquiv. Set)

Ausführung	Wegbegrenzer	Anschlag
HNTAT5	HNTA5	HNAST5
HNTATS5*	HNTASN5	HNAST5

* elektrisch leitfähig

Teilenummer	M	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
		1-499 Stk.	500-749	750-999	1000-1500	
HNTAT5	3 4					
HNTATS5	3 4 5					

Einbaumutter für Nachmontage und Metallanschlagesatz **RoHS10**

HNTBT5 (EN 1.0301 äquiv. Set)
HNTBTS5 (EN 1.4401 äquiv. Set)

Ausführung	Wegbegrenzer	Anschlag
HNTBT5	HNTA5	HNBST5
HNTBTS5*	HNTASN5	HNBST5

* elektrisch leitfähig

Teilenummer	M	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
		1-499 Stk.	500-749	750-999	1000-1500	
HNTBT5	3 4					
HNTBTS5	3 4 5					

ex Example

Teilenummer - M
HNTAT5 - 5

Nutensteine für Nachmontage **RoHS10**

HNTF5 (EN 1.0301 äquiv.)
HNTFV5 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTFZ5 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTFSN5 (EN 1.4401 äquiv., gesintert)

ex • Easy-Verbinder Nutenstein

Teilenummer	M	T	Mengen-Rabatt			
			1-499 Stk.	500-749	750-999	1000-1500
HNTF5 (EN 1.0301 äquiv.)	3 4					
HNTFV5 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)	4	4.1				
HNTFZ5 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)	4					
HNTFSN5 (EN 1.4401 äquiv., gesintert)	3 4	5.0				