

Rollen-Ø 20mm, 30mm, 50mm


■ **Merkmale:** Leichte (ca. 2.3kg/m) Rollenbahn mit Kunststoffrollen und Aluminiumrahmen.



RoHS10

Ausführung	① Rolle (HRJA)	Lager	② Rahmen	
	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
ROCOP	ABS Kunststoff	Außenrad/Innenrad: Polyacetal Kugelfölig: Nylon 66 Abdeckung: ABS-Kunststoff Kugel: EN 1.4301 Äquivalent	Aluminium	Klar eloxiert

Ausführung	R-Stift		Rahmenverbindung		Schraube, Mutter	
	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
ROCOP	Stahl	Galvanisch verzinkt	Stahl	Galvanisch verzinkt	Stahl	Galvanisch verzinkt



! Für Optionen siehe S.1170.

 Für Seitenansicht Rahmen siehe **S.1166**.

⚠ Wenn das Maß L 400 oder weniger beträgt, gibt es 2 Bohrungen mit einem Winkel von 100, wobei diese gleich weit von der Mitte entfernt sind.

! Wenn das Maß L 150 oder weniger beträgt, gibt es keine Montagebohrungen für den Ständer

Teilenummer		Anzahl Rollen	W (Rollenbreite)	P (Steigung)	A	D ₁	t	H	Festigkeit der Walze als Bezugswert (N)				
Ausführung	D								W113	W213	W313	W413	W513
ROCOP	20	5-40	113	25	6	9.5	1.5	62	113	105	98	90	83
	30	5-32	213	40	8	14	1.8	67	162	154	147	139	132
		5-26	313	50									
	50	5-13	413	75	12	17	2.8	66.5	314	304	294	289	279
		5-13	513	100									

■ Rollendurchmesser Ausführung 20, 30mm

Teilenummer		L			Stückpreis 1-5 Stk.														
Ausführung	Anzahl Rollen				W113			W213			W313			W413			W513		
		D20	D30		D20	D30		D20	D30		D20	D30		D20	D30		D20	D30	
		P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50
ROCOP	5	(120)	(195)	(245)															
	6	(145)	(235)	(295)															
	7	(170)	(275)	(345)															
	8	(195)	(315)	(395)															
	9	(220)	(355)	(445)															
	10	(245)	(395)	(495)															
	11	(270)	(435)	(545)															
	12	(295)	(475)	(595)															
	13	(320)	(515)	(645)															
	14	(345)	(555)	(695)															
	15	(370)	(595)	(745)															
	16	(395)	(635)	(795)															
	17	(420)	(675)	(845)															
	18	(445)	(715)	(895)															
	19	(470)	(755)	(945)															
	20	(495)	(795)	(995)															
	21	(520)	(835)	(1045)															
	22	(545)	(875)	(1095)															
	23	(570)	(915)	(1145)															
	24	(595)	(955)	(1195)															
	25	(620)	(995)	(1245)															
	26	(645)	(1035)	(1295)															
	27	(670)	(1075)	-			-			-			-			-			-
	28	(695)	(1115)	-			-			-			-			-			-
	29	(720)	(1155)	-			-			-			-			-			-
	30	(745)	(1195)	-			-			-			-			-			-
	31	(770)	(1235)	-			-			-			-			-			-
	32	(795)	(1275)	-			-			-			-			-			-
	33	(820)	-	-			-			-			-			-			-
	34	(845)	-	-			-			-			-			-			-
	35	(870)	-	-			-			-			-			-			-
	36	(895)	-	-			-			-			-			-			-
	37	(920)	-	-			-			-			-			-			-
	38	(945)	-	-			-			-			-			-			-
	39	(970)	-	-			-			-			-			-			-
	40	(995)	-	-			-			-			-			-			-

■ Rollendurchmesser Ausführung 50mm

Teilenummer			Stückpreis 1-5 Stk.											
Ausführung	Anzahl Rollen	D50		W113		W213		W313		W413		W513		
		P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	
ROCOP	5	(370)	(495)											
	6	(445)	(595)											
	7	(520)	(695)											
	8	(595)	(795)											
	9	(670)	(895)											
	10	(745)	(995)											
	11	(820)	(1095)											
	12	(895)	(1195)											
	13	(970)	(1295)											

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem

Ordering Example: **Teilenummer** - **Anzahl Rollen** - **W** - **P**
ROCOP20 - **10** - **213** - **25**


Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen

 **Alters**  **S.1170**

Rollenbahn mit konfigurierbarer Länge


Ausführung mit Rollen-Ø 19mm

■ **Merkmale:** Kurze Rollenbahnen $\leq 1\text{m}$, mit konfigurierbarer Breite und Länge.



RoHS10


Nur Rollen



 Für Optionen siehe **S.1170**.

**ROCO
ROCON**

Rollenförderer



☞ Für Seitenansicht Rahmen siehe **S.1166**.

Rollenabstand		① Rolle (HRO19)		Lager	② Rahmen	
P=20	P=30	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
ROCO	ROCON	Stahl	Galvanisch verzinkt	Stahl	Stahl	Galvanisch verzinkt

Rollenabstand		R-Stift		Rahmenverbindung		Schraube, Mutter	
P=20	P=30	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
ROCO	ROCON	Stahl	Galvanisch verzinkt	Stahl	Galvanisch verzinkt	Stahl	Galvanisch verzinkt

Teilenummer		(L)		Stückpreis										
Ausführung	Anzahl Rollen	ROCO P=20	ROCON P=30	ROCO (P=20)					ROCON (P=30)					
				W113	W213	W313	W413	W513	W113	W213	W313	W413	W513	
ROCO ROCON	6	(120)	(190)											
	7	(140)	(200)											
	8	(160)	(230)											
	9	(180)	(260)											
	10	(200)	(290)											
	11	(220)	(330)											
	12	(240)	(360)											
	13	(260)	(390)											
	14	(280)	(430)											
	15	(300)	(460)											
	16	(320)	(490)											
	17	(340)	(500)											
	18	(360)	(530)											
	19	(380)	(560)											
	20	(400)	(590)											
	21	(420)	(630)											
	22	(440)	(660)											
	23	(460)	(690)											
	24	(480)	(730)											
	25	(500)	(760)											
	26	(520)	(790)											
	27	(540)	(800)											
	28	(560)	(830)											
	29	(580)	(860)											
	30	(600)	(890)											
	31	(620)	(930)											
	32	(640)	-							-		-		-
	33	(660)	-							-	-	-	-	-
	34	(680)	-							-	-	-	-	-
	35	(700)	-							-	-	-	-	-
	36	(720)	-							-	-	-	-	-
	37	(740)	-							-	-	-	-	-
	38	(760)	-							-	-	-	-	-
	39	(780)	-							-	-	-	-	-
	40	(800)	-							-	-	-	-	-
	41	(820)	-							-	-	-	-	-
	42	(840)	-							-	-	-	-	-
	43	(860)	-							-	-	-	-	-
	44	(880)	-							-	-	-	-	-
	45	(900)	-							-	-	-	-	-
	46	(920)	-							-	-	-	-	-
	47	(940)	-							-	-	-	-	-
	48	(960)	-							-	-	-	-	-

Teilenummer	-	W
ROC038	-	113
ROCON22	-	313

Alterations **S.1170**