


Serie 6, Aluminiumprofile 30/60 mm
2 Nuten

Serie 6, Aluminiumprofile 30/60 mm, quadratisch
3 oder mehr Nuten



Merkmale: Profile mit [2x2 Nuten] . Geeignet, wenn Kräfte angewendet werden.



Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
konfigurierbare Länge	Feste Länge		
NFSB6	KNFSB6	EN AW-6063-T5 äquiv.	schwarz eloxiert
NFS6	KNFS6		
NFSF6	KNFSF6		
HFS6	KHFS6	EN AC-51400-T5 äquiv.	Klar eloxiert
HFS6	KHFS6		
HFSB6	KHFSB6		schwarz eloxiert
CAF6	KCAF6		Klarlack (eloxiert und Klarlack)





Schnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.

NFS6-6060
NFSB6-6060 (Schwarz eloxiert)
HFS6-6060
HFSB6-6060 (Schwarz eloxiert)
CAF6-6060 (Klarlack)

HFSG6-6060 (Schwere Ausführung)

NFSF6-6060
HFSF6-6060

HFST6-6060



Profile mit konfigurierbarer Länge

Teilenummer	L 0.5mm-Schritte	Gewicht kg/m	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis Weniger als 300mm	Mengenrabatte unter 300 mm			Stückpreis/m, 300 mm oder mehr	Mengenrabatt, 300 mm oder mehr		
				lx	ly	1 ~ 9 Stk.	10-49	50-160		1 ~ 9 Stk.	10-49	50-160	
HFS6	50-4000	2.63	971	41.4×10⁴	41.4×10⁴								
NFSB6 (Schwarz eloxiert)													
HFS6													
HFSB6 (Schwarz eloxiert)													
CAF6 (Klarlack)													
HFSG6 (Schwere Ausführung)	50-4000	4.13	1529	54.2×10⁴	54.2×10⁴								
NFSF6		2.9	1072	45.4×10⁴	43.3×10⁴								
HFSF6		2.73	1011	43.8×10⁴	43.8×10⁴								
HFST6													

Profil mit fester Länge (effektive Länge 4000 mm s. 526)


Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer	L mm	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10-20
			lx	ly		
KNFS6	4000 (Nutzlänge)	971	41.4×10⁴	41.4×10⁴		
KNFSB6 (Schwarz eloxiert)						
KHFS6						
KHFSB6 (Schwarz eloxiert)						
KCAF6 (Klarlack)						
KHFSG6 (Schwere Ausführung)		1529	54.2×10⁴	54.2×10⁴		
KNFSF6		1072	45.4×10⁴	43.3×10⁴		
KHFSF6		1011	43.8×10⁴	43.8×10⁴		
KHFST6						

Ordering Example	Teilenummer	-	L
	HFS6-6060	-	800
	KHFST6-6060	-	4000

Für Profile mit konfigurierbarer Länge stehen Alternativen Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf S. 755.




Merkmale: Profile mit [1x3 Nuten] und [2x4 Nuten]. Geeignet, wenn Kräfte angewendet werden.



NEFS6-3090
EFS6-3090
EFSB6-3090 (Schwarz eloxiert)



HFS6-3090

EFS6-30300



NEFS6-30120
EFS6-30120
EFSB6-30120 (Schwarz eloxiert)

HFS6-30120



Ordering Example	Teilenummer	-	L
	HFS6-3090	-	800
	KHFST6-30120	-	4000

Für Profile mit konfigurierbarer Länge stehen Alternativen Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf S. 755.

Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
konfigurierbare Länge	Feste Länge		
NEFS6	KNEFS6	EN AW-6063-T5 äquiv.	Klar eloxiert
EFS6	KEFS6		
HFS6	KHFS6	EN AC-51400-T5 äquiv.	schwarz eloxiert
EFSB6	KEFSB6		

Schnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.

Profile mit konfigurierbarer Länge

Teilenummer	L 0.5mm-Schritte	Gewicht kg/m	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴	
				lx	ly
NEFS6	50-4000	2.24	831	8.80×10⁴	69.05×10⁴
EFS6					
EFSB6 (Schwarz eloxiert)					
HFS6					
NEFS6					
EFS6	30120	3.01	1116	11.48×10⁴	157.62×10⁴
EFSB6 (Schwarz eloxiert)					
HFS6					
EFS6	30300	8.15	1188	11.19×10⁴	152.2×10⁴
EFS6					

Teilenummer	L 0.5mm-Schritte	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Mengenrabatte unter 300 mm			Mengenrabatt, 300 mm oder mehr	
			1-9 Stk.	10-49	50-160	1-9 Stk.	10-49
NEFS6	50-4000						
EFS6							
EFSB6 (Schwarz eloxiert)							
HFS6							
NEFS6							
EFS6	30120						
EFSB6 (Schwarz eloxiert)							
HFS6							
EFS6	30300						
EFS6							

Profil mit fester Länge (effektive Länge 4000 mm s. 526)

Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer	L mm	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴	
			lx	ly
KNEFS6	4000 (Nutzlänge)	831	8.80×10⁴	69.05×10⁴
KEFS6				
KEFSB6 (Schwarz eloxiert)				
KHFS6				
KNEFS6				
KEFS6				
KEFSB6 (Schwarz eloxiert)				
KHFS6				
KEFS6	30120	1116	11.48×10⁴	157.62×10⁴
KEFSB6 (Schwarz eloxiert)				
KHFS6				
KEFS6	30300	1,188	11.19×10⁴	152.2×10⁴
KEFS6				

Teilenummer	L mm	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10-20
KNEFS6	4000 (Nutzlänge)		
KEFS6			
KEFSB6 (Schwarz eloxiert)			
KHFS6			
KNEFS6			
KEFS6			
KEFSB6 (Schwarz eloxiert)			
KHFS6			
KEFS6	30120		
KEFSB6 (Schwarz eloxiert)			
KHFS6			
KEFS6	30300		
KEFS6			