


Stranggepresste Verbinder - Für 2 Nuten

Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm), Aluminiumverlängerungen



■ **Merkmale:** Stranggepresste Verbinder zur Verbindung von Profilen mit 2 Nuten (HFS6-6060 etc.).


■ Dicke Verbinder



NBLTD6
HBLTD6
HBLTDB6
(Schwarz eloxiert)
CHBLTD6
(Klarlack)

Für 50mm
HBLTD6-50

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
NBLTD6	EN AW-6063-T5 äquiv.	Eloxiert
HBLTD6(-50)		
HBLTDB6		
CHBLTD6	EN AC-51400-T5 äquiv.	schwarz eloxiert Klarlack Eloxiert + Klarlack



Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLTD6 sind nicht eloxiert.

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		schraube	Stück.	T-Nutenstein	Stück.			
NBLTD6	111	CBM6-15	4	HNTT6- 6	4	1960		
HBLTD6								
HBLTDB6* (Schwarz eloxiert)								
CHBLTD6 (Klarlack)	88							
HBLTD6-50								

* Reparatur brüniert Teile siehe S. 846

■ **Eigenschaften:** Anzahl der Schrauben gleich wie bei HBLTD6. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden.


■ Extra dicke Verbinder



HBLUD6
HBLUDB6
(Schwarz eloxiert)

Für 50mm
HBLUD6-50

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBLUD6	EN AC-51400-T5 äquiv.	Eloxiert
HBLUDB6		schwarz eloxiert
HBLUD6-50		Eloxiert





Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter		Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		schraube	Stück. T-Nutstein			
HBLUD6						
HBLUDB6* (Schwarz eloxiert)	256	CBM6-20	4	HNTT6- 6	4	1960
HBLUD6-50	211	CBM6-20				

* Reparatur brüniert Teile siehe S. 846


■ **Merkmale:** Klammern für Verlängerungen mit 2 Schlitten und 4 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

■ Dicke Verbinder

■ Winkel



Example



Material: EN AC-51400-T5 äquiv. Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter			Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		schraube	Stück	T-Nutenstein			
HBLTDW6	192	CBM6-15	8	HNTT6- 6	8	2940	
HBLDDW6	190	CBM6-12	8		8	2940	

Ordering Example
Teilenummer
HBLTD6

Alterations
Teilenummer
HBLTD6 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)


Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Befestigungsbohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten) (Befestigungsschraube: HCBM auf S. 754)	NBLTD6
			HBLTD6
			CHBLTD6
			HBLTD6-50
			HBLUD6
			HBLUD6-50
			HBLTDW6

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammern auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis).	NBLTD6
	SST		HBLTD6
	SEU		HBLTDB6
	SSU		CHBLTD6
	SEP		HBLTD6-50
	SSP		HBLUD6
	SEC		HBLUD6-50
			HBLTDW6
			HBLUDW6
			HBLDDW6

⚡ Schrauben für brünierte Klammern sind HCBMTB (III-wertig chromatiert, Schwarz) auf S. 751.
⚡ Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte Klammer angegeben ist.


Stranggepresste Verbinder - für 3 oder mehr Nuten

Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm), Aluminiumverlängerungen





■ **Eigenschaften:** Stranggepresste Verbinder für Profile mit 3 Nuten (HFS6-3090, etc.), die mit einem Verbinder verbunden werden.

■ Dicke Verbinder



NBLTT6
HBLTT6

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
NBLTT6	EN AW-6063-T5 äquiv.	Eloxiert
HBLTT6	EN AC-51400-T5 äquiv.	




Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLTT6 sind nicht eloxiert.

Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter			Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	(g)	schraube	Stück.	T-Nutenstein	Stück.	(N)	1-99 Stk.	100-200
NBLTT6	180	CBM6-15	6	HNTT6-6	6	2744		
HBLTT6								

■ **Eigenschaften:** Stranggepresste Verbinder für Profile mit 3 Nuten und 4 Nuten (HFS6-3090, 50100 etc.), die mit einem Verbinder verbunden werden.



■ Extra dicke Verbinder



HBLUT6

Für 100 V_k
HBLUF6

Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: eloxiert



Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	(N)	1-99 Stk.	100-200
HBLUT6	409	CBM6-20	6	HNTT6-6	6	2744		
HBLUF6	512		8		8	2940		

■ **Merkmale:** Klammern für Verlängerungen mit 3/4 Nuten und 6 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.



■ Dicke Verbinder



HBLTTW6

Für 100 V_k
HBLTFW6

Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: eloxiert



Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	schraube	Stück.	T-Nutenstein	Stück.	(N)	1-99 Stk.	100-200
HBLTTW6	308	CBM6-15	12	HNTT6-6	12	4116		
HBLTFW6	384		16		16	4410		

Ordering Example
Teilenummer
HBLTT6

Alterations
Teilenummer
HBLTT6 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Befestigungsbohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten, Tiefe 15mm) (Befestigungsschraube: HCBM auf S. 754)	HBLTT6
			HBLUF6
			HBLTTW6
			HBLTFW6

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammern auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis).	NBLTT6
	SST		HBLTT6
	SEU		HBLUT6
	SSU		HBLUF6
	SEP		HBLTTW6
	SSP		HBLTFW6
	SEC		

⚡ Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP angegeben werden.