

# Bandförderer-Führungsschienen


## Gerade Ausführung/Y-Ausführung/Z-Ausführung

Spezielle Website: <http://fa.misumi.jp/cvs/>  
Fördererauswahl, Komponentenkauf  
und einfache Suche nach Wartungsteilen stehen zur  
Verfügung.

### Förderer-Führungsschienen - Gerade Ausführung



CGPS



#### Maß W, Bohrungen, Abstandsmaß.

| W       | Q (Bohrungen) | P (Bohrungsabstand) |
|---------|---------------|---------------------|
| 50~200  | 2             |                     |
| 201~500 | 3             | (W-20)/(Q-1)*       |
| 501~800 | 4             |                     |

\* Gleichmäßig platziert

Material: EN 1.4301 äquiv, eine Seite poliert


| Teile-<br>nummer | W<br>1mm-<br>Schritte | H<br>1mm-<br>Schritte | Stückpreis  |              |              |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
|                  |                       |                       | W50~<br>200 | W201~<br>500 | W501~<br>800 |
| CGPS             | 50~800                | 30~100<br>101~200     |             |              |              |

Ordering Example  
CGPS - W200 - H50

### Förderer-Führungsschienen - Z-Ausführung



CGPZ



#### Maß W / Bohrungen, Abstandsmaß

| W       | Q (Bohrungen) | P (Bohrungsabstand) |
|---------|---------------|---------------------|
| 50~200  | 2             |                     |
| 201~500 | 3             | (W-20)/(Q-1)*       |
| 501~800 | 4             |                     |

\* Gleichmäßig platziert

Material: EN 1.4301 äquiv, eine Seite poliert

| Teile-<br>nummer | W<br>1mm-<br>Schritte | H<br>1mm-<br>Schritte | A<br>1mm-<br>Schritte | B<br>1mm-<br>Schritte | Einlass-<br>bereich, Monta-<br>gerichtung | Stückpreis |          |          |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------|
|                  |                       |                       |                       |                       |                                           | W50~200    | W201~500 | W501~800 |
| CGPZ             | 50~800                | 30~100<br>101~200     | 20~100                | 10~50                 | L<br>R<br>N*                              |            |          |          |


Ordering Example  
CGPZ - W500 - H100 - A50 - B50 - L

\* N verfügt nicht über den Einlassbereich.  
H-A≥10  
Die Führung weist Bearbeitungsmarkierungen vom Biegen auf.

### Förderer-Führungsschienen - Y-Ausführung



CGPY



#### Maß W, Bohrungen, Abstandsmaß.


| W       | Q (Bohrungen) | P (Bohrungsabstand) |
|---------|---------------|---------------------|
| 50~200  | 2             |                     |
| 201~500 | 3             | (W-20)/(Q-1)*       |
| 501~800 | 4             |                     |

\* Gleichmäßig platziert

Material: EN 1.4301 äquiv, eine Seite poliert

| Teilenummer | W<br>1mm-Schritte | A<br>1mm-Schritte | B<br>1mm-Schritte | C<br>Auswahl   | Stückpreis |          |          |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------|----------|
|             |                   |                   |                   |                | W50~200    | W201~500 | W501~800 |
| CGPY        | 50~800            | 20~100            | 10~50             | 15<br>30<br>45 |            |          |          |

Ordering Example  
CGPY - W800 - A80 - B50 - C30



# Halter für Führungsschiene


Geschlitzte Bohrung, einstellbare Schienen aus technischen Kunststoffen / Winkelklammer, einstellbar/Einstellstangen

Merkmale: Höhe und Breite können mithilfe von Langlöchern eingestellt werden. Wir bieten außerdem nützliche Optionen zur Aufzeichnung von Positionen an.

### Führungsschienenklammern - Geschlitzte Bohrung, einstellbare Schienen aus technischen Kunststoffen



CGE




Material: EN 1.4301 äquiv.

| Teilenummer | A        | Stückpreis |
|-------------|----------|------------|
| Ausführung  | K        |            |
| CGE         | 30<br>80 | 50<br>100  |

Ordering Example  
CGE 30

Alterations  
Teilenummer  
Ausführung K - (ST)  
CGE 30 - ST

| Optionen                                    | Opt.-Nr. | Spez.                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skala A, B (Band) im Lieferumfang enthalten | ST       | Skala A, B (Band) und Trägerplatte M6 sind enthalten.<br>* An passender Stelle anbringen |
|                                             |          | Teile-<br>nummer<br>CGE30 50<br>CGE80 100                                                |
|                                             |          | Skalenbandlänge<br>Skala A 100<br>Skala B 100                                            |




Merkmale: Höhe, Breite und Winkel können mit der Tragsäule eingestellt werden. Geeignet zum Führen und Ausrichten von Werkstücken

### Führungsschienenklammern - Winkelklammer, einstellbar/ Einstellstangen




CGXN



Verwenden Sie mindestens 2 Stück, da 1 Stück für die Rotationsrichtung nicht stark genug ist.

CGVN (Rundstange)



| Teilenummer | A         | Stückpreis |
|-------------|-----------|------------|
| Ausführung  | A         | CGXN CGVN  |
| CGXN        | 50<br>100 |            |
| CGVN        | 150       |            |

Ordering Example  
CGXN 150

Alterations  
Ordering Example  
Ausführung A - (OFS)  
CGVN 100 - OFS

| Optionen | Klammer für Versatz enthalten                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opt.-Nr. | OFS                                                                                             |
| Spez.    | Obere Zeichnung * Klammer für Versatz zur Montage an der Förderer-Montageklammer ist enthalten. |

