

Führungsschienen und Klammern.

L Type


Spezielle Website: <http://fa.misumi.jp/cvs/>
Fördererauswahl, Komponentenkauf
und einfache Suche nach Wartungsteilen stehen
zur Verfügung.

L-förmige Förderer-Führungsschienen

CGL



RoHS 10



Material: EN 1.4301 äquiv.

Teile- nummer	L 5mm-Schritte	Stückpreis
CGL	150~ 300	
	305~ 500	
	505~ 750	
	755~1000	

Ordering Example
Teilenummer - L
CGL - 380


L-förmige Förderer-Führungsschienenklammern - Standardausführung




RoHS 10

CGK
(W=50,60)

Nr.55




Nr.80




CGKL
(W=100)

Nr.70



Nr.80



NO.55 ~ 80 weisen eine unterschiedliche Bolzensgröße für die Fördererhalterung auf. Wählen Sie einen passenden Bolzen je nach verwendetem Förderer.

Material: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	W	Stückpreis
CGK (W=50,60)	55	50
	70	60
	80	
CGKL (W=100)	55	100
	70	
	80	

Ordering Example
Teilenummer
Ausführung Nr. - (CL)
CGK 70 - CL

Ordering Example
Teilenummer
Ausführung Nr.
CGK 80

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Ändern in Produkt mit Klemmhebel		
	CL	Sechskant-Stellschrauben werden durch den Klemmhebel ersetzt (Orange, CLDMC4-8-M äquiv.). ⊗ Nicht für CGK55/CGKL55

L-förmige Förderer-Führungsschienenklammern - Versatzausführung




RoHS 10

CGH
(W=50,60)
Nr.55




Nr.80




CGHL
(W=100)

Nr.70



Nr.80



NO.55 ~ 80 weisen eine unterschiedliche Bolzensgröße für die Fördererhalterung auf. Wählen Sie einen passenden Bolzen je nach verwendetem Förderer.

Material: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	W	Stückpreis
CGH (W=50,60)	55	50
	70	60
	80	
CGHL (W=100)	55	100
	70	
	80	

Ordering Example
Teilenummer
Ausführung Nr.
CGH 55

Alterations
Teilenummer
Ausführung Nr. - (CL)
CGH 70 - CL

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Ändern in Produkt mit Klemmhebel		
	CL	Sechskant-Stellschrauben werden durch den Klemmhebel ersetzt (Orange, CLDMC4-8-M äquiv.). ⊗ Nicht für CGH55/CGHL55

Example

