


Einbauschrauben für Vormontage/Einbauschrauben für Nachmontage/Leitende Scheiben  
Zahnscheiben/Bundmuttern für Aluminiumprofile  
Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm),




① Anzugsmoment S. 526

■ Einbau bei der Vormontage Schrauben



RoHS10




Teilenummer	L	H	Verfügbares Profil (Serie)	Referenz-Anzugsmoment (N·m)	Stückpreis 1 ~ 299 Stk.	Mengen-Rabatt
HNTLSN6-6	13	11.8				
	17	16.8	HFS6	11.7		
	22	21.8				

\* elektrisch leitfähig

■ Einbauschrauben für die Nachmontage



RoHS10



Teilenummer	L	H	Verfügbares Profil (Serie)	Referenz-Anzugsmoment (N·m)	Stückpreis 1 ~ 299 Stk.	Mengen-Rabatt
HATLSN6-6	13	12.0				
	17	17.0	HFS6	11.7		
	22	22.0				

\* elektrisch leitfähig

■ Leitfähige Unterlegscheiben



RoHS10




Teilenummer	Passend Vormontage-Nutenstein	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt
HDW6	HNTT6	100-200	

■ Zahnscheiben (Verzahnung innen)



RoHS10




Teilenummer	Stückpreis 1-4 Pkg	Mengen-Rabatt 5-10
HUZW6PACK		

① 100 Stk. pro Paket

■ Flanschmuttern




RoHS10



Teilenummer	M	B	T	D	Stückpreis 1-499 Stk.	Mengen-Rabatt 500-999 1000-1500
HTDN	4	7	4.2	10		
(Edel-stahl)	5	8	5.5	12		
	6	10	6.0	13		

## Lange Muttern für Aluminiumprofile

Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm),




① Anzugsmoment S. 526

■ Lange Nutensteine, Maß L, frei wählbar



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Referenz-Anzugsmoment (N·m)
HNTLF6	HNTALF6	EN 1.0301 äquiv.
HNTLP6	HNTALP6	
HNTLS6	HNTALS6	
SHNTLF6		EN 1.4305 äquiv.
SHNTLP6	SHNTALP6	
SHNTLS6	SHNTALS6	



■ Ohne Bohrung


Teilenummer	L 1mm-Schritte	HNTLF	SHNTLF	HNTALF
(Vormontage) HNTLF6 (Nachmontage) HNTALF6	(Vormontage) 50-2000 (Nachmontage) 50-1000			

Teilenummer	L 1mm-Schritte	M	N 1mm-Schritte	P 1mm-Schritte	Anzahl Gewindebohrungen S	HNTLP	SHNTLP	HNTALP	SHNTALP
(Vormontage) HNTLP6 (Nachmontage) HNTALP6	(Vormontage) 50-2000 (Nachmontage) 50-1000	3 4 5 6	5-N 5-L-5	2-M 2-L-2M	2-S 20				


Teilenummer	L 1mm-Schritte	M	XA-XE 1mm-Schritte	HNTLS	SHNTLS	HNTALS	SHNTALS
(Vormontage) HNTLS6 (Nachmontage) HNTALS6	(Vormontage) 50-2000 (Nachmontage) 50-1000	3 4 5 6	5-L-5				

① Anzahl von Gewindebohrungen zwischen 1 und 5 möglich.


Teilenummer	L	HNTLF6	HNTALF6	HNTLS	SHNTLS	HNTALS	SHNTALS
	1800						
	400						
Teilenummer	L	M	N	P	S	Stückpreis/m, 300 mm oder mehr	Stückpreis/m, 300 mm oder mehr
HNTLP6	200	M3	N10	P30	7		
HNTALP6	210	M5	N8	P15	8		
Teilenummer	L	M	XA	XB	XC	XD	XE
HNTLS6	1050	M5	XA20	XB105	XC250	XD500	XE755
SHNTLS6	1050	M5	XA20	XB105	XC250	XD500	XE755
HNTALS6	1000	M5	XA25	XB55	XC78	XD992	XE975



Teilenummer	Maß L fest ohne Bohrungen	HNTK6
	450	



Teilenummer	Maß L fest mit Bohrungen	HNTLG6
HNTK6	140	



Option	Opt.-Nr.	Spez.	Ausführung
Innensechs-kant-Stellschraubensatz	SET	Innensechs-kant-Stellschraubensatz werden als Set geliefert. Ausführung: Stellschraube Stückz. HNTLG6 MSSK 4 SHNTLG6 MSSU 4	HNTLG6 SHNTLG6