

Ballig/Gerade Lauffläche mit Führungsnut

Breite $L=25 \sim 100$

Gerade, Führungsnut, ballig


Breite $L=25 \sim 100$



(ohne Bordscheiben)




(ohne Bordscheiben)

[illegible]

! $X \geq Y$
! Für Teilmaße mit Führungsnut siehe
"Scheibe, Laufrolle, Abstichmaße".  S.
1363

M Material: EN AW-5052 äquiv.
S Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert



Wenn $L/2 - X/2 \leq K \leq L/2 + X/2$,
 $K = L/2 - (X/2 + (b+1)/2 + 1)$

* K=L (kein Flansch) oder K=L+4 (Flansch) bei L≤36(N8, N10, NK10) oder L≤43(N12, N15, N20) oder L≤45(N25, N30).
 * Ausführung mit Flansch nur bei D=25 oder mehr; Flansch mit Nuten bei D30 oder mehr.
 * Wählen Sie NK10, wenn Nut + Gewindebohrung mit Nutbreite 4,0 mm (Höhe 1,8 mm) benötigt wird.



Teilenummer - d - L - H
ROBAC30 - NK10 - L62 - H0.3


Teilenummer - d - L - X - Y - Z
ROBAM40 - 15 - L82 - X7.8 - Y6.0 - Z5.0

[illegible]

	=
--	---

ROFAM

Ballig



ROFAC

Die Ausführung mit gerader Lauffläche und Führungsnut ist nur mit Mindestmaß $D = 30$ erhältlich.

Größen in () nur für Ausführung ohne Flansch. Für detaillierte Lagermaße siehe S. 989, 991.



Teilenummer - d - L
ROFAN30 - 10 - L52

■ **Gerade Lauf-
fläche mit
Führungsnut**

Teilenummer	-	d	-	L	-	X	-	Y	-	Z
ROFAM40	-	12	-	L82	-	X7.8	-	Y6.0	-	Z5.0

■ Ballig Teilenummer - d - L - H
ROFAC60 - 20 - L75 - H0.5

[illegible]