

# Einseitige Rollen für Aluminiumprofile/Rollen für Aluminiumprofile

# Tragrollenwellenaufnahme/Kunststoffabdeckungen


**■ Rollen für Aluminiumprofile, einseitig**



**RoHS10**

|              |                  |                       |
|--------------|------------------|-----------------------|
| Artikel-bez. | Werkstoff        | Oberflächenbehandlung |
| Rolle        | Nylon 6          | -                     |
| Wellenteil   | EN 1.0038 Äquiv. | Brünerung             |
| Lager        | EN 1.3505 Äquiv. | -                     |


**HFROLK6**



| Teile-nummer      | Profil (Serie) | Farbe   | Zulässige Last N (kgf) | Stückpreis        | Mengen-Rabatt |
|-------------------|----------------|---------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ausführung</b> |                |         |                        | 1 ~ 2 Packung(en) | 3 ~ 10        |
| <b>HFROLK6</b>    | HFS6           | Schwarz | 50N(5kgf)              |                   |               |

10 Stück pro Packung

**ex** Example



Ordering Example


Teile-nummer **HFROLK6**

**■ Rollen für Aluminiumprofile**




**RoHS10**

**HFROLL** (Mitgelieferte Hülse: Nylon 6)  
**HFROLLM** (Mitgelieferte Hülse: EN 1.0038 Äquiv.)



**Mit Bundhülse**




| Ausführung    | Werkstoff                              |
|---------------|----------------------------------------|
| Rolle         | Nylon 6                                |
| Mit Bundhülse | Nylon 6                                |
| HFROLL        | EN 1.0038 Äquiv., glänzend chromatiert |
| HFROLLM       |                                        |

| Teile-nummer      | Profil (Serie) | H             | D   | T    | t1   | t2 | d1 | d2   | Farbe   | Lager        | Zubehör | Zulässige Last N (kgf) | HFROLL     | HFROLLM  |
|-------------------|----------------|---------------|-----|------|------|----|----|------|---------|--------------|---------|------------------------|------------|----------|
| <b>Ausführung</b> | <b>Nr.</b>     |               |     |      |      |    |    |      |         |              |         |                        | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 120 |
| <b>HFROLL</b>     | <b>5</b>       | HFS5          | 6   | 24   | 15   | 4  | 5  | 29   | 9.2     | ohne         | 16.5    | 49(5)                  |            |          |
| <b>HFROLLM</b>    | <b>6</b>       | HFS6          | 7.8 | 20.8 | 5    | 8  |    |      | Schwarz | mitgeliefert | 22.3    | 98(10)                 |            |          |
|                   | <b>8</b>       | HFS8, HFS8-45 | 9.8 | 26   | 27.8 | 8  | 10 | 39.5 | 10      | mitgeliefert | 13.4    | 147(15)                |            |          |

Ordering Example: Teile-nummer **HFROLL6**

**ex** Example




20mm Rechteck: HFROLL5, HFROLLM5  
30mm Rechteck: HFROLL6, HFROLLM6  
40mm quadratisch: HFROLL8, HFROLLM8

**■ Aufnahme für Transportwalzenachsen**




**RoHS10**

**HSCX6-25**




**HSCX6-300**



Bei einer Achse mit Ø12 oben und unten tauschen.

Werkstoff: Glasfaserverstärkter ABS-Kunststoff

**ex** Example



Ordering Example


Teile-nummer **HSCX6** - L **300**

**■ Kunststoffabdeckungen**



**RoHS10**

**HSCY**



| Ausführung | Werkstoff                          | Wärmebeständigkeit |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| HSCY       | Ultraschallmolekulares Polyethylen | -100~80°C          |

Je nach Größe ist die Oberfläche gewölbt.

**Standardlänge**

| Teile-nummer      | Farbe                | Länge m  | Profil (Serie) | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|------------|---------------|
| <b>Ausführung</b> |                      |          |                | 1 ~ 8 Stk. | 9 ~ 50        |
| <b>HSCY</b>       | <b>5</b> W (weiß)    | <b>2</b> | HFS5           |            |               |
|                   | <b>6</b> B (schwarz) |          | HFS6           |            |               |
|                   | <b>8</b>             |          | HFS8*          |            |               |


\* Nicht verfügbar für Serie HFS8-45.

**Konfigurierbare Länge**

| Teile-nummer      | Farbe                | Länge 1mm-Schritte | Profil (Serie) | Stückpreis  | Mengen-Rabatt |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| <b>Ausführung</b> |                      |                    |                | 1 ~ 50 Stk. |               |
| <b>HSCYF</b>      | <b>5</b> W (weiß)    | <b>50~2000</b>     | HFS5           |             |               |
|                   | <b>6</b> B (schwarz) |                    | HFS6           |             |               |
|                   | <b>8</b>             |                    | HFS8*          |             |               |

\* Nicht verfügbar für Serie HFS8-45.

**ex** Example



Befestigung durch Eindringen in die Rahmennut.