

Spann- und Führungsrollen, gezahnt, mit Bordscheibe


MXL, XL

■ Laufradwellen (Achsbolzen) sind auf S.881-906 auswählbar.
■ Die Spezifikationen Wellenbohrung für die Synchronriemenscheiben passend für Spann- und Führungsrollen. S.1389, 1391
■ Kettenspanner sind auf S.1555, S.1556 auswählbar.




Ausführung		Werkstoff		Oberflächenbehandlung	
Mittellager	Beidseitige Lager	Grundkörper	Flansch	Lager	
AATF	AATFW	Aluminiumlegierung, Serie 2000	EN AW-5052 Äquivalent	Stahl	Klar eloxiert
ANTF	-				Chemisch vernickelt

• Mittellager



• Beidseitige Lager



* Lagerpräzision: nach JIS B1514, Klasse 0 (vor dem Einpressen)
* Lager sind eingepresst.

MXL (Lager mittig)															
Teile-nummer			Wellen-Ø d	Wirk-Ø	Außen-Ø	F	E	A	W	S	Lagermaße			Stückpreis	
Ausführung	Anz. Zähne	Passende Synchroantriebe									Nr.	D	B		
AATF	20	MXL019	3	12.94	12.43	18	11	6	10	3	693ZZx1	8	4		
	22	MXL019	3	14.23	13.72	18	11	6	10	3	693ZZx1	8	4		
	24	MXL019	3	15.52	15.02	20	13	6	10	3	693ZZx1	8	4		
	30	MXL019	5	19.40	18.90	25	16	6	10	3	695ZZx1	13	4		
	36	MXL019	5	23.29	22.78	28	18	6	10	3	695ZZx1	13	4		
	40	MXL019	6	25.87	25.36	30	20	6	10	2.5	696ZZx1	15	5		
		MXL025						7.5	11.5	3.25					
		MXL037						11	15	5					
	50	MXL019	8	32.34	31.84	35	25	6	10	2	698ZZx1	19	6		
		MXL025						7.5	11.5	2.75					
		MXL037						11	15	4.5					
	60	MXL019	10	38.81	38.30	44	32	6	10	2	6900ZZx1	22	6		
		MXL025						7.5	11.5	2.75					
		MXL037						11	15	4.5					

MXL (Lager beidseitig)																		
Teile-nummer			Wellen-Ø d	Wirk-Ø	Außen-Ø	F	E	A	W	Dh	Lagermaße			Stückpreis				
Ausführung	Anz. Zähne	Passende Synchronnennm.									Nr.	D	B					
AATFW	16	MXL019	3	10.35	9.84	14	8	6	10	5	673ZZx2	6	2.5					
	20	MXL019	3	12.94	12.43	18	11	6	10	5	673ZZx2	6	2.5					
	22	MXL025	3	14.23	13.72	18	11	7.5	11.5	5	673ZZx2	6	2.5					
		MXL037						11	15									
		MXL050						14	18									
	24	MXL025	4	15.52	15.02	20	13	7.5	11.5	6	674ZZx2	7	2.5					
		MXL037						11	15									
		MXL050						14	18									
	30	MXL019	4	19.40	18.90	25	16	6	10	6	674ZZx2	7	2.5					
	36	MXL025	5	23.29	22.78	28	18	7.5	11.5	11	695ZZx2	13	4					
		MXL037						11	15									
		MXL050						14	18									
	40	MXL025	5	25.87	25.36	30	20	7.5	11.5	11	695ZZx2	13	4					
		MXL037	6					11	15					13	696ZZx2	15	5	
		MXL050						14	18									
	50	MXL025	5	32.34	31.84	35	25	7.5	11.5	11	695ZZx2	13	4					
		MXL037	8					11	15					16.5	698ZZx2	19	6	
		MXL050						14	18									
	60	MXL025	5	38.81	38.30	44	32	7.5	11.5	11	695ZZx2	13	4					
		MXL037	10					11	15					19.5	6900ZZx2	22	6	
		MXL050						14	18									

 Ordering Example

• Mittellager

Teile-nummer		
Ausführung	Anz. Zähne	Passende Synchronriemens
AATF	40	MXL037

• Beidseitige Lager

Teile-nummer		
Ausführung	Anzahl an Zähne	Passende Synchronriemens
AATFW	22	MXL050

- d 3

XL (Lager mittig)		Teile-nummer		Wellen-Ø d	Wirk-Ø	Außen-Ø	F	E	A	W	S	Lagermaße			Stückpreis	
Ausführung	Anz. Zähne	Passende Synchronriemen	Nr.									D	B	AATF	ANTF	
AATF ANTF	18	XL025	6	29.11	28.60	36	24	7.5	12.5	3.25	626ZZx1	19	6			
		XL031						9	14	4						
		XL037						11	16	5						
	20	XL025	6	32.34	31.83	40	27	7.5	12.5	3.25	626ZZx1	19	6			
		XL031						9	14	4						
		XL037						11	16	5						
	22	XL025	8	35.57	35.07	45	30	7.5	12.5	2.25	628ZZx1	24	8			
		XL031						9	14	3						
		XL037						11	16	4						
		XL050						14	19	5.5						
	25	XL025	10	40.43	39.92	48	35	7.5	12.5	2.25	6000ZZx1	26	8			
		XL031						9	14	3						
		XL037						11	16	4						
		XL050						14	19	5.5						
	28	XL025	10	45.28	44.77	55	40	7.5	12.5	2.25	6000ZZx1	26	8			
		XL031	10					9	14	2.5	6200ZZx1	30	9			
	30	XL025	10	48.51	48.00	55	40	7.5	12.5	2.25	6000ZZx1	26	8			
		XL031	9					14	2.5							
		XL037	11					16	3.5	6200ZZx1	30	9				
		XL050	14					19	5							
	36	XL025	12	58.21	57.70	67	50	7.5	12.5	2.25	6001ZZx1	28	8			
		XL031	9					14	2							
		XL037	11					16	3	6201ZZx1	32	10				
		XL050	14					19	4.5							

XL (Lager beidseitig)														
Teile-nummer			Wellen-Ø d	Wirk-Ø	Außen-Ø	F	E	A	W	Dh	Lagermaße			Stückpreis
Ausführung	Anz. Zähne	Passende Synchronrinne									Nr.	D	B	
AATFW	16	XL025	5	25.87	25.36	32	20	7.5	12.5	11	695ZZx2	13	4	
		XL031						9	14					
		XL037						11	16					
		XL050						14	19					
	18	XL037	6	29.11	28.60	36	24	11	16	13	696ZZx2	15	5	
		XL050						14	19					
	20	XL037	8	32.34	31.83	40	27	11	16	16.5	698ZZx2	19	6	
		XL050						14	19					
	22	XL037	8	35.57	35.07	45	30	11	16	16.5	698ZZx2	19	6	
		XL050						14	19					
	25	XL037	10	40.43	39.92	48	35	11	16	19.5	6900ZZx2	22	6	
		XL050						14	19					
	28	XL037	10	45.28	44.77	55	40	11	16	19.5	6900ZZx2	22	6	
		XL050	12					14	19					25
	30	XL037	10	48.51	48.00	55	40	11	16	19.5	6900ZZx2	22	6	
		XL050	12					14	19					25
36	XL037	10	58.21	57.70	67	50	11	16	19.5	6900ZZx2	22	6		
	XL050	12					14	19					25	6001ZZx2