


Stirnzahnräder – Ausführung mit integriertem Lager

Eingriffswinkel 20°, Modul 1.0/1.5/2.0


■ **Merkmale:** Stirnräder mit eingebauten Lagern können dafür genutzt werden, Drehbewegungen umzukehren und zu synchronisieren.




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff		Oberflächenbehandlung
	Grundkörper	Lager	
GEABD	EN 1.1191 Äquiv.	Stahl	-
GEABDB			Brüniert
GEABDG			Chemisch vernickelt
GEABDM	MC Nylon	-	-

<1 Lager>



<2 Lager>



*Lagerpräzision nach JIS B1514, Klasse 0
♥ Lager sind eingepresst.
♥ Für Wellen und Lager siehe Achsboizen. (S. 883 ~ 906)

Teilenummer		Anzahl der Zähne	B	d ₁	d Referenz-Ø	D Spitze Durchm.	G Kern-Ø	GEABD, GEABDB, GEABDG				GEABDM				Stückpreis			
Ausführung	Modul							Lagernummer	D ₁	b	S	Lagernummer	D ₁	b	S	GEABD	GEABDB	GEABDG	GEABDM
GEABD GEABDB GEABDG GEABDM	1.0	20	12	5	20	22	17.5	695ZZx1	13	4	4	-	-	-	-				-
		24		8	24	26	21.5	688ZZx1	16	5	3.5	-	-	-	-				-
		25		8	25	27	22.5	698ZZx1	19	6	3	678ZZx1	12	3.5	4.25				
		30		10	30	32	27.5	6900ZZx1	22	6	3	6700ZZx1	15	4	4				
		35		10	35	37	32.5	6900ZZx1	22	6	3	6900ZZx1	22	6	3				
		40		12	40	42	37.5	6901ZZx1	24	6	3	6901ZZx1	24	6	3				
		48		12	48	50	45.5	6901ZZx1	24	6	3	6901ZZx1	24	6	3				
		50		12	50	52	47.5	6901ZZx1	24	6	3	6901ZZx1	24	6	3				
	60	12	60	62	57.5	6901ZZx1	24	6	3	6901ZZx1	24	6	3						
	1.5	15	15	5	22.5	25.5	18.75	695ZZx2	13	4	3.5	-	-	-	-				-
		16		8	24	27	20.25	688ZZx1	16	5	5	-	-	-	-				-
		20		10	30	33	26.25	6900ZZx1	22	6	4.5	6700ZZx2	15	4	3.5				
		24		10	36	39	32.25	6000ZZx1	26	8	3.5	6900ZZx1	22	6	4.5				
		25		10	37.5	40.5	33.75	6000ZZx1	26	8	3.5	6900ZZx1	22	6	4.5				
		26		10	39	42	35.25	6000ZZx1	26	8	3.5	6900ZZx1	22	6	4.5				
		28		12	42	45	38.25	6001ZZx1	28	8	3.5	6001ZZx1	28	8	3.5				
		30		12	45	48	41.25	6001ZZx1	28	8	3.5	6001ZZx1	28	8	3.5				
		40		12	60	63	56.25	6001ZZx1	28	8	3.5	6001ZZx1	28	8	3.5				
		48		15	72	75	68.25	6002ZZx1	32	9	3	6002ZZx1	32	9	3				
		50		15	75	78	71.25	6002ZZx1	32	9	3	6002ZZx1	32	9	3				
		60		15	90	93	86.25	6002ZZx1	32	9	3	6002ZZx1	32	9	3				
	2.0	15	20	8	30	34	25.5	698ZZx2	19	6	4	678ZZx2	12	3.5	6.5				
		20		10	40	44	35.5	6200ZZx1	30	9	5.5	6900ZZx2	22	6	4				
		24		12	48	52	43.5	6201ZZx1	32	10	5	6201ZZx1	32	10	5				
		25		12	50	54	45.5	6201ZZx1	32	10	5	6201ZZx1	32	10	5				
		30		15	60	64	55.5	6202ZZx1	35	11	4.5	6202ZZx1	35	11	4.5				
		32		15	64	68	59.5	6202ZZx1	35	11	4.5	6202ZZx1	35	11	4.5				
		36		15	72	76	67.5	6202ZZx1	35	11	4.5	6202ZZx1	35	11	4.5				
		40		15	80	84	75.5	6202ZZx1	35	11	4.5	6202ZZx1	35	11	4.5				
		48		20	96	100	91.5	6004ZZx1	42	12	4	6004ZZx1	42	12	4				
50		20		100	104	95.5	6004ZZx1	42	12	4	6004ZZx1	42	12	4					
60	25	120	124	115.5	6005ZZx1	47	12	4	6005ZZx1	47	12	4							