


Schiebetür, Einheiten

Aluminium-Profile für Schiebetüren / Gleitschienen / Befestigungsplatten / Schiebe-Distanzstücke




Teile-nummer	Plattenauswahl (Wählen Sie den gewünschten Werkstoff und die Dicke aus den Codeschlüsseln unten aus.)	W (Breite) 1mm-Schrifte	H (Höhe) 1mm-Schrifte	A Öffnungsabmessungen	Bauteile						
					Profil A Teile	Profil B Teile	Befestigungsteile Teile	Distanzhalter für Schraubemente Stückz.	Griff Teile	Stückz.	
Ausführung Nr.											
HRUA 5 6	Acryl (Klar)	AC(Dicke 5mm)	500-2000	300-900	W/2-56.5	HFS5-2020	HFFRF5-2020	SCB5-25	4	HRLSP	2
	Polycarbonat (Klar)	PC(Dicke 5mm)			W/2-66.5	HFS6-3030	HFFRF6-3030	SCB8-40	-		
HRUB 5 6	PET (Klar)	PY(Dicke 5mm)	500-1900	300-900	W/2-36.5	-	HFFRF5-2020	-	-	HRLSP	2
	Antistatisches PVC (Klar)	ST(Dicke 5mm)					HFFRF6-3030				

Teile-nummer		W(mm)	H/Height (mm)	
			300-599	600-900
HRUA	5	500-999		
		1000-1499		
		1500-2000		
	6	500-999		
		1000-1499		
		1500-2000		
HRUB	5	500-999		
		1000-1499		
		1500-2000		
	6	500-999		
		1000-1499		
		1500-2000		

	Tafelauswahl	Werkstoffmultiplikator
Dicke 5mm	AC Acryl (Klar)	x1.0
	PC Polycarbonat (Klar)	x1.3
	PY PET (Klar)	x0.9
	ST Antistatisches PVC (Klar)	x1.3

■ Montagebeispiel für HRUB



■ Montagebeispiel für HRUA

- Auf einer Seite ein Profil anschließen und ein Gleitauflagsstück in den Spalt einsetzen

