

Rohrrahmen / Gebogene Rohrrahmen

Rohrrahmen

Standard
PFS (L konfigurierbar)
PFSKS (Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung)
Antistatik-Ausführung
PFST (L konfigurierbar)
PFSTKS (Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung)

Ausführung	Stahl-Rohrrahmen		Kunststoffbeschichtung
	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	MWerkstoff
PFS, PFSKS	EN 1.0330 Äquivalent (Dicke 0.7mm)	Feuerverzinkt + chromatfreie Rostschutzbehandlung	AAS-Beschichtung
PFST, PFSTKS			Leitfähiger ABS-Film

Maße P, L konfigurierbar

Teile-nummer	Nr.	Farbe	L 1mm-Schritte	Gewicht kg/m	Preis/m 1 ~ 100 Stk.
Ausführung					
PFS (Standard)	28	W (Weiß) V (elfenbeinfarben) S (dunkelgrau) Y (gelb)	60~3000	0.53	
PFST (Antistatik)		B (schwarz) TV (elfenbeinfarben) TS (blaugrau)			

4020mm, Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung

Teile-nummer	Nr.	Farbe	L Länge (mm)	Gewicht kg	Stückpreis 1-19 Set(s)	Mengen-Rabatt 20 - 60 Sets
Ausführung						
PFSKS (Standard) (5 Stk./Packung)	28	W (Weiß) V (elfenbeinfarben) S (dunkelgrau) Y (gelb)	4020 (5 Stk./Packung)	10.6		
PFSTKS (Antistatik) (5 Stk./Packung)		B (schwarz) TV (elfenbeinfarben) TS (blaugrau)				

±5mm Toleranz für Grundwerkstoff mit Länge 4020mm.



Ordering
Example

Teile-nummer	-	Farbe	-	L
PFS28	-	W	-	1250
PFSKS28	-	S	-	

Oberflächenwiderstand der Antistatik-Ausführung

Ausführung	Nr.	Farbe	Oberflächenwiderstand
PFST	28	B TV TS	10 ⁴ ~10 ⁵ Ω 10 ⁷ ~10 ⁸ Ω

Gebogene Rohrrahmen

PFSMG
(Standard)

Ausführung	MWerkstoff
PFSMG	Feuerverzinkter Stahlrohrrahmen EN 1.0330 Äquivalent Dicke 0.7mm Kunststoffbeschichtung AAS, ABS-Beschichtung, Dicke 1.0mm

Teile-nummer		Farbe	A 1mm-Schritte	Stückpreis 1~100 Stk.							
Ausführung	Nr.			B 1mm-Schritte							
				200~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900	901~1000
PFSMG	28	W (Weiß) V (elfenbeinfarben) S (dunkelgrau)	200~300								
			301~400								
			401~500								
			501~600								
			601~700								-
			701~800						-	-	-
			801~900						-	-	-
						-	-	-	-		



Ordering
Example

Teile-nummer	-	Farbe	-	A	-	B
PFSMG28	-	W	-	A300	-	B800

Aluminium-Rundrohre

Aluminium-Rohrrahmen

Standard
PFAS (L konfigurierbar)
PFASKS (Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung)
Verstärkt
PFAUS (L konfigurierbar)
PFAUKS (Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung)

Ausführung	MWerkstoff
PFAS PFASKS	A6061SS-T6
PFAUS PFAUKS	EN AC-51400-T5 Äquivalent

Die Aluminium-Rohrrahmen können nicht mit Kunststoffverbindern verwendet werden.

Maße P, L konfigurierbar

Teile-nummer	Nr.	Oberflächenbehandlung	L 1mm-Schritte	Gewicht kg/m	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis 1 ~ 5 Stk.			
						lx	ly	Weniger als 300mm		min. 300mm	
Ausführung								Unbehandelt	Eloxier	Unbehandelt	Eloxier
PFAS	28	N (unbehandelt) A (eloxiert)	60~4000	0.372	137.8	1.151x10⁴	1.151x10⁴				
PFAUS				0.786	285	1.655x10⁴	1.655x10⁴				

4020mm, Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung

Teile-nummer	Nr.	Oberflächenbehandlung	L Länge (mm)	Masse kg/Stk.	Stückpreis, 5 Stk./Set	
					Unbehandelt 1 ~ 20 Set(s)	Eloxier 1 ~ 20 Set(s)
PFASKS	28	N (unbehandelt) A (eloxiert)	4020 (5 Stk./Packung)	1.50		
PFAUKS				3.15		

±5mm Toleranz für Grundwerkstoff mit Länge 4020mm.




Ordering
Example

Teile-nummer	-	Oberflächenbehandlung	-	L
PFAS28	-	N	-	1250
PFASKS28	-	A	-	

Falls L max. 300
Die Stückpreise in der Tabelle sind unabhängig von der Länge.
Falls L min. 300
Preisberechnung:
Stückpreis/m × gewählte Länge = Verkaufspreis



Example





Alterations



Teile-nummer	-	Oberflächenbehandlung	-	L	-	(Opt.-Nr.)
PFAUS28	-	N	-	800	-	LTP

Option	Gewindebohrung		
Opt.-Nr.	LTP	RTP	TPW
Spez.	Nur für PFAUS verfügbar		
	Gewindebohrung Ø6.7		
	LTP : Gewindebohrung auf linker Stirnseite	Bsp. LTP M8 Tiefe 24	
	RTP : Gewindebohrung auf rechter Stirnseite		
TPW : Gewindebohrung auf beiden Seiten			



Schneidwerkzeuge für Rohrrahmen und Aluminium-Rohrrahmen siehe S.911 (Mit diesem Rohrschneider können die verstärkten Aluminium-Rohrrahmen nicht geschnitten werden.)