



Ersatzräder für Lenkrollen




Teilenummer		d	H	W	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	D						1 ~ 50 Stk.
GYUL	25	4.7	14	12	80	7	
	32	5.2	16	14	120	23	
	38	6.2	20	17	200	28	
	40	6.2	21	17	200	29	
	50	6.2	24	20	300	54	

Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.




Teilenummer		d	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	D				
GYUW	130	12	1800	571	
	150		2000	749	
	150A	20	2000	890	



Teilenummer		d	H	W	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Passende Lenkrolle	Stückpreis
Ausführung	D							
RMNA (Gummi)	75	10	36	32	800	200	CMGJ CMGK CMGS (S.1071)	
	100	12	42	32	1200	410		
	130		52	38	1800	750		
	150	20	42	2000	1000			
	200		55	45	2500	1750		
RNTB (Polyurethan)	75	10	35	32	1200	290		
	100	12	42	32	1700	590		
	130		52	38	2600	960		
	150	20		3000	1280			
	200		55	42	5000	2060		
RVA (Monomer-gegossenes Nylon)	75*	10	35.6	32	3600	200		
	100	12	41	34	5200	480		
	130		52	42	8400	790		
	150	20	55	44	10000	1060		


Nicht kompatibel mit eingeschraubten Geräterollen (CMGN und CMGNS).
*: Nur für RVA 75, Hülsen (2 Stk.) sind am Wellenteil montiert.

Radachsen/Geriffelte Räder/Rollenhalter



Teilenummer		d	H	B	(F)	M	E	Einheit
Ausführung	Nr.							Preis
KCRB	75	10	38.3	17	10	8	7	
	100	12	46	19	12.7	10	8	
	130		55.9	30	19.3			
	150	20	60		17.3	14	13	


Ordering Example KCRB130



Nut-form	Teilenummer		Rad-werkstoff	d	R	Nuttiefe		F	H	W	B	C	Lager (2 Stk.)	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis	
	Ausführung	D				Z1	Z2									M (MC Nylon)	D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)
V-Nut	RVAB	75	M (MC Nylon) D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)	10	2.5	59	55	5	36	32	16	29.3	6200ZZ	3530	210		
		100		12		83	79		38	34	17	31	6201ZZ	5099	360		
		130				109	104	8	50	42	21	41.2	6004ZZ	8238	740		
		150		20	4	128	123		52	44	22	43.2	6204ZZ	9807	870		
		150															
U-Nut	RVAU	75	M (MC Nylon) D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)	10	8	59	-	-	36	32	16	29.3	6200ZZ	3530	210		
		100		12	8.5	83	-	-	38	34	17	31	6201ZZ	5099	360		
		130			10.5	109	-	-	50	42	21	41.2	6004ZZ	8238	740		
		150		20	11	128	-	-	52	44	22	43.2	6204ZZ	9807	870		
		150															

Ordering Example Teilenummer - Rad-werkstoff
RVAB75 - M

MC Nylon steht für Monomer-gegossenes Nylon MonoCast®. MonoCast® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Nippon Polypenco Ltd.



Teilenummer		A	C	K2	Zulässige Last (N)	Geeignete Lenkrollen-Räderbreite (Referenz)	Masse (g)	Stückpreis	
Ausführung	B							CMHU	CMHD
CMHU CMHD (Elektrisch leitfähiger Kautschuk)	30	60	33	13.5	8000	28	30		
	40	70	41	14.5		38	35		
	50	80	43	18.5		48	45		

Ordering Example Teilenummer
CMHU50