

Zentrierstift, kleiner Durchmesser


Bund, Presspassung

Bund, Presspassung



RoHS 10

Werkstoff	Härte	Ausführung							
		Standardtoleranz				Toleranz frei wählbar			
		flach	Kugelförmig	konisch R	Kegelförmig	flach	Kugelförmig	konisch R	Kegelförmig
SK95 (ISO-TC90 äquiv.)	50~58HRC	SFSST	SPSST	STSST	SXSST	SFPST	SPPST	STPST	-
EN 1.4301 äquiv.	-	SFSSS	SPSSS	STSSS	SXSSS	SFPSS	SPPSS	-	SXPSS



EN 1.4301 Äquiv. darf nicht poliert werden.

Standardtoleranz

Teilenummer	D	Maß d Toleranz m6	L 0.5mm-Schritte	P 0.1mm-Schritte	Maß P Toleranz	B auswählen in 0.5mm-Schritten	H 0.1mm-Schritte	T 0.5mm-Schritte	E 0.5mm-Schritte (nur Kegelförmig)	R
flach	1	+0.008 +0.002	2.0~5.0	1.0~2.9	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0		0.2
Kugelförmig	2		4.0~10.0	1.0~4.0			2.1~7.0		0.5~5.0	0.2
konisch R	3		6.0~10.0	1.5~6.0		1.0~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0		0.3
Kegelförmig	4	+0.012 +0.004	8.0~10.0	2.0~7.0			4.1~9.0			0.4
SFSST										
SPSST										
STSST										
SXSST										
SFSSS										
SPSSS										
STSSS										
SXSSS										

P<H D<H Für Kugelförmig, B-1≥P/2 Für Kugelförmig R, B-1≥1.85P-2.75R Für Kugelförmig: B≥E+1, P≥E

Toleranz wählbar

Teilenummer	D	Maß D Toleranz	L 0.5mm-Schritte	P 0.1mm-Schritte	Maß P Toleranz	B auswählen in 0.5mm-Schritten	H 0.1mm-Schritte	T 0.5mm-Schritte	E 0.5mm-Schritte (nur Kegelförmig)	R	M
flach	1	+0.005 0	2.0~5.0	1.0~2.9	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0		0.2	M2
Kugelförmig	2		4.0~10.0	1.0~4.0			2.1~7.0		0.5~5.0	0.2	M3
konisch R	3		6.0~10.0	1.5~6.0		1.0~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0		0.3	M4
Kegelförmig	4	+0.005 0	8.0~10.0	2.0~7.0			4.1~9.0			0.4	M4
SFPST											
SPSST											
STPST											
SXPSS											
SFPSS											
SPPSS											

P<H D<H Für Kugelförmig, B-1≥P/2 Für Kugelförmig R, B-1≥1.85P-2.75R Für Kugelförmig: B≥E+1, P≥E

Standardtoleranz

D	Flach (SFSS)	Kugel (SPSS)	Kegel R (STSS)	Kegelförmig (SXSS)
1	SFSST	SPSST	STSST	SXSST
2	SFSSS	SPSSS	STSSS	SXSSS
3				
4				

Toleranz wählbar

D	Flach (SFPST)	Kugel (SPPST)	Kegel R (STPST)	Kegelförmig (SXPST)
1	SFPST	SPPST	STPST	SXPST
2	SFPSS	SPPSS	STPSS	SXPSS
3				
4				

Ordering Example Teilenummer - L - P - B - H - T - E SXSSS4 - L10.0 - P6.2 - B5.0 - H8.0 - T3.0 - E3.0 SPPSTPP2 - L8.0 - P2.0 - B4.0 - H3.5 - T5.0

Optionen	Einsatzführung	Fasungsgröße C
Opt.-Nr.	GDC	CC
Spez.	Zusätzliche Einsatzführung Bestellnr. GDC Einsatzführung D -0.01 -0.03	C Fasung 0.1 von Maß D ändert sich in 0.3. Bestellnr. CC C0.3
	Verfügbar für D≥3, L≥8.0	Verfügbar für D≥2 Kombination aus GDC und CC nicht verfügbar.

Alterations Teilenummer - L - P - B - H - T - E (GDC, CC) SFSST3 - L8.0 - P3.0 - B6.0 - H5.0 - T2.0 - CC

Zentrierstift, kleiner Durchmesser


Bund mit Gewinde

Mit Bund, Gewinde



RoHS 10

Werkstoff	Härte	Ausführung							
		Standardtoleranz				Toleranz frei wählbar			
		flach	Kugelförmig	konisch R	Kegelförmig	flach	Kugelförmig	konisch R	Kegelförmig
SK95 (ISO-TC90 äquiv.)	50~58HRC	SFSNT	SPSNT	STSNT	SXSNT	-	SPPNT	STPNT	-
EN 1.4301 äquiv.	-	SFSNS	SPSNS	STSNS	SXSNS	SFPNS	SPPNS	STPNS	-



Bei L=0 wird ein Freistich am Bundhals hinzugefügt. EN 1.4301 Äquiv. darf nicht poliert werden.

Standardtoleranz

Teilenummer	D	Maß D Toleranz	L 0.5mm-Schritte	P 0.1mm-Schritte	Maß P Toleranz	B auswählen in 0.5mm-Schritten	H 0.1mm-Schritte	T 0.5mm-Schritte	E 0.5mm-Schritte (nur Kegelförmig)	R	M
flach	1	+0.005 0	2.0~5.0	1.0~2.9	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0		0.2	M2
Kugel	2		4.0~10.0	1.0~4.0			2.1~7.0		0.5~5.0	0.2	M3
konisch R	3		6.0~10.0	1.5~6.0		1.0~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0		0.3	M4
Kegelförmig	4	+0.005 0	8.0~10.0	2.0~7.0			4.1~9.0			0.4	M4
SFSNT											
SPSNT											
STSNT											
SXSNT											
SFSNS											
SPSNS											
STSNS											
SXSNS											

P<H D<H Für Kugelförmig, B-1≥P/2 Für Kugelförmig R, B-1≥1.85P-2.75R Für Kugelförmig: B≥E+1, P≥E

Toleranz wählbar

Teilenummer	D	Maß D Toleranz	L 0.5mm-Schritte	P 0.1mm-Schritte	Maß P Toleranz	B auswählen in 0.5mm-Schritten	H 0.1mm-Schritte	T 0.5mm-Schritte	E 0.5mm-Schritte (nur Kegelförmig)	R	M
flach	1	+0.005 0	2.0~5.0	1.0~2.9	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0		0.2	M2
Kugel	2		4.0~10.0	1.0~4.0			2.1~7.0		0.5~5.0	0.2	M3
konisch R	3		6.0~10.0	1.5~6.0		1.0~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0		0.3	M4
Kegelförmig	4	+0.005 0	8.0~10.0	2.0~7.0			4.1~9.0			0.4	M4
SFPNS											
SPPNT											
STPNT											
SXPNS											
SPPNS											
STPNS											

P<H D<H Für Kugelförmig, B-1≥P/2 Für Kugelförmig R, B-1≥1.85P-2.75R Für Kugelförmig: B≥E+1, P≥E

Ordering Example Teilenummer - L - P - B - H - T - E SPSNT3 - L3.5 - P2.5 - B10.5 - H4.2 - T5.5 SXPNSQR2 - L2.0 - P3.2 - B8.0 - H4.00 - T3.0 - E3.0

Standardtoleranz

D	Flach (SFSNT)	Kugel (SPSNT)	Kegel R (STSNT)	Kegelförmig (SXSNT)
1	SFSNT	SPSNT	STSNT	SXSNT
2	SFSNS	SPSNS	STSNS	SXSNS
3				
4				

Toleranz wählbar

D	Flach (SFPNT)	Kugel (SPPNT)	Kegel R (STPNT)	Kegelförmig (SXPNT)
1	SFPNT	SPPNT	STPNT	SXPNT
2	SFPNS	SPPNS	STPNS	SXPNS
3				
4				