

Nivellierbefestigungen/Economy-Nivellierbefestigungen

Vorgefertigt

RoHS 10

FJKN FJKNS
(Edel-stahl)
Schraubenschaft dreht sich unabhängig von der Grundplatte und neigt sich leicht

M	ℓ ₁	ℓ ₂	E	B	t
10	7	8	18	17	2
12	8	10		19	
16	10	13		24	
20	13	16		30	

Ausführung: M Werkstoff: S Oberflächenbehandlung: FJKN EN 1.0038 Äquiv. Chromatiert (III-wertig) FJKNS EN 1.4301 Äquiv. Elektropoliert

2 Schraubenbohrungen

RoHS 10

FJWN FJWNS
(Edel-stahl)
Schraubenschaft dreht sich unabhängig von der Grundplatte und neigt sich leicht

M	ℓ ₁	ℓ ₂	E	B	t
10	7	8	23	17	2
12	8	10	22.5	19	
16	10	13		24	
20	13	16	21.5	30	

Ausführung: M Werkstoff: S Oberflächenbehandlung: FJWN EN 1.0038 Äquiv. Chromatiert (III-wertig) FJWNS EN 1.4301 Äquiv. Elektropoliert

Vorgefertigt		2 Schraubenbohrungen	
Teilenummer	M-A	Teilenummer	M-A
Ausführung		Ausführung	
FJKN	10-75	10-75	107
	10-100	10-100	132
	12-75	12-75	107.5
	12-100	12-100	132.5
	12-125	12-125	157.5
	12-150	12-150	182.5
	16-75	16-75	109.5
	16-100	16-100	134.5
	16-130	16-130	164.5
	16-150	16-150	184.5
FJKNS (Edel-stahl)	16-180	16-180	214.5
	20-100	20-100	136.5
	20-130	20-130	166.5
	20-150	20-150	186.5
	20-180	20-180	216.5
FJWN	10-75	10-75	107
	10-100	10-100	132
	12-75	12-75	107.5
	12-100	12-100	132.5
	12-125	12-125	157.5
	12-150	12-150	182.5
	16-75	16-75	109.5
	16-100	16-100	134.5
	16-130	16-130	164.5
	16-150	16-150	184.5
FJWNS (Edel-stahl)	16-180	16-180	214.5
	20-100	20-100	136.5
	20-130	20-130	166.5
	20-150	20-150	186.5
	20-180	20-180	216.5

Nivellierbefestigungen - platzsparend

RoHS 10

NFJNCT
Schraubenschaft dreht sich unabhängig von der Grundplatte und neigt sich leicht

M	D	S	ℓ ₁	ℓ ₂	E	t	B
8	38	17	5.5	6.5	11	1.6	13
10			7	8	11		17
12	60		8	10	18		19
16	75		10	13	20	2.0	24

M Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv. S Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Teilenummer		L		Zulässige Vertikale Last (kN)		Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M-A								
NFJNCT	8-50	68.1		0.98		47			
	8-100	118.1				62			
	10-75	94.6				85			
	10-100	119.6				97			
	12-75	103				156			
	12-100	128				174			
	12-125	153				190			
	12-150	178				209			
	16-75	107				267			
	16-100	132				297			
	16-130	162				336			
	16-150	182				363			
	16-180	212				402			

Economy-Nivellierbefestigungen

RoHS 10

MAJB
Schraube und Fuß sind aus einem Teil.
M Werkstoff: JIS-SWRCH S Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Teilenummer	M-A	L	Zulässige vertikale Last (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis
MAJB	16-75	91	3.7	200	
	16-150	166		297	

Ordering Example: FJWN12-150 NFJNCT12-100 MAJB16-75

Nivellierbefestigungen Schwere Lasten/Handrad

RoHS 10

FJFN FJFNS FJFNB FJFNF
Hohe Traglast
(Feingewinde 1.5)
Mit Handrad
FJFNH





M	D	ℓ ₁	ℓ ₂	E	B
10		7	8		17
12	60	8	10		19
16		10	13	18	24
20		13	16		30
24	70	16	19	20	36

Ausführung: M Werkstoff: S Oberflächenbehandlung: FJFN EN 1.0038 Äquiv. Chromatiert (III-wertig) FJFNS EN 1.4301 Äquiv. -

A wählbar		A konfigurierbar in 10mm-Schritten	
Teilenummer	M-A	Teilenummer	M-A
Ausführung		Ausführung	
FJFN	10-75	10-75	100
	10-100	10-100	125
	12-75	12-75	101
	12-100	12-100	126
	12-125	12-125	151
	12-150	12-150	176
	16-75	16-75	103
	16-100	16-100	128
	16-130	16-130	158
	16-150	16-150	178
FJFNS (Edel-stahl)	16-180	16-180	208
	*20-100	*20-100	131
	*20-130	*20-130	161
	*20-150	*20-150	181
	*20-180	*20-180	211
	*24-130	*24-130	166
	*24-180	*24-180	216
FJFNB (Feingewinde 1.5 ist nur für einen gekennzeichneten Artikel verfügbar)			
FJFNH (Handrad)			

Ordering Example
Teilenummer - A
FJFN10-75 - 150
FJFNF20 - 150
FJFNH16-100 - 150

Alterations
Teilenummer - (WC/WK/SC/WN)
FJFN12-150 - WC

🔴 Nur für FJFN. 🔴 Keine Besichtigung an den Abschnitten mit Optionen. 🔴 Bei Optionen von über 31 Preis bitte gesondert anfragen.					
Optionen	Flache Quadrate	Flache Sechsecke	Schlüsselflächen	Bearbeitung Innensechskantschlüssel	 Example
					
Opt.-Nr.	WC	WK	SC	WN	 SRBR16 (S.208) FJFN16-150
Spez.	Bestellnummer WC 🔴 Verfügbar bei 20≥M≥10	Bestellnummer WK 🔴 Verfügbar bei 20≥M≥10	Bestellnummer SC 🔴 Verfügbar bei 20≥M≥10	Bestellnummer WN 🔴 Verfügbar bei 20≥M≥10	
	M WC l	M WK l	M W l1 SC	M WN l	
	10 6 10	10 6 10	10 8 8 20	10 4 5	
	12 8 10	12 8 10	12 10 10 20	12 5 6	
	16 10 12	16 10 12	16 13 10 20	16 5 6	
20 12 13.5	20 13 10	20 17 10 20	20 8 8		

